

時下、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、エスコカタログにおきまして、諸般の事情により下記商品が廃番となりましたのでお知らせいたします。ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。なお廃番となりました商品につきまして、代替推奨品をリストの右端に記載いたしましたので、参考としてご確認下さい。

**\* 但し、下記商品は10/1現在 在庫数が0になり、供給不可能となった商品です。ご了承下さい。**

NO.45 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0048	EA997HA-11	67x56mmx2m/ 70型 エアコン配管ダクト(チョコレート)	<a href="#">EA997HA-1A</a>
0074	EA526VA-165	0-165mm/ 85mm クランプ(重作業用)	
0083	EA642GT-16	10x2.5mm/300mm [-]ドライバー(ノスパークキング)	<a href="#">EA642HT-10B</a>
0085	EA642GG-22	22mm 打撃めがねレンチ(ノスパークキング)	<a href="#">EA642LA-122</a>
0085	EA642L-74	32x36mm めがねレンチ(ノスパークキング)	<a href="#">EA642L-35</a>
0085	EA642L-76	41x46mm めがねレンチ(ノスパークキング)	
0086	EA642GM-6	1/2"sqx 6mm ソケット(ノスパークキング)	<a href="#">EA642LM-6</a>
0087	EA642TL-13	550mm バルブホイールレンチ(ノスパークキング)	<a href="#">EA642TL-26</a>
0087	EA642KK-24	800g/ 8x350mm エンジニアハンマー(ノスパークキング)	
0092	EA537YA-11	135mm プライヤー(ステンレス製)	<a href="#">EA537HB-1</a>
0094	EA560SA-3	#3 x150mm [+]ドライバー(ステンレス製)	<a href="#">EA560A-3</a>
0094	EA560SA-150	8.0x1.1mm/150mm [-]ドライバー(ステンレス製)	<a href="#">EA560A-175</a>
0097	EA345ED-24	DC24V(50W)/25mm 水中ポンプ(海水用)	<a href="#">EA345EB-0</a>
0101	EA582KB-1	[EA582KB用] 250mmx24T ハイメタルプレート(1枚)	<a href="#">EA582-24</a>
0135	EA580ED-3A	1.6・2.0/1.6mm(2芯/3芯用) VA線ワイヤーストリッパー	<a href="#">EA580ED-5</a>
0145	EA597G-71	0.9kN/1980m ポリライン(グリーン)	<a href="#">EA597G-73</a>
0158	EA993GA-2	[EA993GA-1用] マンホールガード用ウインチ	
0162	EA536K	140mm ニッパー(メッキ)	<a href="#">EA536K-140</a>
0167	EA534EA-175	175mm ペンチ(小ねじ廻し付・偏芯型)	<a href="#">EA534JA-175</a>
0190	EA901B-35	3.5m ボードリフター(折畳み式)	
0193	EA575VE-12	500g レンガ工・ハンマー	<a href="#">EA575VE-17</a>
0193	EA575CG-13	560g/343mm リップハンマー	<a href="#">EA575CH-13</a>
0198	EA589EM	システムナイフ	<a href="#">EA589EM-30</a>
0202	EA589AA-30	8.0x146.5mm デザインナイフ	<a href="#">EA589AA-40</a>
0212	EA579MA-38B	38mm 木柄パテナイフ(ハート)	<a href="#">EA579BG-38A</a>
0213	EA524LM	600mm 柄付スクレーパー	<a href="#">EA524LM-81</a>
0214	EA579DA-125	125mm ゴムヘラ	<a href="#">EA579DA-6</a>
0216	EA109MB-50	50mm 万能刷毛(45°)	<a href="#">EA109L-13</a>
0218	EA109MW-5	70mm ニス用刷毛	<a href="#">EA109LD-17</a>
0279	EA986EC-4	395-455mm ワークチェア	<a href="#">EA986EC-303</a>
0288	EA575BX-41	4.0kg/579mm 大ハンマー	<a href="#">EA575BK-3</a>
0329	EA521VA-32	250mm 鉄工やすり(三角/中目)	<a href="#">EA521TW-250E</a>
0351	EA991HB-22	20L 燃料携行缶(縦型/OD色)	<a href="#">EA991HB-22A</a>
0394	EA614DF-111	7/8" ギアレンチ(ロングサイズ)	<a href="#">EA684RA-110</a>
0394	EA614LH-60A	6本組 コンビネーションギアレンチ	<a href="#">EA614DB</a>
0397	EA602LG-52	[ 7/16"x1/2" ] 両口ギヤレンチ	<a href="#">EA686RA-102</a>
0407	EA617YR-21	3/8"sq ラチェットハンドル(クイックリリース)	<a href="#">EA617YR-21A</a>
0437	EA618JE-10	3/8"sqx250mm スピンナーハンドル	<a href="#">EA618JE-12</a>
0447	EA618SC-5	3/4"sq ソケットレンチセット	<a href="#">EA618L-8</a>
0447	EA618SC-3	3/4"sq ソケットレンチセット	<a href="#">EA618D-1</a>
0459	EA611AX-10	1/4"Hex/ 75mm ビットホルダー(クイック)	<a href="#">EA611AX-19</a>
0466	EA562-21	1/4"Hex ラチェットハンドル(#2[+]ビット付)	<a href="#">EA562-23</a>
0476	EA557AZ	6本組 回転グリップドライバー	<a href="#">EA557AM</a>
0480	EA562KA	[オフセット型] ドライバーセット	<a href="#">EA562-26</a>
0485	EA573AJ-5	5.0x200mm [Hexagon]T型レンチ	<a href="#">EA573KL-25</a>
0485	EA573AJ-3	3.0x200mm [Hexagon]T型レンチ	<a href="#">EA573KL-23</a>
0510	EA683SA-150	8.0x1.4mm/150mm [-]ドライバー	<a href="#">EA683SA-150A</a>
0520	EA353A-2	[中] 革製指カバー	<a href="#">EA353A-11</a>
0544	EA304VA	AC110-120V/30W ホットナイフセット	<a href="#">EA304XA</a>
0548	EA311BA-2.0	2.0mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)	<a href="#">EA311BA-2.0A</a>
0559	EA707CB-12	デジタルマルチテスター	
0559	EA707CB-13	デジタルマルチテスター	

NO.45 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0560	EA707D-35	デジタルマルチメーター	<a href="#">EA707D-35A</a>
0567	EA709BW-12	単相 電力計	<a href="#">EA709BW-5</a>
0568	EA707B-8	[アナログ]テスター	
0578	EA776AK-3	ペーパーメーター	<a href="#">EA776AK-2</a>
0595	EA742GB-15	温度データーロガー	<a href="#">EA742HB-1</a>
0597	EA742MH-32	[室内・室外]最高・最低温度計	<a href="#">EA742MH-32A</a>
0599	EA727HA-1	-50- 150℃ 温度計(投げ込み式/3mケーブル付)	
0603	EA739XA-21	0-5000 高度計	<a href="#">EA739XB-2</a>
0608	EA798CS-34A	186x294x35mm [電波] 掛・置兼用時計	<a href="#">EA798CS-34B</a>
0608	EA798CS-54	269x383x25mm [電波] 掛・置兼用時計	<a href="#">EA798CS-54A</a>
0616	EA735AW-40	400mm 木製レベル(1000V絶縁)	<a href="#">EA735AW-60</a>
0620	EA720KA-30	13mmx 30m 巻尺(ファイバーグラステープ)	<a href="#">EA720JS-30</a>
0632	EA720YH-80	600mm ナイフ形ストレートエッジ(INOX)	<a href="#">EA720YH-50</a>
0632	EA720YH-26	200mm ナイフ形ストレートエッジ(INOX)	<a href="#">EA720YH-75</a>
0635	EA720WD-2	300x150mm プロトラクター	<a href="#">EA720WE-4</a>
0639	EA725TA-11	180x105mm 精密メジャーリングテーブル	<a href="#">EA725TA-22</a>
0653	EA725FA-2	200mm デプスゲージ	<a href="#">EA725F-2</a>
0669	EA758CS-13	42x177mm ライトホルスター(ホリフロピレン製)	<a href="#">EA758CS-13A</a>
0677	EA724XC-2	[単4x1本] ポケットライト/クリプトン(赤)	<a href="#">EA724XD-2</a>
0678	EA758D	[充電式] フラッシュライト/ハロゲン球	<a href="#">EA758BR</a>
0685	EA758CT-10D	[単4x3本] フラッシュライト/LED(オレンジ)	<a href="#">EA758CT-10C</a>
0685	EA758CT-6	[単3x2本] フラッシュライト/LED	<a href="#">EA758RB-4</a>
0688	EA758ME-10	[単2x8本] フラッシュライト/LED(60m 防水型)	<a href="#">EA758ME-11</a>
0694	EA758MH-22	[単4x3本] ヘッドライト/LED	<a href="#">EA758MH-28</a>
0694	EA758CW-13	[単4x4本] ヘッドライト/LED(20m 防水)	<a href="#">EA758MH-1</a>
0696	EA710BW	電池チェッカー	<a href="#">EA710BW-1</a>
0699	EA758YA-61A	[単1 x 4本] 乾電池/アルカリ	<a href="#">EA758YP-1</a>
0699	EA758YA-141	[単4 x 8本] 乾電池/アルカリ(プレミアム)	<a href="#">EA758YA-141A</a>
0699	EA758YA-62B	[単2 x 6本] 乾電池/アルカリ	<a href="#">EA758YA-62BA</a>
0701	EA761XA-51	AC100V/13W 照明スタンド/LED(調光・クランプ付/銀)	<a href="#">EA761XA-51A</a>
0702	EA761XB-31	AC100V 照明フレキライト/LED(クリップ式/白)	<a href="#">EA761XB-31A</a>
0702	EA761XB-32	AC100V 照明フレキライト/LED(クリップ式/黒)	<a href="#">EA761XB-32A</a>
0704	EA758C-50	[単3x3本] 作業灯/LED(18灯)	<a href="#">EA758C-53</a>
0706	EA815LB-2	AC100V/18W 作業灯(防雨型)	<a href="#">EA815LB-2A</a>
0714	EA724GC-4	70x100mm/210-1170mm 点検ミラー(伸縮型)	<a href="#">EA724BF-1</a>
0716	EA724BD-2	60x90mm/0.26-1.0m 点検ミラー(ステンレス製)	<a href="#">EA724GC-4</a>
0725	EA756TB-3	x10 / 85mm 照明付拡大鏡	<a href="#">EA756TB-3A</a>
0739	EA759GJ-63	16GB コンパクトフラッシュ・超高速型	<a href="#">EA759GJ-63A</a>
0740	EA759GK-25B	8GB SDHCメモリーカード	<a href="#">EA759GK-25C</a>
0745	EA759X-40G	A6-A4 インクジェットプリンター(6色/FAX機能付)	<a href="#">EA759X-40H</a>
0745	EA759X-10H	A6-A4 インクジェットプリンター(6色)	<a href="#">EA759X-10J</a>
0785	EA922C-11	443ml ハンドクリーナー(ファーストオレンジ)	<a href="#">EA922C-11A</a>
0793	EA929DE-100	410x510x2mm 吸着マット(油・液体/100枚)	<a href="#">EA929DC-100</a>
0796	EA899AM-44E	AC100V/1000W 掃除機(パワープレスサイクロン)	<a href="#">EA899AM-46C</a>
0796	EA899AM-42E	AC100V/ 850W 掃除機(サイクロン式)	<a href="#">EA899AM-42F</a>
0796	EA899AM-37C	AC100V/1000W 掃除機(紙パック式/シルバー)	<a href="#">EA899AM-37D</a>
0797	EA899AH-34C	AC100V/1170W 掃除機(紙パック式)	<a href="#">EA899AH-34D</a>
0806	EA928AG-11	117x50x22mm たわし・食器用・研磨材入	<a href="#">EA928AG-9</a>
0823	EA928AB-203	910x1530mm マイクロファイバーダスターモップ	<a href="#">EA928AB-25A</a>
0840	EA940AD-10	125V/15A/10m プラグ付コード(アース端子付)	<a href="#">EA940AD-8</a>
0844	EA824VR-6.4C	6.4x 610mm ドリルビット(ロング・HSSハット)	<a href="#">EA824VR-6.4D</a>
0857	EA813CF-5	DC14.4V 振動ドライバードリル(充電式)	<a href="#">EA813CF-5A</a>
0870	EA813DB-14	DC14.4V インパクトドライバー(充電式/黄)	<a href="#">EA813DB-12A</a>
0870	EA813DB-13A	DC14.4V インパクトドライバー(充電式・白)	<a href="#">EA813DB-12A</a>
0878	EA819HY-47	16x32[6角軸]軸付砥石[三角錐]WA	<a href="#">EA819HY-11</a>
0878	EA819HY-41	25x38[6角軸]軸付砥石[円筒]WA	<a href="#">EA819HY-3</a>
0880	EA813DN-11	DC14.4V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式)	<a href="#">EA813DN-1A</a>
0887	EA809-1	105mm ダイヤモンドカッター	<a href="#">EA809-1A</a>
0890	EA809CD-11	100x15mm/#40 ソフトディスクホイール	<a href="#">EA809AA-103</a>
0900	EA819BK-62	15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型/ナイロンカバー付)	<a href="#">EA819BK-72</a>

NO.45 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0901	EA819NA-59	25x 50mm/#800 [タイヤ砥粒入]ナイロンブラシ	<a href="#">EA819NA-49</a>
0911	EA819HH-3	16x20mm/6mm軸 軸付砥石(緑)	<a href="#">EA819HH-3A</a>
0929	EA819BD-1	6.5x16mm/3mm軸 軸付砥石(傘型/赤)	<a href="#">EA819BD-1A</a>
0929	EA819WG	5本組/3mm軸 軸付砥石セット	<a href="#">EA819WG-1</a>
0930	EA819BA-11	8x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤)	<a href="#">EA819BA-11A</a>
0940	EA851AM-1	165mm 電気丸鋸	<a href="#">EA851AH-1</a>
0948	EA365DA-3	AC230V/2160W ヒートブローワー	<a href="#">EA365DA-2</a>
1025	EA124BV-30	9.5/13.5mmx30m エアーホースリール	<a href="#">EA124BD-40A</a>
1034	EA141AS-135	G 3/4" x20.5mm 雄ねじシステム	<a href="#">EA141AS-66</a>
1096	EA987A	500kgx2.5m チェーンブロック	<a href="#">EA987CJ-2.5</a>
1105	EA981KD-3	2.0tonx3m ポリテックススリング	<a href="#">EA981KD-4</a>
1111	EA638F-119	3150kg 強力型シャックル(ステンレス製)	<a href="#">EA638F-119A</a>
1118	EA988B-3	1.6tonx3.0m レバーホイスト	<a href="#">EA988BF-3</a>
1121	EA982CB-4B	35mmx4.0m/ 660Kg ベルト荷締機(ラチェット式)	<a href="#">EA982BB-42</a>
1140	EA911AD-22	1.8x2.7m イエローシート(ポリオフィン/1枚)	<a href="#">EA911AD-23</a>
1140	EA911AC-12	3.6x3.6m オレンジシート(#3000/1枚)	<a href="#">EA911AC-13</a>
1264	EA968BC-55	AC200V・5.5 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)	
1264	EA968BB-55	AC200V・5.5 kw 三相モーター(全閉外扇・屋外形)	
1273	EA940DH-32	単極双投[ON-OFF-ON]トグルスイッチ	<a href="#">EA940DH-34</a>
1277	EA940DD-91	AC100V 盤用交流ブザー	
1301	EA951DG-41	44x37mm フック(ステンレス製)	<a href="#">EA951DC-25</a>
1303	EA951DA-16	φ 12x35.0mm フック・ねじ付(真鍮)	<a href="#">EA951DA-8</a>
1322	EA638DN-25	25x3.0mm 丸リング(ステンレス製/5個)	<a href="#">EA638DN-62</a>
1744	EA540HA-6	175mm はさみ・事務用(ステンレス製)	<a href="#">EA540HA-6A</a>
1798	EA759X-20J	A6-A4 インクジェットプリンター(6色)	<a href="#">EA759X-20K</a>
1799	EA759X-24C	A5-A4 インクジェットプリンター(4色)	<a href="#">EA759X-24D</a>
1799	EA759X-25C	A5-A4 インクジェットプリンター(6色)	<a href="#">EA759X-25D</a>
1802	EA764A-42A	メモリーリーダーライター(マイクロSD用・2スロット/ホワイト)	<a href="#">EA764A-40A</a>
	EA928AG-595	97x290mm アイススクレーパー	<a href="#">EA928AG-595A</a>
	EA759X-30J	A6-A3 インクジェットプリンター(6色/A3対応)	<a href="#">EA759X-30K</a>
	EA899AH-21E	AC100V/1000W 掃除機(サイクロン式/ルビーレット)	<a href="#">EA899AH-21F</a>
	EA759GA-72L	[1600万画素] デジタルカメラ	<a href="#">EA759GA-72M</a>