

時下、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、エスコカタログにおきまして、諸般の事情により下記商品が廃番となりましたのでお知らせいたします。ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。なお廃番となりました商品につきまして、代替推奨品をリストの右端に記載いたしましたので、参考としてご確認下さい。

*** 但し、下記商品は7/1現在 在庫数が0になり、供給不可能となった商品です。ご了承下さい。**

NO.46 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0000	EA991CG-21	16kg缶 グリースチャージポンプ	EA991CG-4
0000	EA991CG-22	16kg缶 グリースチャージポンプ(カン付)	EA991CG-4
0047	EA443DA-12	M10x1/2ACME フレアアダプター(雌/雄)	EA443D-43
0067	EA302XY-12	19mm サイクロンバーナー(EA302FB用)	EA302XY-2
0067	EA302XY-11	14mm サイクロンバーナー(EA302FB用)	EA302XY-1
0101	EA345AD-21C	単相100V/100W(60Hz)/30mm ビルジポンプ	
0109	EA760RD-2	金属管・ケーブル探知器(発信器/5W)	EA760RD-5
0125	EA544R-1	270mm はさみ・金切(ステンレス製)	
0148	EA597B-3	φ4.8mmx 91m ファイバークラスロッド	EA597B-2
0152	EA629B-12	32x115mm/17.79kN [ホールヘアリング]スイベル	EA629B-3
0162	EA897CH-1	AC110V/1500W ポータブルヒーター	
0163	EA897LA	AC115V/250W/φ203mm ダクトブロー(7.5mダクト付)	EA897LD-15
0181	EA535MT-11	130mm 精密ニツパー(超硬刃/テーパー)	EA535MJ-2
0280	EA604D-6	ドアパネルリムーバー	EA604D-20
0284	EA519E-30	ビードシーター(19Lタンク)	EA519E-30A
0287	EA123CG-23	80- 350kpa タイヤゲージ(赤)	EA123CG-1
0287	EA123CG-21	80- 350kpa タイヤゲージ(黒)	EA123CG-1
0287	EA123CG-22	80- 350kpa タイヤゲージ(青)	EA123CG-1
0293	EA993DB-1.5	1.5ton/425- 665mm Axle スタンド	EA993DS-1
0299	EA525C-100	100mm/0-120mm リード型バイス	EA525FC-12
0301	EA525VA-75	75mm ベンチバイス	EA525FA-1
0322	EA576A-520	520mm パッキンカッター	EA576AB-3
0332	EA781BF-17	990mm ハンドマグネット(防水型)	EA781BF-17A
0353	EA522AD-2	200x50x25mm 油砥石(粗・中目=両面)	EA522AD-1
0361	EA508SC-5	576x368x90mm トレー(ステンレス製)	EA508SH-61
0366	EA991KA-20	220ml 計量カップ(耐熱)	EA991KA-25
0407	EA614BA-101	1/4"- 5/8" (7本組)片目片ロスパナ	EA614BA-102
0412	EA616BL-5	9/16" x 5/8" 両口メガネレンチ	EA616C-2B
0419	EA602LJ-3	E14xE18 ヘクスローブギアレンチ	EA616TS-3
0419	EA602LJ-4	E20xE24 ヘクスローブギアレンチ	EA616TS-4
0419	EA602LJ-1	E 6xE 8 ヘクスローブギアレンチ	EA616TS-1
0419	EA602LJ-2	E10xE12 ヘクスローブギアレンチ	EA616TS-2
0431	EA617ZR-9B	1/2"sqx400mm ナットスピナーハンドル	EA617ZR-9D
0431	EA617ZR-9C	1/2"sqx470mm ナットスピナーハンドル	EA617ZR-9D
0438	EA617DZ-401	1/2"・3/4"sq ツイストソケットセット	
0440	EA617PA-200	1/4"sp ラチェットハンドル(ドライバー型)	
0477	EA723HE-3	50- 250cN.m/1/4"sqトルクドライバー	
0512	EA573KL-32	2.0x300mm [Hexagon]ドライバー(ハンドル)	EA573BR-2
0516	EA573LG-8	8.0x200mm [Hexagon]キーレンチ(金メッキ)	EA573LL-8
0519	EA573AL-10	10x125mm [BallHex]キーレンチ(ショートヘッド/ホルド)	EA573AM-10
0584	EA354BF-45	[LL] 手袋(静電・耐溶剤/ポリウレタン製)	EA354BF-47
0623	EA701BA-6	-200/+1372°C デジタル温度計(熱電対)	EA701BA-7
0625	EA701AC-20	-50/+300°C 温度計(メリ付・防水型)	EA701AC-20A
0627	EA701XJ-3	-33°/+250°C 放射温度計	EA701XJ-1
0634	EA727A-58	0-100°C/150mm バイメタル式温度計	EA727AA-8
0634	EA727A-52	0- 50°C/100mm バイメタル式温度計	EA727AA-2
0634	EA727A-62	0-150°C/100mm バイメタル式温度計	EA727AA-12
0634	EA727A-68	0-200°C/150mm バイメタル式温度計	EA727AA-18
0634	EA727A-67	0-200°C/100mm バイメタル式温度計	EA727AA-17
0638	EA742BA-10	115x30x375mm 気圧・温度・湿度計	EA742BA-10A
0663	EA720ZT-2	0.05 -40m レーザー距離計	EA720ZT-2A

NO.46 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0663	EA720ZR-1A	0.1 - 50m レーザー距離計	EA720ZR-1B
0667	EA720YR-60	600x50x5mm 直尺(アルミ合金製)	EA720YC-60A
0670	EA735M-40D	300mm(0.04mm/m) 精密レベル	EA735ML-30
0670	EA735M-40A	160mm(0.04mm/m) 精密レベル	EA735ML-15
0674	EA725TA-14	193x 50mm 精密メジャーリングテーブル	EA725TA-7
0676	EA725LE-103	110mm センタリングホルダー(インディケータ用)	
0676	EA725LE-104	8x115mm インディケータホルダー	
0677	EA725T-46	マグネットベースゲージホルダー	EA725T-164
0686	EA725FK-10	3.2- 2.7mm 4本組 スモールホールゲージ	EA725FK
0687	EA725KA-1	150mm ディバイダー	EA725KG-2
0690	EA725AB-2	0-12.5mm デジタルシクネスゲージ	EA725A-7
0716	EA758SB-46	[充電式] サーチライト/HID キセノン(オレンジ)	EA758SB-47
0716	EA758GP-7	[単4x3本] フラッシュライト/LED	EA758RM-60
0716	EA758SB-45	[充電式] 作業灯/LED(イエロー)	EA758WV-3Y
0721	EA758M-41	LEDライト・太陽光充電(USB付)	EA758-41
0733	EA815LE-22	AC100V/9.0W/570mm 照明灯/LED	EA815LE-22A
0738	EA814DF-13	AC100V/300W 作業灯(コード10m)	EA814AC-13
0741	EA758ZD-22	3.6V/13W 非常灯用ハロゲン電球	EA758ZD-23
0741	EA758XY-28	AC100V/21W/E26 電球/蛍光灯(昼白色)	EA758XY-29
0742	EA758XP-45A	AC100V/10.5W/E26 電球/LED(昼白色)	EA758XR-109AB
0742	EA758XP-14B	AC100V/ 4.5W/E26 電球/LED(電球色)	EA758XP-14C
0742	EA758XP-13B	AC100V/ 4.5W/E26 電球/LED(昼白色)	EA758XP-13C
0750	EA724CD-26	32φ/130-511mm 点検ミラー(伸縮/マグネット付)	EA724CD-2
0750	EA724GC-12	100x200mm/1.3-3.00m 点検ミラー(伸縮型)	EA724GC-12A
0764	EA756CA-1	x3.0/46mm ルーベ[ライト付]	EA756DG-3S
0766	EA756B-53	x7.0/30mm ポケットルーベ	EA756BG-1
0768	EA757AG-5E	x 8/21mm 双眼鏡	EA757AG-5F
0769	EA757AD-32	x10/30mm 双眼鏡(手ぶれ防止)	EA757AD-62A
0773	EA759GA-131D	[2416万画素] 一眼レフデジタルカメラ	EA759GA-131E
0777	EA941A-36	95x175mm 乾燥剤・シート(3枚)	EA941A-36A
0779	EA759EX-32A	160- 630mm カメラ三脚	EA759EX-32B
0779	EA759EX-82	272-1550mm カメラ三脚(中型)	EA759EX-60A
0782	EA759X-251B	L判 [インクジェットプリンター用]写真用紙(200枚)	EA759X-254A
0782	EA759X-256B	A4 [インクジェットプリンター用]写真用紙(100枚)	
0784	EA115KP-6B	AC100V/1.35kW 高圧洗浄機(静音タイプ/60Hz)	EA115KP-6C
0784	EA115KP-5B	AC100V/1.35kW 高圧洗浄機(静音タイプ/50Hz)	EA115KP-5C
0785	EA115KA-10	[EA115KJ,KK用] 370mm フレキシブルノズル	EA115KA-10A
0786	EA115BA-1	R1/4"x10m 高圧ホース(洗浄機用)	EA115BB-1
0786	EA115BA-2	R1/4"x20m 高圧ホース(洗浄機用)	EA115BB-2
0792	EA115Y-4	単1x6本/10L 電動スプレー(電池式/背負型)	EA115Y-4A
0792	EA115Y-3	単1x6本/ 7L 電動スプレー(電池式/背負型)	EA115Y-3A
0795	EA124LA-61	スプレーノズル	EA124LA-61A
0800	EA115GC-20	15.9mm 先細ブラシ(真鍮製)	EA115GD-4
0803	EA109SR-50	50x 450 mm チューブブラシ(ステンレス製)	EA109SK-50
0803	EA109SR-16	16x 450 mm チューブブラシ(ステンレス製)	EA109SP-16
0803	EA109SR-44	44x 450 mm チューブブラシ(ステンレス製)	EA109SK-44
0803	EA109SB-18	32.0x380mm チューブブラシ(真鍮製)	EA109SK-32
0805	EA340RD-3C	6mm x 7.6m 交換ケーブル(EA340RD-3,-3A用)	EA340RD-3D
0808	EA922BM-1	600ml 洗車ワックス(ホワイト車用)	EA922JM-7
0816	EA939AE-2	160g 悪臭吸収除去剤	
0828	EA929CG-8B	250x250mm クリーンエアワイパー(高吸液・30袋)	EA929AE-19
0834	EA899AM-26D	AC100V/1150W 掃除機(紙パック式/ブルー)	EA899AM-27E
0834	EA899AM-37D	AC100V/1000W 掃除機(紙パック式/ピンク)	EA899AM-37E
0837	EA899AR-6	AC100V/ 570W 掃除機(肩掛式)	EA899AR-6A
0844	EA928AG-47	100x53mm たわし(酸化銀抗菌)	EA928AG-46
0878	EA995AA-29C	570x350x700mm/A3 ペーパーラック[引出し]	EA995C-14
0891	EA865C-150	150mm 乾式ダイヤモンドコアドリル	
0892	EA865CH-80	80mm [乾式]ダイヤモンドコアドリル(SDSシャンク)	EA865CA-80
0892	EA865CJ-160	160mm [乾式]ダイヤモンドコア 替刃	

NO.46 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0892	EA820C-170	170mm ALC用コアドリル	
0895	EA824WT-14	14.0x457mm オーガービット(1/2"六角軸)	
0895	EA824VR-9.5A	9.5x 305mm ドリルビット(ロング・HSSヘッド)	
0895	EA824VR-9.5D	9.5x 914mm ドリルビット(ロング・HSSヘッド)	EA824VR-9.5E
0895	EA824VR-9.5C	9.5x 610mm ドリルビット(ロング・HSSヘッド)	EA824VR-9.5D
0900	EA813CF-5A	DC14.4V 振動ドライバードリル(充電式/緑)	EA813CF-5B
0900	EA811AE-9.5	9.5mm コンクリート用振動ドリル(固定型)	
0900	EA813CF-5SA	DC14.4V 振動ドライバードリルセット(充電式/緑)	EA813CF-5SB
0902	EA353CB	[フリー] 手袋(耐ショック/ゴム付)	EA353G-83A
0906	EA870B-150	150mm ダイヤモンドコアビット	
0908	EA813CG-51A	DC14.4V ドライバードリル・ブローセット(充電式)	EA813CG-51B
0908	EA813CG-50B	DC14.4V ドライバードリル・グラインダーセット(充電式)	EA813CG-50C
0909	EA813HD-8	DC12.0V 交換用バッテリー(ニッケル水素電池)	EA813HD-11
0910	EA813CL-2	DC18V 電子パルスドライバー(充電式)	EA813CL-2A
0911	EA813SB	DC10.8V ドライバードリル(充電式)	EA813SB-1
0915	EA813DC-240	DC18V インパクトドライバー・作業灯セット(充電式)	EA813DC-240A
0916	EA813DC-8A	DC14.4V インパクトドライバー(充電式)	EA813DC-8B
0921	EA813AA-70	#2x150mm カラービット(10本組/マグネット付)	EA813A-56
0923	EA819HZ-17	19mm /6角軸 軸付砥石(ステンレス用)	
0923	EA819HZ-14	18x31mm/6角軸 軸付砥石(ステンレス用)	
0926	EA813DN-4	DC14.4V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式)	EA813DN-4A
0930	EA809BF-2	100mm/1010W ディスクグラインダー	EA809BF-2A
0931	EA809BB-10B	100mm/ 900W ディスクグラインダーセット	EA809BB-10C
0931	EA809BP-30	100mm/ 720W ディスクグラインダーセット	EA809BP-20
0934	EA809-38	102mm 研磨用ダイヤモンドホイール	
0941	EA809XC	AC100V/190W(93x228mm) 高速サンダー	EA809XA-1
0944	EA809XE-120	φ150mm/#120 サンドペーパー(マジック式・20枚)	EA162KX-120A
0947	EA819NA-47A	18x 50mm/#600 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシ	EA819NA-47
0965	EA818EC-31	タイルカッティングキット	EA818E-7
0967	EA818E-163	12.7x12mm/3.2mm軸 軸付フェルトホイール	EA818E-161A
0996	EA365B-22	AC220V/1740W ヒートガン	EA365B-21
0996	EA365B-1K	AC120V/1440W ヒートガンキット	EA365VA-12
0996	EA365B-1	AC120V/1440W ヒートガン	EA365VA-12
1004	EA815DV-12	AC125V/22A/50m コードリール(漏電遮断/抜け止)	EA815DJ-50
1006	EA815GT-2	AC125V/22Ax5.0m 延長コード(金属感知器付)	EA815MS-30
1007	EA815GB-15	AC125V/15A/0.5m 延長コード(防雨型/3分岐)	EA940AH-3
1010	EA815YS-33	AC100V バッテリー充電器	EA815YA-14
1010	EA815YS-32	AC100V バッテリー充電器	EA815YA-14
1030	EA829PS-14	1・1/2"x11 パイプタップ[Rp(PS) SKS2]	
1046	EA156SB	3.4N・m/1,500rpm エアスクルトドライバー	EA156SA-4
1086	EA141A-6	R 1・1/4"x33mm 雄ねじシステム(ステンレス製)	EA141A-151
1086	EA141A-3	R 1/2" x 14mm 雄ねじシステム(ステンレス製)	EA141A-135
1086	EA141A-2	R 3/8" x 11mm 雄ねじシステム(ステンレス製)	EA141A-122
1120	EA520BK-2	905x610mm/300kg 運搬車(125mmスチールリム車輪)	EA520B-62
1138	EA986GA-250	250mm キャスター(固定金具)	EA986HA-250
1157	EA987CC-3	3.1 tonx3.0m チェーンブロック	EA987CN-3
1210	EA903CD-1	340x155mmx0.32m/1段 踏 台(アルミ製)	EA903AF-30B
1211	EA905MD-3A	2.01-3.59m 伸縮足場板(アルミ製)	EA905MD-3B
1212	EA903BR-33	片手すり(EA903BR-3用)	
1212	EA903BL-75A	手すりフルセット(EA903BM-5A用)	EA903BM-74
1272	EA463HA-22.6	19.4-22.6mm ワンイヤークランプ(10個)	EA463HA-24.1
1320	EA940CB-5F	AC250V/ 7A 中間スイッチ(通電ランプ付/白)	EA940CB-5E
1323	EA338AC-10	225mm ケーブルダクトカッター	EA338LA
1342	EA940PB-3A	[電源分離型]ブースター	EA940PB-3B
2013	EA521VB-200C	200mm 鉄工やすり(半丸/中目)	EA521VP-202C
	EA759XA-23	2L判 インクジェット写真用紙(特厚/50枚)	EA759XA-13B
	EA899AM-13A	AC100V/300-1000W 掃除機(紙パック式)	EA899AM-13B
	EA951LA-22	ドアガード(内開き用)	EA951LA-23
	EA538R-4	[自動車用] Bタイプ ターミナルキット	EA538R-4B