

時下、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、エスコカタログにおきまして、諸般の事情により下記商品が廃番となりましたのでお知らせいたします。ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。なお廃番となりました商品につきまして、代替推奨品をリストの右端に記載いたしましたので、参考としてご確認下さい。

*** 但し、下記商品は1/1現在 在庫数が0になり、供給不可能となった商品です。ご了承下さい。**

NO.46 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0000	EA628ME-124	12mmx200m テトロンロープ(両側アイ加工)	EA628MD-124
0000	EA573LG-2.5	2.5x110mm [Hexagon]キーレンチ(金メッキ)	EA573LL-2.5
0000	EA579AH	3本組 万能ヘラ(ステンレス製)	EA579BD-1
0000	EA942EJ-51	1.6L 油性・木部用塗料(透明)	EA942EJ-61
0000	EA614BL	6本組/10-19mm フレックスソケットスパナ	EA614BK
0000	EA942EJ-54	1.6L 油性・木部用塗料(マホガニー)	EA942EJ-64
0000	EA562-26	1/4" Hex ラチェットハンドル(ビット付)	EA562-10
0000	EA809XL-10	AC100V/ 620W(76x533mm) ベルトサンダー	EA809XL-5
0000	EA628TC-103	10mmx200m ナイロンクロスロープ(八つ打ち)	EA628TC-102
0000	EA140CS-31	0.1-0.5MPa 手元減圧弁	EA140CS-56
0000	EA942EB-5A	0.2L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/青)	EA942EB-15A
0000	EA628ME-164	16mmx200m テトロンロープ(両側アイ加工)	EA628MD-164
0000	EA628ME-144	14mmx200m テトロンロープ(両側アイ加工)	EA628MD-144
0000	EA524LB-150	95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄)	EA524LB-150A
0000	EA524KB-1	39mm スクレーパー(ステンレス刃)	EA524BA
0000	EA611GA-26	No2x110mm [+]ドライバースセット(5本)	EA611GA-422
0000	EA981CL-8	100mmx8.0m/3.2ton ベルトスリング(シグナル)	EA981CY-8
0000	EA628ME-163	16mmx100m テトロンロープ(片側アイ加工)	EA628MD-163
0000	EA997MS-350	350x350mm 屋外フード(防火ダンパー付)	EA997MS-250
0000	EA981DL-7.5	57mmx7.5m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)	EA981DL-8
0012	EA612SC-51	[85個組] 工具セット	EA612SC-37
0053	EA119-30	2.4kg 強力アルミフィングリナー(アルカリ性/8本)	EA119-30AA
0070	EA315HJ-3	単相200V/270A デジタルインバーター直流溶接機	EA315HJ-2
0075	EA526SP-8	0-185mm/ 98mm シヤコ万力(銅メッキスクリュー)	EA526WK-200
0075	EA526SL-7	0-150mm/ 72mm シヤコ万力	EA526SM-6
0075	EA526WJ-250	51-257mm/150mm シヤコ万力	EA526WK-250
0076	EA526WM-50	0/ 500mm/121mm L型クランプ(強力型)	EA526TL-20
0076	EA526S-1	0-100mm/ 57mm L型クランプ	EA526TK-1
0080	EA353AP-22	350mm 手袋(3本指・耐炎・アラミ繊維)	EA353AM-3
0080	EA353AP-14	240mm 足カバー(耐熱・アラミ繊維)	EA354-8
0081	EA353AT-72	[L] 手袋(熔接用・山羊革・牛革)	EA353AT-32
0085	EA642HP-2	10-25mm 軸用スナップリングプライヤ(ノスパーキング)	EA642HP-3
0086	EA642GD-10	10x14mm 両口スパナ(ノスパーキング)	EA642GC-10
0086	EA642GD-24	21x23mm 両口スパナ(ノスパーキング)	EA642KZ-12
0086	EA642KY-24	24mm 片口スパナ(ノスパーキング)	EA642LF-324
0087	EA642L-71	27x30mm めがねレンチ(ノスパーキング)	EA642GE-29
0088	EA642GM-58	1/2" sqx250mm エクステンションバー(ノスパーキング)	EA642LJ-410
0089	EA642GV-2	8.0x100mm ナットドライバース(ノスパーキング)	EA642HV-8
0089	EA642GT-14	9.0x2.2mm/250mm [-]ドライバース(ノスパーキング)	EA642HT-10A
0094	EA614TA-12	12mm 片目片口スパナ(チタン合金製)	EA614HT-12
0103	EA345EB-0	DC24V/123W/25mm 水中ポンプ(海水用)	EA345ED-24
0106	EA338RA	φ 35mm/220mm PE管カッター	EA338AK-10
0108	EA207ZD	1/2" - 2" バーリングリマー(Tハンドル)	EA207ZA
0110	EA350SB	1/2"-1.1/4" ねじ切セット(ラチェット式)	EA350EC
0113	EA531AC-250	51mm/250mm ナットプライヤ(水道用/キザ無)	EA531HD-1
0114	EA531EE-200	1.1/4"/200mm ウォーターポンププライヤース	EA531EE-250
0115	EA531CH-165	25mm/165mm ウォーターポンププライヤース(オートアジャスト)	EA531A-165
0115	EA531KR	38mm/235mm ソフトジョーブライヤース	EA531KP-2
0130	EA580BE	15.9-41.3mm ケーブルエンドストリッパー	EA580BK
0130	EA580BF-32	19.0-31.8mm ケーブルストリッパー	EA580K-10

NO.46 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0134	EA580AD-10	0.64-2.59mm ワイヤーストリッパー(圧着付)	EA580AD-10A
0145	EA597BC-43	2" マンドレル(ワイヤーブラシ/スチール製)	EA597BC-42
0147	EA628GA-16B	15.8mmx180m プーリングロープ	EA628MD-164
0147	EA628GA-13B	12.7mmx180m プーリングロープ	EA628ME-143
0155	EA993G-2	1500mm マンホールカバーリムーバー	EA993G-10
0156	EA897LV-2	φ178x775mm ブロワー(エア式)	EA897LV-1
0175	EA537KE-21	200mm 絶縁ラジオペンチ(ストレート/メッキ)	EA537KC-200
0181	EA950XA	ユニバーサルホルダー	EA950YB-200
0189	EA599WB-3	620mm/270mm 木工鋸(替刃式・両刃)	EA599RH-3
0189	EA599WB-2	590mm/240mm 木工鋸(替刃式・両刃)	EA599RH-2
0189	EA599WB-1	530mm/210mm 木工鋸(替刃式・両刃)	EA599RH-1
0202	EA540HF-1	195mm はさみ・万能(ハネ付/ステンレス製)	EA540HF-11
0203	EA540B-12	178mm はさみ・万能(ステンレス製)	EA540B-11
0204	EA540GB-5	290mm はさみ・裁ち	EA540GB-6
0205	EA540AN-21	240mm はさみ・裁ち(硬刃)	EA540AP-21
0205	EA540AN-3	240mm はさみ・裁ち	EA540AP-3
0205	EA540K-25	175mm はさみ・裁ち	EA916HE-31
0205	EA916HE-11A	110mm 洋ばさみ(ステンレス製)	EA540ME-21
0205	EA540K-26	200mm はさみ・裁ち	EA916HE-32
0205	EA540AN-11	240mm はさみ・裁ち(左利用/足左)	EA540AP-11
0207	EA540MA-2	145mm はさみ・精密(ステンレス製/直刃)	EA540ME-23
0207	EA540MA-1B	115mm はさみ・精密(反り刃/ステンレス製)	EA540MA-2B
0210	EA524BD	39x52mm スクレーパー(プラスチック刃)	EA524BB
0216	EA109HG-23	40mm 合成樹脂ダメ込用刷毛	EA109LE-12
0225	EA928BD-120	0.6-1.2m/2段 ファイバーグラスハンドル	EA928BD-180
0228	EA942E-3	0.2L [水性]多目的塗料(ダークブラウン)	EA942E-13
0233	EA942EJ-74	7.0L 油性・木部用塗料(マホガニー)	EA942EJ-64
0233	EA942EJ-44	0.7L 油性・木部用塗料(マホガニー)	EA942EJ-64
0233	EA942EJ-53	1.6L 油性・木部用塗料(チーク)	EA942EJ-63
0235	EA765MP-47	[白/中字] ペイントマーカー	EA765MR-14B
0235	EA765MP-44	[黄/中字] ペイントマーカー	EA765MR-5B
0235	EA765MP-46	[桃/中字] ペイントマーカー	EA765MR-9B
0242	EA538RT-1	913mm/190mm バッテリーターミナル圧着工具	EA538R-10
0255	EA604AE	57-178mm オイルフィルタープライヤーセット	EA604AE-5
0260	EA463EE-16	ブーツクランププライヤー	EA463PC-10
0277	EA123CJ-2	50- 600kpa タイヤチャック&ゲージ(L型チャック)	EA123CJ-2A
0277	EA123CJ-1	50- 600kpa タイヤチャック&ゲージ(ストレートチャック)	EA123CJ-1A
0287	EA984SD-1	428x204x115mm ホイールチョーク(ポリエチレン)	EA984SF-1
0292	EA525VA-38	38mm ベンチバイス	EA525FA-1
0294	EA575VA-450	450g ボールピンハンマー	EA575VA-450A
0294	EA575PA-26	600g/340mm ボールピンハンマー	EA575PA-27
0294	EA575WV-56	1800g/φ38x420mm 銅ハンマー	EA575WV-65
0294	EA575WV-45	1600g/φ38x375mm 軟鉄ハンマー	EA575H-43
0294	EA575WV-73	30mmx 720g 真鍮ハンマー	EA575WV-53
0296	EA575H-12	650g/40mm ハンマー(合成ゴム・ミディアムハート)	EA575H-82
0298	EA575CR-5	1.5kg/ 67mm 無反動ハンマー(ホリウレタン)	EA575D-25
0299	EA575HE-10	3.3kg/80mm 無反動ハンマー	EA575HE-28
0303	EA524LC-5	100mm/1600mm スクレーパー(長柄)	EA524LN-160
0312	EA590DS-2	17-23/16-26mm 内外兼用スナッピングプライヤー	EA590MC-2
0312	EA590DL-3	24-37/27-45mm 内外兼用スナッピングプライヤー/45°	EA590MC-13
0312	EA590DS-1	6-16/ 9-15mm 内外兼用スナッピングプライヤー	EA590MC-1
0313	EA590MN-1	10-45mm 穴用スナッピングプライヤー	EA590HC-2
0325	EA584BD	M 5-M16 スクリューエキストラクターセット	EA584SA
0330	EA109BH-130	1370mm ワイヤブラシ(ロングハンドル)	EA109BH-130A
0334	EA826SD-54	200x10mm/ #600 ダイヤモンドやすり(平)	EA826SD-24
0334	EA826SD-35	170x 6mm/#1200 ダイヤモンドやすり(こて)	EA826SD-25
0334	EA826SD-31	170x 6mm/ #140 ダイヤモンドやすり(こて)	EA826SD-32
0334	EA826SD-34	170x 6mm/ #600 ダイヤモンドやすり(こて)	EA826SD-24

NO.46 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0350	EA522AC-5	100x40x13mm 油砥石・天然(中目-ソフト)	EA522AB-2
0350	EA522AG-6	150x41mm 油砥石・天然(粗・中・細目=3面)	EA522AG-8
0350	EA522AC-6	100x40x13mm 油砥石・天然(細目-ハード)	EA522AC-1
0350	EA522AE-2	150x50x25mm 油砥石・天然(中目)	EA522AD-12
0359	EA990AN-5	500ml ポンプオイル(フレキシブルノズル・アルミ製)	EA990B-16
0361	EA991KD-3	1000ml 取手付ポリビーカー	EA991KV-10
0363	EA992BD-200F	φ 200mm じょうご(ノズル・フィルター付)	EA992B
0363	EA992BD-200	φ 200mm じょうご(フィルター付・ホリエチレン製)	EA992BC-200
0363	EA992BC-150	φ 150mm じょうご(ホリエチレン製)	EA992BL-12
0363	EA992BC	φ 50-250mm じょうご(5個・ホリエチレン製)	EA992BC-250
0374	EA166DJ-2	500ml グリースガン(エア式)	EA166D
0380	EA525AC-150	150mm ボール盤バイス	EA525DD-3
0380	EA525AE-90	90mm ボール盤バイス	EA525AE-115
0381	EA525DD-3	150mm クイックバイス	EA525DD-4
0396	EA530VB-300	300mm/33mm モンキー&パイプレンチ	EA530VB-250
0397	EA530D-600	600mm/63mm モンキーレンチ(大型)	EA530G-600
0398	EA615N-15A	21x26mm 両口スパナ(強力型)	EA615BC-38
0400	EA615BG-6	14x15mm 両口スパナ	EA615KA-15
0402	EA614BC-1	9本組/ 6-19mm 片目片口スパナ	EA614BC-110
0406	EA616BN-18	22x24mm 両口めがねレンチ	EA616CA-19
0412	EA602LM-10	3本組 4サイズ両口ギアレンチ(インチサイズ)	EA602KG-100
0414	EA602KH-24	24x254mm ラチェットメガネ(切替式・強力型)	EA602KG-24
0420	EA618YA-101	3/4"sqx 3/4" ソケット	EA618DF-2
0462	EA618KN	1/2"sq ディープソケットセット	EA618KN-1
0473	EA164WE	3/8sq インパクトHexビットソケットセット	EA617BD
0474	EA164DT	1/2"DR/7個組 インパクトソケット(薄肉)	EA164GT-3
0478	EA550XB-6	1/4"sq インパクトドライバー(1/4"Hexビット用)	EA550XB-7
0483	EA723HL-1	1-5 N.m/1/4"sq トルクレンチ(ラチェット式)	EA723HL-2
0483	EA723KK-15	0-800N.m 3/4"sq [ダイヤル式]トルクレンチ	EA723TA-8
0494	EA564AL-2	1.5-8.0mm [Hexagon]ドライバーセット(ラチェット式)	EA564AL-2A
0494	EA564AL-0	[+ - Hexagon Hexlobe]ドライバーセット(ラチェット式)	EA564AL-0A
0494	EA564AL-7	1.5-8.0mm [Hexagon]ドライバーセット(ラチェット式)	EA564AL-7A
0494	EA564AL-5	[+ - Hexagon Hexlobe]ドライバーセット(ラチェット式)	EA564AL-5A
0495	EA564AL-20	[+ - Hexagon Hexlobe]ドライバーセット(差替式)	EA564AL-20A
0495	EA564KG-3	[+ -]ドライバーセット・差替式(ラチェット・H付)	EA564AH-2
0495	EA564AL-32	1.5-8.0mm[Hexagon]ドライバーセット(ショートグリッパ)	EA564AL-32A
0495	EA564AL-30	[+ - Hexagon Hexlobe]ドライバーセット(差替式)	EA564AL-30A
0495	EA564AL-22	1.5-8.0mm [Hexagon]ドライバーセット(差替式)	EA564AL-22A
0496	EA564AL-12	1.5-8.0mm[Hexagon]ドライバーセット(手元六角付)	EA564AL-12A
0496	EA564AL-10	[+ - Hex Hexlobe]ドライバーセット(手元六角付)	EA564AL-10A
0500	EA573SB-69	1.5- 10mm/9本組 [Ball Hexagon]ドライバー	EA573LA-90A
0502	EA550CP-5	ドライバーセット(+ Ball-Hex 差替え式)	EA564XH-2
0503	EA557DS-800	8本組 ドライバー(蓄光柄/ステンレス製/ケース付)	EA557DS-800A
0503	EA557DL-0	#0x100mm [+]ドライバー(細軸)	EA557CA-0
0521	EA550KJ	ドライバービットセット(ラチェットハンドル付)	EA562-26
0521	EA550KG	1/4"sq ドライバービットセット(ラチェット付)	EA550AR
0522	EA554M-21	[+ -]ドライバーセット(ラチェット・スタビ型)	EA562-30
0525	EA573L-8	8.0x200mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)	EA573CP-8
0525	EA573LG-1.5	1.5x 80mm [Hexagon]キーレンチ(金メッキ)	EA573LL-1.5
0528	EA573SN	2.0-8.0/100mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル)	EA573KL-101
0544	EA683SD	2本組 スタビードライバー	EA683SD-200
0554	EA513MB	ミニプーラー	EA513MA
0556	EA525MF-6	50mm/0-70mm 精密バイス(クランプ固定式)	EA525ML-105
0561	EA552GU	10本組 精密用ドライバー(回転台付)	EA552GS
0563	EA589RF-1	0-0.8mm 80mm ピンバイス	EA589RK-1
0570	EA535TN-1	120mm 精密用ニツパー(セミフラッシュ/ESD)	EA535TN-2
0570	EA535T-10	115mm 精密用ニツパー(フラッシュ/ESD)	EA535TL-3
0571	EA537HD	3本組 精密用プライヤーセット(ステンレス製)	EA537KR-0

NO.46 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0574	EA595AR-2	110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)	EA595AR-3
0580	EA653B-21	φ 66x145mm プロワー(ブラシ付)	EA653B-21A
0597	EA708D-3	クランプメーター(デジタル・ミニ)	EA708D-3A
0597	EA708D-2	クランプメーター(デジタル)	EA708D-1A
0606	EA708LS-2	[Ior]クランプテスター(デジタル・リーク)	EA708LS-2A
0607	EA707NA-15	[EA707DA-2B,3A,4用]テストリード棒用ICクリップ	EA707NA-15A
0607	EA707NA-21	[EA707NA-1-6用] クリップアダプター	EA707NA-21A
0618	EA743CB-2	アネモメーター(微風速用)	EA743CB-3
0627	EA701CB	-20/+1370°C デジタル温度計	EA701BE-0A
0631	EA701XC-11	-30/+550°C 放射温度計	EA701XC-7
0632	EA701XG-1	-50/+550°C 放射温度計	EA701XG-12
0632	EA701XG-31	-60/+550°C 放射温度計	EA701BC-5
0634	EA742MG-2	[リモコンセンサー付] 最高・最低温度計	EA742MG-7A
0635	EA728AC-32	48x43mm デジタル温度計	EA728AC-32A
0642	EA798CC-59	φ 368mm [電波]掛時計・ソーラー電源	EA798CC-59A
0642	EA798CC-4B	340x280x47mm [電波]掛時計	EA798CC-4C
0653	EA721KE-11	100mm ポケットレベル	EA721KE-11A
0654	EA721JY-3	250mm 排水勾配計	EA721JY-11
0665	EA757ZA-25	10- 270m レーザー距離計[4倍]	EA757ZA-25A
0665	EA757ZA-32	20- 700m レーザー距離計	EA757ZA-12D
0670	EA720YH-21	50mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX)	EA720YH-71
0679	EA725LC-8	テストインディケーターホルダー	EA725T-24
0685	EA725EG-25	0-25 mm デジタルマイクロメーター	EA725EF-25
0686	EA725ED-2	25-50 mm マイクロメーター	EA725EH-2
0687	EA725ES-3	20- 40mm 内測マイクロメーター(4本組)	EA725ES-30
0687	EA725ER-10	200-225mm インサイドマイクロメーター	EA725EU-2
0689	EA725KJ-2	1000mm ビームトランメル(スチール)	EA725KJ-13
0705	EA758RK-153	[単3x2本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付)	EA758RK-153A
0705	EA758RK-53	[単3x2本] フラッシュライト/LED(黒)	EA758RK-53A
0705	EA758RK-853	[単3x2本] フラッシュライト/LED(充電セット/黒)	EA758RK-853A
0711	EA758RD-1	[充電式] フラッシュライト/LED(黒)	EA758RD-2
0714	EA758WV-10	電池・充電用(EA758WV-1B,-1Y,-2B,-2Y用)	EA758WV-11
0716	EA758BE-1	[単1x2本] フラッシュライト/LED(黒)	EA758BE-1A
0720	EA758JB-2	[CR123Ax2本] フラッシュライト/LED	EA758JB-2A
0722	EA758LW-2	[単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄)	EA758LW-3
0730	EA758CW-17A	[CR2032x2個] キャップライト/LED	EA758CW-9A
0731	EA758YK-17A	6.0W ソーラー式バッテリー電源	EA758YK-17B
0731	EA758YK-80	ポータブル電源(AC100V・USB出力)	EA812HB-8
0732	EA758YK-4P	[単3・単4] 電池急速充電器(単4・単3 1~4本)	EA758YK-4PA
0732	EA758YS-240	[単3・単4] 充電器(単4エネルギー電池2本)	EA758YS-240A
0732	EA758YS-230	[単3・単4] 充電器(単3エネルギー電池2本)	EA758YS-230A
0732	EA758YS-130	単3・単4 電池急速充電器(エネルギープロ単3x4本)	EA758YS-130A
0732	EA758YS-50	充電器セット(電池単3・4各2本/スパーサー単1・2)	EA758YK-100C
0733	EA758YS-107	[単4x4本] ニッケル水素電池(充電式エネルギープロ)	EA758YS-107A
0733	EA758YG-205	[単4x4本] ニッケル水素電池(充電式エボルタ)	EA758YG-205B
0739	EA761XB-61	AC100V/ E26 ライト口金(クリップ・中間スイッチ付)	EA761XB-61A
0739	EA815LJ-1	AC100V/ 5W 照明灯/LED(電球色)	EA815LJ-2A
0739	EA761XB-64	AC100V/21W(E26) 照明灯/蛍光灯(クリップ式)	EA761XB-64A
0739	EA761XB-52	AC100V/100W(E26) 照明灯(クリップ式)	EA761XB-52A
0739	EA761XB-83	AC100V/3W 照明灯/LED(クランプ付/白色)	EA761XB-83A
0740	EA815LD-200	[単3x3本] 作業灯/LED(60灯)	EA815LD-200A
0743	EA815LC-9	AC100V/100W/E26 耐震電球(EA815LC用)	EA758XE-100A
0743	EA815LD-2	AC100V/ 13W 作業灯/蛍光灯電球(屋内用)	EA815LD-21
0747	EA758XR-13F	AC100V/10W/E26 電球/蛍光灯(ボール・ナチュラル色)	EA758XR-332
0747	EA758XR-60C	AC100V/ 10W/E26 電球/蛍光灯(クール色)	EA758XR-107AB
0747	EA758XS-60B	AC100V/10W/E26 電球/蛍光灯スパイラル(ナチュラル)	EA758XR-107AB
0747	EA758XT-2B	AC100V/12W/E26 電球/蛍光灯(レフ形・ナチュラル色)	EA758XR-367
0748	EA758XY-7C	AC100V/7.5W/E26 電球/LED(電球色)	EA758XY-7D

NO.46 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0758	EA750FX-38	内径25/外径 45mm ホールガイト(マイクロリール用/2個	EA750FX-37
0760	EA755AC-4	x100 スタンドマイクロスコープ	EA755AA-4
0760	EA755AC-2	x50 スタンドマイクロスコープ	EA755AE-32
0760	EA755AD-2	x40 マイクロスコープ(ライト付)	EA755AC-2