

時下、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、エスコカタログにおきまして、諸般の事情により下記商品が廃番となりましたのでお知らせいたします。ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。なお廃番となりました商品につきまして、代替推奨品をリストの右端に記載いたしましたので、参考としてご確認下さい。

*** 但し、下記商品は1/1現在 在庫数が0になり、供給不可能となった商品です。ご了承下さい。**

NO.46 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0011	EA612SC-36	[66個組] 工具セット(キャビネット付)	EA612SB-37
0053	EA119-37	10kg アルミフィンクリーナー	EA119-32
0053	EA119-74	20kg アルミフィンクリーナー	EA119-30B
0054	EA119-40	10kg スケール除去剤(シリカ・カルシウム系)	EA115-8
0057	EA897AF-1	AC100V・160W/450mm 工場扇(スタンド型)	EA897AF-1A
0074	EA533AV-10	0-48mm/250mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)	EA682LA-10
0075	EA526WE-75	0-75mm/35mm シャコ万力	EA526SH-75A
0077	EA781BE-2	60x60x47mm/60kgf マグネットホルダー(六角)	EA781BE-20
0081	EA353AP-13	[フリー]340mm 手袋(耐熱・アラミド繊維)	EA353AB-28
0081	EA353AT-85	[M] 手袋(熔接用・豚革・牛革)	EA353AT-31
0086	EA642GC-29	29mm 片ロスパナ(ノスパークング)	EA642LF-329
0090	EA642KL-13	2700g/51x380mm マレット(ノスパークング)	EA642GL-6
0094	EA616TA-2	6x7mm 両口メガネレンチ(チタン合金製)	
0100	EA345JT-50	AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(ステンレス製)	EA345S-25
0109	EA348B-4	1/8"-4" チェーンパイプバイス	EA348BD-2
0110	EA346B	4.9MPa 水圧テストポンプ	EA346E
0128	EA585BS-26	22mm/430mm ケーブルカッター(600V絶縁)	EA585GD-460
0128	EA585BS-23	15mm/330mm ケーブルカッター	EA585JA-1
0129	EA589DP-11	[EA589DP-10用]電エナイフ替刃	
0134	EA580DA-3	0.8-2.6mm ワイヤーストリッパー	EA580M-3
0134	EA580DG-1	1.0-2.6mm ワイヤーストリッパー	EA580D-1
0138	EA623C	32mm以下 ケーブルベンダー	EA623CM-1
0140	EA620KA	1/2"-2" パンチキット(電気ドリル用)	EA620PM-11
0145	EA597BC-36	5" フレキシブルマンドレル(スチール製)	
0145	EA597BC-7	5" テストマンドレル(アルミ製)	
0146	EA463BJ-70	70mm センターパンチクランプ(SUS/100本)	EA463BK-70
0146	EA629BB-1	22x115mm/68Kg [ブレーク・アウェイ] スイベル	EA629BA-1
0147	EA628MB-8	8mmx100m テトロンクロスロープ(ポリエチレン被覆)	EA628TH-9C
0186	EA575CH-13	560g/343mm リップハンマー	EA575VC-570
0202	EA540CG-10	60mm はさみ・クラフト(セーフティガード付)	
0205	EA540AN-4	260mm はさみ・裁ち	EA540AP-4
0206	EA540LC-3	160mm はさみ・万能(チタン合金製)	EA540BF-4
0213	EA588-16	外丸面引鋸	EA588-16A
0227	EA942FA-3	1.0kg 耐熱塗料(半艶・チタンイエロー)	
0227	EA942FB-43	4.0kg 耐熱塗料(艶消し・グレー)	EA942FB-33
0227	EA942FA-34	1.0kg 耐熱塗料(艶あり・錆色)	
0227	EA942FA-4	1.0kg 耐熱塗料(半艶・錆色)	
0228	EA942EB-4A	0.2L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/チョコレート)	EA942EA-14A
0228	EA942CK-6A	5L [水性]コンクリート床用アクリルペイント(薄緑)	EA942EH-4
0228	EA942EA-43	14L [水性]多目的塗料(建物用/アイボリー)	EA942EA-33
0228	EA942EA-36	3.0L [水性]多目的塗料(建物用/黒)	EA942E-35
0228	EA942EA-34A	3.0L [水性]多目的塗料(建物用/チョコレート)	EA942EA-24A
0228	EA942CE-22	1.6L 水性多用途アクリルペイント(アイボリー)	EA942E-22
0228	EA942EA-24A	1.6L [水性]多目的塗料(建物用/チョコレート)	EA942EA-34A
0228	EA942EA-13	0.7L [水性]多目的塗料(建物用/アイボリー)	EA942E-12
0228	EA942E-44	14L [水性]多目的塗料(グレー)	EA942E-34
0228	EA942EA-26	1.6L [水性]多目的塗料(建物用/黒)	EA942E-25
0228	EA942CE-23	1.6L 水性多用途アクリルペイント(こげ茶)	EA942E-23
0229	EA942EH-1	7kg 水性・コンクリート床塗料(グレー)	EA942EH-11
0229	EA942EH-34	7kg 油性・コンクリート床塗料(若竹色)	EA942EH-44

NO.46 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0230	EA942CG-92	7.0L [油性速乾]錆止め塗料(灰色)	EA942ED-33
0230	EA942EC-4	0.2L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(黒)	EA942EC-14
0230	EA942EC-6	0.2L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(緑)	EA942EC-16
0231	EA942EB-89	300ml 水性万能スプレー(チョコレート)	EA942EB-40
0231	EA942EB-86	300ml 水性万能スプレー(青)	EA942EB-37
0233	EA942EJ-53	1.6L 油性・木部用塗料(チーク)	EA942EJ-63
0233	EA942C-3	400ml ラッカーうすめ液	EA942EP-7
0233	EA942EP-6	100ml ラッカー系塗料・うすめ液	EA942EP-7
0233	EA942EL-30	100ml [水性]つやだしニススプレー	EA942CA-2
0234	EA942EJ-6	1.6L 建物木部防腐・防蟻剤(ブラウン)	EA942CH-22
0234	EA942EW-44	250ml [屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光オレンジ)	EA942EW-54
0234	EA942EW-46	250ml [屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光ブルー)	EA942EW-56
0234	EA942EW-42	250ml [屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光グリーン)	EA942EW-52
0235	EA765MR-1B	[黒] 油性ペイントマーカー	EA765MP-12A
0235	EA765MP-48	[銀/中字] ペイントマーカー	EA765MR-13B
0256	EA604FM	ブレーキライニング抜き	
0273	EA519CC-6	ホイールロックリングツールセット(フォークリフト用)	EA519CC-7
0284	EA355BB-10	610x1015mm フェンダーカバー	EA355BB
0291	EA525WD-125	125mm/0-130mm ベンチバイス(安全色)	EA525WF-125
0292	EA525ZZ-2	50x150mm/3.8kg 金床	EA525ZZ-7
0294	EA575VN-5	1000g アルミハンマー	EA575WV-34
0297	EA575WR-50B	1350g/φ 48x360mm ソフトハンマー	EA575WZ-14
0298	EA575SA-1	125g/14x245mm ミニハンマー(真鍮・鉄)	EA575SA-3
0300	EA575-51	190- 740mm 打診棒(加ボチャ玉)	EA575-52
0316	EA501CK	チェーンカッターセット	EA501CL
0317	EA522VA-6	130mm 糸鋸弦	EA522VA-6A
0321	EA527NK-5	M5 インサート(100個)	EA527N-15
0329	EA781BF-41	142x85x221mm/1.0kgf ハンドマグネット	EA781BF-3
0354	EA992C-41	φ 195x 75mm 洗浄ざる(パンチング・ステンレス製)	EA992C-42
0363	EA992BD-300	φ 300mm じょうご(フィルター付・ポリエチレン製)	EA991BL-23
0370	EA992BK-1	ドラム缶安全カバー(セルフクローズ)	EA992BK-2
0371	EA991JL-21	3/4"NPT ドラム缶バルブ(アジャスト付真鍮製)	EA991JL
0373	EA520CC-1	1725x510x620mm/450kg ドラム缶キャリア/OD	EA520H-2
0375	EA991CJ-10	500ml グリースポンプ	EA991CF-2
0376	EA920AR-52	-51°C~ 871°C /227g 耐熱グリース	EA920AR-1
0376	EA920PA-5B	1.0Kg グリースペースト(高性能)	EA920PA-5
0381	EA719DA-1	60mm Vブロックセット(クランプ付)	EA719DA-13
0382	EA718AB-15	175x200x175mm イケール(A級仕上)	EA718AB-5
0398	EA615GB	6本組/3/8"- 1" 両口スパナ	EA615LB-2
0405	EA614B-38	38mm 片目片口スパナ	EA614H-38A
0406	EA616BN-11	17x19mm 両口めがねレンチ	EA616CA-12
0409	EA614WA-208	8本組 コンビネーションレンチ(ラチェット式)	EA614WA-211
0456	EA618H-6	1/4"sq ソケットレンチセット	EA618-5
0485	EA723HH-26	6-406cN.m [リミット]トルクドライバー(青)	EA723HH-27
0499	EA564DC-2	2本組 [+ -]ドライバー(スチール型)	EA564DH-2
0522	EA550AG-2	[+ - Hex Hexlobe Box]ドライバーセット(ラチェット式)	EA550AG-10
0556	EA525MF-7	50mm/0-70mm 精密バイス	EA525ML-102
0606	EA708LS-1	[Ior]クランプテスター(デジタル・リーク)	EA708LS-1A
0629	EA742PT-71A	-40/+70°C チャート(24時間用)	
0648	EA798C-45	ストップウォッチ(多機能)	EA798C-14B
0659	EA720GC-2A	16mmx2.0m クイックメジャー	EA720GC-3A
0664	EA720ZB-9	0.15- 15m レーザー距離計	EA720ZB-9A
0665	EA757ZA-1	20-1500m アウトドア距離計	EA757ZA-10C
0668	EA719AD-1	600x280mm スクエア・カーペンター	EA720WA-50
0670	EA720YK-62	1000x40mm 目盛付ストレートエッジ(INOX)	EA720YK-72
0675	EA719DC-2	150x50mm Vブロック	EA719DC-1
0677	EA725LD-102	1mm/0.001/ 40mm ダイアルゲージ	EA725LD-101
0678	EA725LD-32	5mm/0.01/ 40mm ダイアルゲージ	EA725LD-62

NO.46 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0678	EA725LE-37	0.2mm/0.002/40mmテストインディケーター	EA725LE-32
0684	EA725BE-22	600x300mm ノギス(微調整付)	EA725CD-600
0685	EA725EN-4	75-100mm 1/1000mmマイクロメーター	EA725EE-4
0711	EA758CR-21	φ 27-30mm/ 2kg マグネットホルダー(ライト用)	EA758CR-10
0711	EA758RH-5	[充電式] フラッシュライト/LED(警報ブザー付/黒)	EA758RH-5A
0715	EA758AX-50	[単4x3本] フラッシュライト/LED(黒)	EA758AX-100
0716	EA758BE-2	[単1x2本] フラッシュライト/LED(赤)	EA758BE-2A
0717	EA758SB-16	[LR41x4個] フラッシュライト/LED(キーホルダー付/青)	EA758SB-12
0721	EA758JA-10	[単3x8本] フラッシュライト/LED	EA758JA-10A
0722	EA758LW-3	[単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造・橙)	EA758WE-41
0722	EA758FK-52	[充電式] フラッシュライト/LED	EA758CL-54A
0724	EA758M-9B	[単1x4本] フラッシュライト/ハロゲン球	EA758RJ-40
0725	EA758CA-30A	[CR2032x2個] LEDライト(首掛け式)	EA758CA-31
0725	EA758-46	非常用ライト/LED(手廻し発電/ラジオ付)	EA758-46A
0729	EA758EA-7A	[単4x3本] ヘッドライト/LED(赤・白/4段調光)	EA758EA-8A
0729	EA758EA-2	[単3x3本] ヘッドライト/LED(赤・白・緑光)	EA758RW-36
0730	EA758C-7	[LR41x3個] LEDライト(クリップ付)	EA758MH-60A
0730	EA758CW-21	[CR2032x2] キャップライト/LED	EA758CW-9A
0740	EA758C-58	[充電式] LED作業灯(本体)	EA758C-13
0740	EA758M-61	[単3x3本] 作業灯/LED(マグネット付)	EA758C-55
0743	EA815LD-21	AC100V/ 7W 作業灯/LED(屋内型)	EA815LF-6
0762	EA756TS-41	x3.5/40x50mm ルーペ(LEDライト クリップ付)	EA756TS-1A
0763	EA756AG-5	x15/13mm ルーペ(ライト付)	EA756DK-5
0770	EA757X-8	8倍 単眼鏡	EA757X-6
0772	EA759GA-71P	[2020万画素] デジタルカメラ	EA759GA-71R
0773	EA759GA-23K	[1602万画素] デジタルカメラ	EA759GA-23L
0779	EA759EX-49C	283-1800mm カメラ三脚	EA759EX-49D
0785	EA115KA-11	ウォッシュブラシ	EA115KA-11A
0802	EA115Y-4A	単1x6本/10L 電動スプレー(電池式/背負型)	EA115Y-2
0816	EA922AB	4.0kg x2 多目的クリーナー	EA922AB-110
0820	EA922JP-4	320x600mm 吸水専用タオル	EA929DB-22A
0820	EA922JP-9	300x400mm 水洗いクロス	EA929DB-207
0822	EA920MA-14	260ml メディゾール(速乾タイプ/ミント)	EA920MA-4
0825	EA922KA-5	6.0L 食器調理器具用洗剤(ホーミング)	EA922KA-4
0826	EA922KA-19	3.5kg 厨房用洗剤(ワイドマジックリン)	EA922KA-11
0826	EA922KA-12	5.0L 厨房・加工室用洗剤(クリーンキーパー)	EA922KA-11
0837	EA922KC-42	10L ボディウォッシュ(フィエスタ)	EA922KC-41
0838	EA922C-8	400ml ハンドソープ(原液/5-10倍・希釈)	EA922CG-2
0839	EA929DB-6A	313x300mm ペーパータオル(50枚)	EA929DB-5
0843	EA929D-2	330x295mm 高級紙ウエス(100枚)	EA929AT-14
0843	EA929DA-2	240x240mm MKクリーンクロス(10枚)	EA929CG-31
0847	EA899AL-22	充電式 ハンディークリーナー(サイクロン式/ホワイト)	EA899AL-21
0847	EA899AS-20	自動掃除機(充電式)	EA899AS-10B
0849	EA899AM-103	紙パック・防臭・シャッター付(パナソニック用・5枚)	EA899AM-103A
0850	EA899AH-31	AC100V/ 650W 掃除機(紙パック式)	EA899AH-16A
0856	EA899HS-2A	AC100V/1140W/25.0L 乾湿兼用掃除機	EA899HT-2A
0856	EA899HW-2	AC100V/1140W/12.0L 業務用掃除機	EA899HS-4A
0887	EA995AA-4A	335x275x792mm/36L/2段 分別回収ボックス	EA995AA-2
0897	EA813DC-425A	DC18V インパクトドライバーセット(充電式)	EA813DC-225C
0897	EA813DC-420S	DC18V インパクトドライバー・グラインダーセット(充電式)	EA813DC-220C
0897	EA813DC-55	DC18V インパクトドライバー本体(充電式/黄)	
0897	EA813DC-44A	DC18V インパクトドライバー(充電式/黒)	EA813DC-22C
0907	EA801A-2S	10mm/500W [無段変速]電気ドリルセット	EA801AM-5S
0913	EA827HA	8.3-20.5mm カウンターシグ(1/4"六角軸・4本組)	EA827HA-10
0953	EA809XW-1	AC100V/180W(115x107mm) 吸塵ミニサンダー	EA809XJ
1084	EA124BM-2	5.0mmx12m エアーホースリール	EA124BM-2A
1124	EA520BE-40	850x500mm/200kg 運搬車(メッシュかご/ブレーキ付)	EA520B-56
1125	EA520AD-20	610x460mm/360kg ドーリー(木製)	EA520AD-21

NO.46 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
1126	EA520AB-7	568x373mm/100kg ドーリー(連結型/PP製)	EA520AB-8G
1126	EA520AB-6	410x275mm/150kg ドーリー(PP製)	EA520AB-111
1127	EA520AB-111	416x275mm/120kg ドーリー(連結型/ナイロン車輪)	EA520AB-111A
1129	EA520BG-2	750x445mm/150kg 運搬車(伸縮式/アルミ製)	EA520BG-1
1137	EA520XG-2	600x540mm/200kg テーブルリフト	EA520XA-5
1137	EA520XJ-1	800X500mm/200kg テーブルリフト(低床タイプ)	EA520XA-42A
1139	EA520YA-9	300kg/ 80-1502mm 足踏式油圧リフト	EA520YB-2
1178	EA638CK-36	600kg スイベル(ステンレス製)	EA638FH-53
1243	EA468BZ-103	M20/800mm 湯沸器用出湯管	EA468BZ-105
1243	EA468BZ-101	M20/400mm 湯沸器用出湯管	EA468BZ-104
1243	EA468BZ-102	M20/500mm 湯沸器用出湯管	EA468BZ-105
1244	EA124MA-10	15.0mm/13用 ゴム付ケレップ	EA124MA-6
1272	EA463FJ-4A	4.5x400mm 結束バンド(SUS316/10本)	EA463FJ-53
1278	EA944MA-52	12.7x203mm マジックストラップ(赤/10本)	EA944MA-51
1279	EA475WN-22	152.4mm ラバータイ(ミリタリーグリーン/2本)	EA475WN-2
1282	EA997XX-210	1.0-2.0mm/10m エッジプロテクター(PVC製)	EA997XX-210A
1308	EA538MD-13	[大]リングスリーブ用 絶縁キャップ(50個)	EA538MD-12A
1308	EA538MD-12	[中]リングスリーブ用 絶縁キャップ(50個)	EA538MD-12A
1308	EA538MD-11	[小]リングスリーブ用 絶縁キャップ(100個)	EA538MD-11A
1327	EA940CB-35	AC250V/6A 防水型プルスイッチ	EA940CB-34
1378	EA951DF-3	33x35mm フック(ステンレス製/鏡面仕上)	EA951DF-2
1825	EA506EX-12	50x125x130mm ハートトレ(ESD・重ね置型/48個)	EA506EX-2
2050	EA913BC-200	250g LPガス・カセット(3本)	EA913BC-220
	EA928AB-301	240x1255mm 水拭きモップ	EA928AB-301A
	EA928AB-306	1250mm スポンジモップ	EA928AB-306A