

時下、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、エスコカタログにおきまして、諸般の事情により下記商品が廃番となりましたのでお知らせいたします。ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。なお廃番となりました商品につきまして、代替推奨品をリストの右端に記載いたしましたので、参考としてご確認下さい。

*** 但し、下記商品は1/1現在 在庫数が0になり、供給不可能となった商品です。ご了承下さい。**

NO.46 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0007	EA612SB-45	[51個組] 工具セット	EA612SB-27
0015	EA612SC-8	[38個組] 工具セット	EA612SC-14
0036	EA101A-6	[R410A] デジタルシングルマニホールド	EA101TR-20
0039	EA104AK	100cm/3本組 (R12・R22・R502)チャージングホース	EA104R-1
0039	EA101A-2	[R12・R22] シングルマニホールド	EA101BB
0043	EA130-12	[R134a]500cc 冷凍機オイル(カーエアコン用/エステル)	EA130-11
0045	EA704CD	400ml ガス洩れ検知液(スプレー)	EA704CA
0046	EA402TG	F5/16"xNPT1/8"xF5/16" アクセサルブ	EA402TH
0048	EA443DA-3	F1/4"xACME1/2" フレアアダプター(雌/雄)	
0049	EA997NK-1	170ml 冷媒管保温材用ボンド	EA997ND
0054	EA115-6	20kg カルシウム・シリカ・スケール除去剤(SS2スーパーマルチ)	EA119-1B
0069	EA920WA-7	420ml スパッター付着防止剤(要洗浄)	EA920WA-6
0074	EA533AV-7	0-38mm/175mm ロッキングプライヤー(カーブシヨウ)	EA682LA-7
0075	EA526SL-4	0- 72mm/ 40mm シヤコ万力	EA526SM-3
0087	EA642GG-50	50mm 打撃めがねレンチ(ノスパキング)	EA642LA-150
0087	EA642L-63	20x22mm めがねレンチ(ノスパキング)	EA642L-23
0091	EA642KJ-11	2x220mm コーキングツール(ノスパキング)	EA642KJ-2
0095	EA575SD-12	29mmx1050g ハンマー(ステンレス製)	EA575SD-22
0096	EA560A-10	2本組 [+ -]ドライバー(ステンレス製)	EA560A-2
0100	EA345E-2	AC100V(60Hz)/25mm 水中ポンプ(清水用)	EA345CA-60
0101	EA345EA-42	AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(汚水用/オート)	EA345JP-160
0101	EA345EA-32	AC100V(60Hz)/25mm 水中ポンプ(汚水用)	EA345CB-60
0101	EA345EA-11	AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(汚水用)	EA345JP-50
0101	EA345EA-12	AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(汚水用)	EA345JP-60
0102	EA345EC-1	AC100V(50Hz)/40mm 水中ポンプ(汚水用/SUS)	EA345JJ-250
0102	EA345EK-60	60Hz/40mm 汚物用水中ポンプ	EA345JX-60
0102	EA345EG-60	AC100V(60Hz)/32mm 水中ポンプ(汚水用/オート)	EA345JY-160
0102	EA345EC-22	AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(汚水用/SUS)	
0102	EA345EC-21	AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(汚水用/SUS)	
0102	EA345EC-2	AC100V(60Hz)/40mm 水中ポンプ(汚水用/SUS)	EA345JJ-260
0104	EA345K-8	1.0 PS/25mm エンジンポンプ(4サイクル)	EA345K-11
0104	EA345K-21A	0.93PS/25mm エンジンポンプ(2サイクル)	
0106	EA338E	φ 42mm/230mm パイプカッター(塩ビパイプ用)	EA338VB
0107	EA204CA	3/4"-3.1/2" パイプカッター(チェーン式)	EA204B
0111	EA546BC-200	6-20mm/200mm パイプレンチ	EA546BD-200
0111	EA546BC-150	6-20mm/150mm パイプレンチ	EA546BD-150
0111	EA546BC-350	13-38mm/350mm パイプレンチ	EA546BD-350
0118	EA572JD-40	40x220mm フラットチゼル	EA572JD-30
0125	EA575WB-8	315g/21x225mm 電工ハンマー(17mmソケット付)	EA575WB-6
0127	EA580KE-10	160mm データケーブルストリッパー(カッター付)	EA585G
0127	EA585-2	φ 11.4mm/210mm ケーブルカッター	EA585AL-200
0132	EA580GA-1	0.5- 2.0mm ワイヤーストリッパー	EA682JA-175
0134	EA580DG-2	0.2 - 0.8mm ワイヤーストリッパー	EA580D-3
0134	EA580DH-1	0.6 - 2.6mm ワイヤーストリッパー	EA580DA-3
0146	EA629B-14	48x179mm/44.48kN [ホールヘアリング]スイベル	EA629B-6
0148	EA631CM-6	508x102mm ハンガーシーブ(フック付)	
0155	EA993GA-1	840x840x1067mm マンホールガードレール	EA993GB
0161	EA577LE-10	250mm エンドカッティングニッパー(メッキ)	EA577LA-250
0170	EA560WE-1L	#1x150mm [+]ドライバー・絶縁(slip STOP)	EA560WK-1B
0189	EA599DE-2	310mm/120mm 折込鋸(細工用/0.5mm厚刃)	EA599DA-13

NO.46 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0189	EA599DE-1	245mm/ 90mm 折込鋸(細工用/0.5mm厚刃)	EA599DA-23
0193	EA589CV-3	100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(ステンレス製/10枚)	EA589CV-2
0201	EA720Y-410	1030mm カッターガイド(アルミ製)	EA720YW-110
0202	EA540E-1	190mm はさみ・万能(ハネ付/ステンレス製)	EA540LD-11
0205	EA540FC-1	180mm はさみ・裁ち(プロ用)	EA916HE-31
0205	EA540FB-3	230mm はさみ・裁ち	EA916HE-33
0205	EA540FC-2	210mm はさみ・裁ち(プロ用)	EA916HE-32
0213	EA588-15	内丸面引鋸	EA588-15A
0216	EA109HG-39	2本組 合成樹脂プロ用刷毛	EA109HG-28
0216	EA109HG-38	2本組 合成樹脂プロ用刷毛	EA109HG-35
0216	EA109HG-27	4本組 合成樹脂ダメ込用刷毛	EA109HG-19
0217	EA109LA-25	3本組 水性・ニス・油性用刷毛	EA109LA-31
0217	EA109HG-36	2本組 隅切用刷毛	EA109HG-39
0217	EA109HG-35	3本組 隅切用刷毛	EA109HG-38
0227	EA942FA-5	1.0kg 耐熱塗料(半艶・白)	EA942FB-4
0228	EA942CN-3	700ml 水性・多用途アクリルペイント(コケ茶)	EA942E-13
0229	EA942EB-55	0.2L [水性] 錆止め塗料(赤さび)	EA942EB-65
0229	EA942EH-51	1.6L 油性・コンクリート床・池塗料(グレー)	EA942EH-52
0230	EA942EC-16	0.7L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(緑)	EA942EC-26
0231	EA942EB-87	300ml 水性万能スプレー(クリーム)	EA942EB-39
0231	EA942EM-19	300ml アクリルラッカースプレー(メタリック金)	EA942EM-15
0232	EA942CF-7	300ml 弱溶剤2液ウレタンスプレー(メタリック銀)	EA942EM-104
0232	EA942CF-8	300ml 弱溶剤2液ウレタンスプレー(艶消し黒)	EA942EM-105
0233	EA942EK-16	1.6L 屋内外木部・天然樹脂塗料(ブラック)	EA942EK-26
0253	EA618GA-10	10mm T型ディープソケット	
0255	EA604AH-31	73-111mm オイルフィルターレンチ	EA604AH-30
0258	EA604FB-2	ブレーキパッドスプレッター	EA604FB-3
0260	EA604FW-16	ローコントロールアームツール	
0260	EA501AC-6	インナータイロッドキット	
0278	EA993A-10	495kg エンジンサポートバー	EA993A-8
0279	EA993LK-2	2.0ton/ 98-508mm トロリージャッキ(エア式)	EA993LK-3
0281	EA993BM-10	10 ton/120-150mm 油圧ジャッキ(超小型)	EA993B-10
0285	EA986EC-305	648x248x83mm ニーガードクリーパー	EA986EC-306
0286	EA986EC-301	362x483x394mm メカニックスシート(スイングトレイ)	EA986EC-105
0294	EA575WV-74	32mmx1000g 真鍮ハンマー	EA575WV-54
0294	EA575WV-72	25mmx520g 真鍮ハンマー	EA575WV-52
0295	EA575WB-22	340g/52x310mm ゴムハンマー(白)	EA575WB-23
0296	EA575H-11	340g/30mm ハンマー(合成ゴム・ミディアムハード)	EA575H-81
0299	EA575BR-95	100mmx7.2kg 無反動大ハンマー(エクストラハード)	EA575BM-100
0299	EA575BA-12	675g/310mm 無反動ハンマー(赤)	EA575D-22
0313	EA590BC-13	38-89mm スナッピングプライヤー(軸用)	EA590B-3B
0316	EA501CA-1	チェーンカッター	EA501CL
0329	EA781BF-2	φ114x500mm ハンドマグネット(丸型)	EA781BF-42
0329	EA781BF-41	142x85x221mm/1.0kgf ハンドマグネット	EA781BF-3
0330	EA109BH-21	200x32x110mm(H) ワイヤブラシ(スチール)	EA109BH-23
0333	EA109DJ-2	260mm 柄付ワイヤブラシ(波線スチール製)	EA109DJ-2A
0333	EA109AR-63	6.4x32mm 静電ブラシ(ステンレス・3列)	EA109BA-13
0334	EA109AT-13	8.0x32mm 耐静電ブラシ(馬毛)	EA109AT-12
0336	EA521SC-170	170mm 鋳やすり(6本組/中目)	EA521SD-1
0344	EA521VD	300mm 鉄工やすり(5種・5本組/中目)	EA521TW-30B
0345	EA521PH-1	215mm やすり(高硬度用)	EA521PH-1A
0350	EA522AC-10	100x40x13mm 油砥石セット・天然(ソフト・ハード)	EA522AC-11
0350	EA522AG-8	200x41mm 油砥石・天然(粗・中・細目=3面)	EA522AH-8
0353	EA992CE-13	297x232x42mm パーツトレイ(パンチング・ステンレス)	EA992CR-1
0353	EA992CE-12	267x206x36mm パーツトレイ(パンチング・ステンレス)	EA992CR-1
0353	EA992CE-14	325x260x42mm パーツトレイ(パンチング・ステンレス)	EA992CE-15
0359	EA990AM-5	500ml ポンプオイル(アルミ製)	EA990B-16
0359	EA990AN-3	300ml ポンプオイル(フレキシブルノズル・アルミ製)	EA990B-14

NO.46 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0360	EA990PA	300ml ポンプオイル(アルミ製)	EA990B-14
0360	EA508AX-3A	300ml スプレー容器(キャップ付/12個)	EA508AX-3
0365	EA991JS-6	φ 354x464mm/38L ダスト缶(セフティ)	EA991JS-5
0365	EA991HB-11	20L ガソリン携行缶	EA991HB-120
0368	EA990XB-2	20L缶 オイルポンプ(手押し式)	EA990XB-1
0370	EA990XD-7	ドラム缶用液体ポンプ(手廻し式・テフロン製)	EA990XC-3
0372	EA520WD-2	55ガロン/450kg ドラム缶キャリア	EA520H-2
0378	EA991CZ-101	M10x1.0 (直) グリースニップル(5個)	EA991CZ-10A
0380	EA525AK-5	125mm マシンバイス(2ウェイ 角度付)	EA525AK-6
0381	EA525DK-1	75mm クロススライド精密バイス	EA525DK-11
0396	EA530RA-15	375mm/43mm モンキーレンチ	EA530A-15
0400	EA615BF-21	1・3/8" x 1・7/16" 両口スパナ	EA614BA-19
0406	EA616BN-14	19x22mm 両口めがねレンチ	EA616CA-15
0408	EA616BL-1	5/16" x 3/8" 両口めがねレンチ	EA616C-0B
0408	EA616BL-21	1・7/16" x 1・1/2" 両口めがねレンチ	EA614BA-20
0413	EA602WA-7	19x21mm ラチェットメガネレンチ	EA602K-8
0413	EA602WA-4	13x14mm ラチェットメガネレンチ	EA602K-5
0417	EA618VC-3	1/4" sqx 3/8" ユニバーサルソケット	EA618AK-113
0420	EA618YA-60	3/4" sqx60mm ソケット	EA618SD-60
0421	EA618YD-1	3/4" sqx610mm ラチェットハンドル	EA618DA-1
0423	EA617CC	3/8" sq ソケットレンチセット	EA617AK-100
0428	EA617AH-100S	1/4" DR ソケットレンチセット(ZYKLOP)	EA617AH-210
0432	EA619AF-18	3/8" sqx18mm ディープソケット(インパクト兼用)	EA164CC-18
0438	EA618BB-43	3/8" sqx200mm エクステンションバー(ロッキング)	EA617AK-53
0460	EA618SW-1	3/8" sq ラチェットハンドル(ステンレス製)	EA618JA-9
0463	EA618KA-8	1/2" sqx450mm ラチェットハンドル	EA618KA-8A
0472	EA164BC	1/4" sq インパクトソケットセット	
0474	EA164XA-25	1/2sqx25mm インパクトソケット	EA164DB-25
0479	EA550WK-24	12 x2.0x40mm/3/8" Hex [-]インパクトビット	EA550WK-25
0484	EA723HD-2	1 - 6N.m /1/4" sq トルクドライバ	EA723HD-2A
0485	EA723KA-4	45-450cN.m Pre-Set・トルクドライバ	EA723VR-11
0499	EA564DB-3	5.5x0.8x30mm [-]ドライバ(スチール型)	EA564DF-3
0503	EA557DL-11	#1x100mm [+]ドライバ(細軸)	EA557CA-1
0503	EA557DL-1	#1x 75mm [+]ドライバ(細軸)	EA557CA-1
0505	EA573KG-30	T30x115mm [Hexlobe]ドライバ	EA560WJ-130
0517	EA611AD-100	9本組 [Torx]ドライバビット(ホルダ付)	EA611AD
0519	EA560WB-1	1/4" Hex/64mm ドライバハンドル(スチール)	EA560WV-31
0528	EA573WF-70	1.5-6.0mm [Ball Hex]キーレンチ(マグネット脱着ホルダ)	EA573WF-70A
0533	EA573TL-2	T8-T40/9本組 [Bore Torx]キーレンチ(Ball	EA573TV
0544	EA683SB-150	8.0x1.6 mm/150mm [-]ドライバ(貫通柄)	EA683SB-150A
0544	EA683SB-2	#2x100mm [+]ドライバ(貫通柄)	EA683SB-2A
0547	EA682AB-108	108mm ニツパー(ミニ)	EA682AB-108A
0556	EA525MB	15mm/0-15mm 精密バイス	
0557	EA533DC-89	89mm パラレルクランプ(2個組)	EA533DC-4
0560	EA550SS	5本組 (-)精密ドライバセット	EA550SR-9
0563	EA589RB	4本組 ピンバイス	EA589RK
0570	EA535TD-12	120mm 精密用ニツパー(フラッシュ/ESD)	EA535TH-12
0576	EA595KG	3本組 ピンセット(LEDライト付)	EA595KB
0583	EA304ZP	半田ごて(ガス式/ライト・ファン付)	EA304Z
0594	EA708BE-13	クランプメーター(デジタル)	EA708D-15
0594	EA708BE-2	クランプメーター(デジタル)	EA708SB
0594	EA707CB-15	デジタルマルチメーター	EA707D-19A
0598	EA707DA-4	[クランプ付]ポケット簡易絶縁抵抗計	
0605	EA708MA	[リーク]デジタルクランプテスター	
0606	EA709BZ-1	デジタルパワーレコーダ	
0609	EA711-20	検相器	EA711-10
0613	EA703K-2	ニオイセンサー	EA703K-3
0635	EA742MD-50	デジタル最高・最低温度計・湿度計	EA742GC-11

NO.46 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0640	EA742BA-12	φ 87mm 温度計	EA728EB-5
0649	EA781XD-1	830mm 三脚	EA781XD-3A
0652	EA735-50	500mm アルミ水平器	EA735-60
0658	EA720GC-3	16mmx3.0m メジャー	EA720GE-3
0659	EA720GC-3A	16mmx3.0m クイックメジャー	EA720GE-3
0665	EA757ZA-24	5- 770m レーザー距離計[4倍]	EA757ZA-24A
0665	EA720ZL-9	0.05- 80m レーザー距離計	EA720ZL-10
0670	EA720YK-16	2500x100mmストレートエッジ・精密(スチール製)	EA720YK-15
0670	EA720YH-76	250mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX)	EA720YH-27
0670	EA720YK-53	2000x120x40mm 組立用ストレートエッジ	EA720YK-52
0671	EA719AD-17	200x130mm スクエア・平型	EA719AE-25
0672	EA720WE-5	500x300mm プロトラクター	EA720WD-3
0672	EA735M-43	300mm(0.01mm/m) 精密レベル	EA735M-44
0674	EA781BL-4	φ 50x40mm/M8x1.25/500N 永磁ホルダー	EA781DA-4
0674	EA781BD-23	58x50x55mm/M8x1.25 マグネット台	EA781BC-7
0674	EA781BL-6	60x26x25mm/M6x1.0/200N 永磁ホルダー	EA781DC-6
0678	EA725MB-7	0.2mm/0.002/32mm ダイヤルインジケータ(ルビー)	EA725LE-16
0678	EA725LE-32	0.2mm/0.002/32mmテストインディケータ	EA725MB-8
0678	EA725LE-31	0.8mm/0.01/32mm テストインディケータ	EA725MB-2
0678	EA725LE-121	1.0x35.0mm コンタクトポイント(超硬)	EA725LE-124
0678	EA725MB-8	0.2mm/0.002/40mm ダイヤルインジケータ(ルビー)	EA725LE-37
0679	EA725T-49	マグネットベースゲージホルダー	EA725T-50
0679	EA725LC-30	0.8mm/35mm ダイヤルテストインディケータ	EA725LC-20
0680	EA725T-22	テストインディケータホルダー	EA725T-162
0682	EA725T-115	マグネットベースゲージホルダー(ワンタッチロック)	EA725T-165
0683	EA725CH-150	150mm デジタルノギス	EA725DC-15A
0684	EA725CD-600	600mm ロングジョーノギス	EA725BE-35
0687	EA725EH-45	0-25mm マイクロメーター(片球面)	EA725EH-46
0687	EA725EJ-15	16-20mm インターナルマイクロメーター(デジタル)	EA725EW-5
0688	EA725FN-3	14.2-39.75mm ダイヤルポアゲージ	
0688	EA725FN-7	0.75- 3.30mm ダイヤルホールゲージ	
0688	EA725FN-2	5.5- 15.1mm ダイヤルポアゲージ	
0688	EA725FK-20	3.2-12.7mm 5本組スモールホールゲージ	EA725FK
0689	EA725KB-2	160/120mm インサイド・アウトサイドキャリパー	EA725KB-1
0689	EA725KC-1	175mm インサイドキャリパー	EA725KC-150
0690	EA725FA-103	120mm [テプスゲージ用]ベース	
0690	EA725AC-13	0- 15mm キャリパーゲージ(外径用)	EA725AC-21
0690	EA725AC-12	0- 10mm キャリパーゲージ(外径用)	EA725AC-22
0692	EA725A-54	0-10mm /0.001 デジタルシクネスゲージ	EA725A-62
0692	EA725RA-8	100mm/20枚組 シクネスゲージ	EA725RA-8A
0694	EA725SA-18	0-25mm センターゲージ	EA725SA-11
0696	EA760AS-2	0.05-10.0Nm デジタル硬度計	
0696	EA716B-4	0.15-1.5N ダイヤルテンションゲージ	
0708	EA758RM-876	[単4x3本] フラッシュライト/LED(充電セット)	EA758RM-876S
0713	EA758VL-11	[単2x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄)	EA758W-42A
0718	EA758SB-34A	[CR123Ax1本]フラッシュライト/LED(黒)	EA758RC-2
0719	EA758SB-44	[充電式] 作業灯/LED(オレンジ)	EA758WV-3Y
0723	EA758CT-7	[単1x2本] フラッシュライト/LED	EA758RK-31
0731	EA758EH-2	[単4x2本] キャップライト/LED(白・赤光)	EA758EH-2A
0733	EA758YG-6	[9V x1個] ニッケル水素電池(充電式)	
0735	EA758YP-13B	[単3x4本]1.5V 乾電池・リチウム(軽量・長寿命)	EA758YG-22A
0736	EA758CV-6	[単1x4本] ランタン/LED	EA758CV-46B
0738	EA761XF-22	AC100V/5灯/622mm 照明灯/LED(マグネット付)	EA761XF-23
0738	EA761XF-5	AC100V/60W/460mm/E26 照明灯(マグネット付)	EA761XF-1
0739	EA815LN-2A	AC100V-240V/22W 照明灯/LED(防水型)	EA815LN-2B
0753	EA724RG-1	50x80mm/620mm 点検ミラー(フレキシブル)	EA724CJ-1
0763	EA756DD-4	x10/23mm ルーペ	EA756DD-3
0764	EA756DK-5	x15 ルーペ(LEDライト付レンズ交換式)	EA756DK-4

NO.46 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0766	EA756AH-1	x7.0/16mm ルーペ	EA756BG-1
0766	EA756B-42	x7.0/35mm ポケットルーペ (黒)	EA756BG-1