

時下、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、エスコカタログにおきまして、諸般の事情により下記商品が廃番となりましたのでお知らせいたします。ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。なお廃番となりました商品につきまして、代替推奨品をリストの右端に記載いたしましたので、参考としてご確認下さい。

*** 但し、下記商品は9/1現在 在庫数が0になり、供給不可能となった商品です。ご了承下さい。**

NO.46 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0009	EA612SB-30A	[41個組] 工具セット	EA612SB-31A
0027	EA207BK	3-42mm リーマー(銅管用)	EA207B
0028	EA212CD	4本組(1/4"-5/8") バーセージングツール	EA212C
0030	EA275RH-450	1/2" & 5/8" ベンダーヘッド(逆作用)	
0034	EA103KB	[R410A] 真空ポンプゲージ	EA103E-2
0034	EA103KC	[R410A] 真空ポンプゲージ(耐震仕様)	EA103EB
0038	EA101BC-2B	[R22] ゲージマニホールド	EA101BB-1
0040	EA104P-3	[R12・R22・R502] 3/8"チャージングホースパッキン(6個)	EA104PA-3
0040	EA104P	[R12・R22・R502] 1/4"チャージングホースパッキン(6個)	EA104PA-2
0046	EA402T	アクセスバルブ(6個)	EA402S
0060	EA997LA-1	465x465x30mm 天井点検口(アルミ製)	EA997LD-2
0075	EA526TS-5	0-125mm/125mm シャコ万力(ロングリーチ)	EA526TV-5
0075	EA526WJ-300	51-310mm/160mm シャコ万力	EA526WK-300
0080	EA354-16	200mm 脚カバー(熔接用)	EA354-5
0080	EA353AR-30	溶接用保護具セット	EA353AR
0081	EA353AP-34	320mm 足カバー(耐熱・セラミック・アラミド繊維)	EA353AP-24
0081	EA353AP-33	350mm 手袋(耐熱・5本指・セラミック・アラミド繊維)	EA353AB-21L
0082	EA353AP-31	380mm 腕カバー(耐熱・セラミック・アラミド繊維)	EA353AP-21
0086	EA642KZ-2	8x 9mm 両口スパナ(ノスパーク)	EA642GD-2
0086	EA642GD-2	6x 8mm 両口スパナ(ノスパーク)	EA642LD-2
0086	EA642GD-6	9x10mm 両口スパナ(ノスパーク)	EA642GC-9
0086	EA642GC-9	9mm 片口スパナ(ノスパーク)	EA642LF-309
0086	EA642GD-12	12x13mm 両口スパナ(ノスパーク)	EA642KZ-4
0086	EA642KY-9	9mm 片口スパナ(ノスパーク)	EA642GC-9
0094	EA614TA-7	7mm 片目片口スパナ(チタン合金製)	
0095	EA109GA-112	チャンネルブラシセット(ステンレス線)	EA109GC
0095	EA109GA-12	250mm チャンネルブラシ(ステンレス製/曲)	EA109GC-1
0102	EA345EG-50	AC100V(50Hz)/32mm 水中ポンプ(汚水用/オート)	EA345JY-150
0107	EA203RS	5 - 28mm パイプカッター(ステンレス管用)	EA203S
0110	EA350EH-2	1・1/4" - 2"用 ラチェットハンドル	
0112	EA546DE-36	76-114mm/900mm コーナパイプレンチ(アルミ合金)	EA546DA-900
0119	EA566AL-53	9.5x356mm パッキングフック	EA566AG-23
0121	EA680PM-2	280mm モーターレンチ	EA680PM-3
0128	EA585CA-55	φ 55mm/320mm ケーブルカッター(ラチェット式)	EA585KR-3
0145	EA626B-2	6- 9mm プーリンググリップ	EA626GF-6
0145	EA626B-42	13-19mm プーリンググリップ	EA626B-32
0145	EA597BC-3	2・1/2" テストマンドレル(アルミ製)	
0146	EA629B-5	41x165mm/37.80kN [ホールヘアリング]スイベル	EA629GZ-4
0146	EA629BC-11	243kg/ 6mm スイングリンク	
0148	EA631CM-2	280x102mm ハンガーシーブ(フック付)	
0148	EA631CP-32	279x102mm ケーブルガイドローラー	
0148	EA630A-10	マンホールアダプター	
0148	EA630A-11	フロアー&電柱兼用ベース	
0148	EA631CG-2	[EA631CG-1用] ハンガーアーム	
0148	EA631CH-11	610x76mmアンダーグラウンドケーブルシーブ(35mm以下用)	
0148	EA631CM-10	[EA631CM-1~3,-6~8用] ガイドアーム	
0148	EA631CM-5	280x203mm ハンガーシーブ(フック付)	
0148	EA631CP-35	279x203mm ケーブルガイドローラー	
0148	EA631CP-31	279x 76mm ケーブルガイドローラー	
0148	EA631CM-3	280x127mm ハンガーシーブ(フック付)	

NO.46 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0148	EA631CP-2	178x109mm ケーブルガイドローラー	
0148	EA631CP-12	279x203mm ケーブルガイドローラー	
0148	EA631CP-11	279x152mm ケーブルガイドローラー	
0148	EA631CP-1	178x 94mm ケーブルガイドローラー	
0148	EA631CM-1	280x 76mm ハンガーシーブ(フック付)	
0148	EA631CP-3	178x130mm ケーブルガイドローラー	
0149	EA631CB-2	ケーブルブロックリフター	
0149	EA631CJ-2	610x88mm 光ファイバーケーブルシーブマウント	
0149	EA631CJ-1	[EA631CJ-2用] マウンティングスタンド	
0149	EA631CH-2	610x76mm 光ファイバーケーブルシーブ(35mm以下用)	
0149	EA631CG-3	76mm 光ファイバーケーブルハンガーブロック(19mm以下用)	
0149	EA631CG-1	76mm 光ファイバーケーブルガイドローラー(38mm以下用)	
0149	EA631CC-3	117x70mm オーバーラッシュケーブルプーラー(70mm以下用)	
0149	EA631CP-80	90x350mm ケーブルコーナーガイド	
0149	EA631CC-1	6- 8mm エアリアルケーブルプーラー	
0149	EA631CA-23	[EA631CA-1,-5用] セットアップブラケット	
0149	EA631CA-5	57x46mm [45°コーナー] ケーブルブロック(32mm以下用)	
0149	EA631CA-30	ケーブルシュート(96mm以下用)	
0149	EA631CA-1	117x87mm [45°コーナー] ケーブルブロック(70mm以下用)	
0149	EA631C-2	117x87mm ケーブルブロック(アルミxプラスチック)	
0149	EA631C-1	117x87mm ケーブルブロック(プラスチックxプラスチック)	
0149	EA631CC-2	8-10mm エアリアルケーブルプーラー	
0149	EA631C-3	117x87mm ケーブルブロック(アルミxアルミ)	
0152	EA632GE-1	450x 342mm/φ 660mm ケーブルディスプレイハンダー	EA632AD-3
0155	EA993GA-3	1.8x1.8x2.0m フークテント	EA993GA-5A
0157	EA537AE-6	150mm ラジオペンチ(グリップ付)	EA537KC-160
0157	EA536AC-190	190mm ニツパー(フラッシュカット)	EA536RH-175
0162	EA536CR-200	210mm ニツパー(倍力型・ばね付)	EA536CR-200A
0167	EA545D-3	211mm クリツパー(アルミハンドル/ストレート)	EA545D-3A
0167	EA545MM	240mm ミニクリツパー	EA545D-4
0178	EA640ZB-22	[L] 絶縁ゴム手袋(交流600V)	EA640ZD-22
0183	EA950CF	80Kg サクションリフター(ホンプ付)	EA950CD
0186	EA575CG-22	440g/330mm クロウハンマー	EA575VC-1
0204	EA540GB-1	185mm はさみ・裁ち	EA540GB-21
0210	EA524AC-1	ガラススクレーパー	EA524AH
0210	EA524LA-3	13x145mm スクレーパー(平)	EA524LA-2
0210	EA524AC-10	100x200mm ガラススクレーパー	EA524LS
0213	EA109MG-97	25.4mm 平 筆(ウダ毛)	EA109MG-96
0214	EA109MH-21	[極小] 明朝筆(イダ毛)	EA109MG-11
0217	EA109LA-22	10mm 水性・ニス・油性用刷毛	EA109LA-32
0217	EA109LG-15	70mm 鉄骨・橋梁用刷毛	EA109LG-5
0217	EA109M-4	4本組 ニス用刷毛	EA109M-3
0218	EA109M-17	10号 水性用刷毛	EA109HN-49
0220	EA109NB-100	100mm(6mm) スモールローラー刷毛セット	EA109NC-41
0228	EA942CE-24	1.6L 水性多用途アクリルペイント(ライトグレー)	EA942EA-22
0228	EA942EB-7A	0.2L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/黄)	EA942EB-17A
0230	EA942CG-21	1.6L [油性]錆鉄用ペイント(ホワイト)	EA942EC-21
0232	EA942CF-4	300ml 弱溶剤2液ウレタンスプレー(赤)	
0235	EA765MR-8B	[紫] 油性ペイントマーカー	EA765MP-12L
0235	EA765MR-6B	[橙] 油性ペイントマーカー	EA765MP-12M
0235	EA765MR	5本組 [中字]油性ペイントマーカーセット	EA765MP-6
0235	EA765MR-6	[橙] 油性ペイントマーカー(10本)	EA765MP-13M
0235	EA765MR-5B	[黄] 油性ペイントマーカー	EA765MP-12D
0252	EA463PD	ホースクランプ プライヤー	EA463PH-3
0255	EA604AE-6	95-178mm オイルフィルタープライヤー	EA546YC-180
0274	EA993EA-6	70MPa ハンドポンプ	EA993EG-1
0280	EA993CL-2	2.0ton/80-500mm トロリージャッキ(低床型)	EA993LH-2
0280	EA993CP-3	3.0ton/190-530mm トロリージャッキ	EA993LC-3A

NO.46 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0294	EA575PA-19	900g/360mm ボールピンハンマー	EA575VA-900
0295	EA575HH-91	260mm ファイバーグラス柄(30mm用)	EA575HH-71
0295	EA575WB-21	230g/43x290mm ゴムハンマー(白)	EA575WB-31
0296	EA575HH-26	30mm ハンマーヘッド(ナイロン・ハード)	EA575HH-21
0297	EA570B-13	32mm 交換用ハンマーヘッド(アセテート)	EA570BD-32
0297	EA570B-12	27mm 交換用ハンマーヘッド(アセテート)	EA570BD-27
0298	EA575BX-51B	5.0kg/578mm 無反動大ハンマー	EA575D-26
0303	EA524LC-6A	180mm/1600mm スクレーパー(長柄)	EA524LC-3A
0306	EA579BK-75B	75mm チゼルスクレーパー(曲)	EA579AL-32
0308	EA572DN-6	6.0mm 平行ピンポンチ(グリップ付)	EA572DL-6
0317	EA522VA-9	130mm 糸鋸弦	EA522VA-2
0318	EA540B-2	220mm はさみ(ブリキ用)	EA544ED-31
0319	EA544MA-11	330mm はさみ・鉄板用(右利き用)	EA544EN-2
0324	EA527BT-69	12.7-15.9mm/4.8mm ブライトリベット(30本)	EA527BS-19
0331	EA109GA-1	220mm チャンネルブラシ(スチール製/直)	EA109GD-2
0338	EA521SC-7	170mm ダイヤモンド 鏝やすり(7本組/金型用)	EA521SC-7A
0343	EA521PJ-4	200mm やすり(コーティング角/中目)	EA521PJ-1
0359	EA990A-7	750ml ポンプオイル(フレキシブルノズル・スチール製)	EA990B-28
0360	EA508AC-100	100mL スプレーボトル	EA508AC-100A
0360	EA508AY-2A	200ml ノズル容器(キャップ付/12個)	EA508AY-2
0363	EA992BC-50	φ 50mm じょうご(ポリエチレン製)	EA992BB-4
0363	EA992BD-150	φ 150mm じょうご(フィルター付・ポリエチレン製)	EA992BL-12
0365	EA991JS-5	φ 302x403mm/23L ダスト缶(セフティー)	EA991JS-2
0373	EA520CC-1	1725x510x620mm/450kg ドラム缶キャリア/OD	EA520H-2
0374	EA166DH	500ml グリースガン(エア式)	EA166SG-3B
0397	EA530BC-2	220mm/38mm モンキーレンチ(広口グリップ付)	EA530HB-32
0400	EA615BF-13	13/16" x 7/8" 両口スパナ	EA615BD-15
0402	EA614BC-109	9本組/ 6-14mm 片目片口スパナ	EA614BC-110
0414	EA602KL-46	46x650mm ラチェットメガネ(切替式・強力型)	
0415	EA613D-21	21x341mm 組立用めがねレンチ(シノ付)	EA602AH-21
0417	EA618VC-2	1/4"sqx5/16" ユニバーサルソケット	EA618AK-112
0431	EA619AB-8	1/4"sqx8.0mmディープソケット(インパクト兼用)	EA619AA-8
0431	EA619AA-10	1/4"sqx 10mm ソケット(インパクト兼用)	EA619AB-10
0440	EA617GH-305	3/8"DR/5.0x150mm [Hex]ビットソケット	EA617GH-205
0461	EA618K-13	1/2"sq ソケットレンチセット	EA618K-11
0474	EA164DR	16個組 インパクトソケット(メトリック)	EA164DV-1
0474	EA164XA-18	1/2sqx18mm インパクトソケット	EA164DB-18
0479	EA550WJ-12	No2x32mm/5/16" Hex [+] インパクトビット	EA550WJ-12A
0483	EA723KK-4	0- 9N.m 3/8" sq [ダイヤル式]トルクレンチ	EA723KH-4
0483	EA723KK-7	0- 35N.m 3/8" sq [ダイヤル式]トルクレンチ	EA723KH-6
0483	EA723KK-8	0- 70N.m 3/8" sq [ダイヤル式]トルクレンチ	EA723HR-7
0483	EA723KK-3	0- 9N.m 1/4" sq [ダイヤル式]トルクレンチ	EA723KH-2
0501	EA573MG-101	T6-T15/6本組 [Bore Torx]ドライバー	EA573MG
0508	EA560WJ-20	T20x100mm [Bore Torx]ドライバー	EA573SD-20
0512	EA560WB-20	6.0mmHex/102mm ドライバーハンドル(T型ラチェット式)	EA560WB-2
0521	EA550KL	ドライバービットセット(ラチェットハンドル付)	EA550AR
0529	EA573BH-13	5/32"- 3/8" [Hexagon]キーレンチ(折込式)	EA573WD-7C
0547	EA682C-140	125mm ラジオペンチ	EA682C-140A
0557	EA595SW-5	宝石用ハンドバイス	
0571	EA536DB-150	150mm ニッパー(ステンレス製)	EA536AA-115
0572	EA595AK-25A	120mm/2A ピンセット(フォームコーティング ステンレス製)	EA595AK-25
0589	EA733CF-10	Co2データロガー	
0594	EA708BE-8	クランプメーター(デジタル)	EA708D-26
0600	EA709CA	バッテリーハイテスター	
0605	EA708KB-1	クランプメーター(デジタル・フルオートファンクション)	EA708KB-6
0607	EA707X-9	テストリードセット	EA707NA-9
0613	EA710R-1	通電チェッカー(リストストラップ用)	EA710R-3
0613	EA706CA-2	デジタル騒音計(校正証明書付)	

NO.46 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0629	EA742GS	温湿度データロガーセット	EA742HC-10
0629	EA742GS-1	[EA742GS用] 温湿度センサー	
0631	EA701XC-3	-60°/+760°C 放射温度計	EA701XC-6
0635	EA728EB-48	デジタル温度・湿度計	EA728C-1
0635	EA728AC-33	83x53mm デジタル温度湿度計	EA728AC-17
0635	EA742MH-42	[室内・室外]最高・最低温湿度計(ブラック)	EA728AC-25
0635	EA728EB-49	デジタル温度・湿度計	EA728C-1
0635	EA728AC-19	[室内・室外]最高・最低温湿度計(デジタル)	EA728AC-25
0635	EA742MH-41	[室内・室外]最高・最低温湿度計(ホワイト)	EA728AC-25
0646	EA798C-94	95x57x10mm タイマー(デジタル・ソーラー電源)	
0648	EA798C-46	ストップウォッチ(多機能)	EA798C-30
0650	EA780BR-1A	レーザーライン	EA780BR-1B
0659	EA720KC-1	10mmx 15m 巻尺(スティールテープ)	EA720JW-120
0674	EA781BL-3	φ 40x30mm/M8x1.25/300N 永磁ホルダー	EA781DA-3
0677	EA725LB-11	12.5mm[0.001]デジタルダイヤルゲージ	EA725LB-12
0677	EA725LB-5	12.5mm[0.01] デジタルダイヤルゲージ	EA725LA-10
0677	EA725LD-301	5mm/0.01/44.5mm ダイヤルゲージ	EA725LD-52
0686	EA725EA-31	0- 25mm マイクロメーター	EA725ED-1
0691	EA725AB-10	0-10.0mm ダイヤルシクネスゲージ	EA725A-5
0696	EA716B-5	0.3-3.0N ダイヤルテンションゲージ	EA715BD-2
0697	EA715A-3	150g(0.1g) コンパクトスケール	EA715A-3A
0705	EA758RK-103	[単3x2本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付)	EA758RK-103A
0708	EA758RM-64	[単4x3本] フラッシュライト/LED(黒)	EA758RM-31A
0716	EA758BR	[充電式] フラッシュライト/LED(黒)	EA758SD-6
0717	EA758SB-20	[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒)	EA758SB-20Y
0723	EA758TT-3	[単3x2本] フラッシュライト/LED	EA758M-22A
0730	EA758FH-1	[単4x3本] ヘッドライト/LED	EA758RW-25
0734	EA758YB-13C	[単3 x 8本] 乾電池・アルカリ	EA758YA-3AG
0735	EA758YC-21	[単3 x 2本] 乾電池(リチウム)	EA758YC-21A
0738	EA761XF-4A	AC100V/435mm/E26 マグネット付ライト(LED電球付)	EA761XF-1A
0739	EA815LN-25A	AC100V/11W/ 270mm 照明灯/LED(防水型)	EA815LN-25B
0741	EA815LD-101	[充電式] 作業灯・本体/LED(60灯)	EA815LD-101A
0741	EA815LD-100	[充電式] 作業灯/LED(60灯)	EA815LD-100A
0747	EA758ZD-27	12V /23W 非常灯用ハロゲン電球	
0748	EA758XR-106A	AC100V/6.3W/E26 電球/LED(昼光色)	EA758XR-106BB
0748	EA758XA-140A	AC100V-AC240V/40形 直管形ランプ/LED	EA758XA-150
0752	EA724GC-3	50x100mm/210-1170mm 点検ミラー(伸縮型)	EA724H-2
0752	EA724GC-26	100x160mm/170- 840mm 点検ミラー(伸縮柄)	EA724CB-4
0752	EA724CJ-1	φ 58/820mm 点検ミラー(フレキシブルシャフト)	EA724CD-13
0753	EA724RK-3	125x100mm/140-730mm 点検ミラー(ステンレス製)	EA724RK-2
0754	EA724BF-2	125x170mm/0.37-1.35m 点検ミラー(ステンレス製)	EA724BF-1
0754	EA724BB-16	80x130mm/0.6-1.0m 伸縮型ミラー(LEDライト)	EA724BB-11A
0754	EA724BE-11	125x170mm/0.6 -1.0m 点検ミラー(ステンレス製)	EA724BA-11
0763	EA756DD-2	x10/30mm ルーペ	EA756DD-3
0764	EA756DH-4	x10 ハンドルーペ	EA756DG-1
0766	EA756BG-1	x6.0/22.8mm ポケットルーペ	EA756B-3
0769	EA757AD-26C	x18-100/28mm 双眼鏡(ズーム)	EA757AD-26D
0776	EA759GK-29C	128GB SDXCメモリーカード	EA759GL-22
0780	EA759EX-62A	257x55x55mm 三脚(一眼ミラーレス用・フレキシブル)	EA759EX-62B
0796	EA819EK-12	23.8x90mm パワーブラシ(ステンレス製)	EA819EJ-12
0798	EA109SP-38	38x 300 mm チューブブラシ(ステンレス製)	EA109SK-38
0802	EA115YJ-3	AC100V/350W 電動噴霧機	
0804	EA115X-8	1000ml スプレーボトル(PVC)	EA115X-13
0812	EA922JM-130	洗車セット	EA922JM-130A
0815	EA922JL-2	230g 水アカクリーナー(ホワイト&ホワイトパール車)	EA922JL-1
0819	EA928AH-16	φ 98x300mm ワックススポンジ(柄付)	EA928AH-13
0820	EA929DB-31	330x370mm 天然セーム革	EA929DB-513
0820	EA929DB-514	0.32㎡ 天然セーム革クロス	EA929DB-513

NO.46 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0822	EA939AD-1	300ml 消臭スプレー(タバコ臭用)	EA939AD-1A
0823	EA939-13	1000ml 消臭液	EA939AC-51