

時下、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、エスコカタログにおきまして、諸般の事情により下記商品が廃番となりましたのでお知らせいたします。ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。なお廃番となりました商品につきまして、代替推奨品をリストの右端に記載いたしましたので、参考としてご確認下さい。

*** 但し、下記商品は10/1現在 在庫数が0になり、供給不可能となった商品です。ご了承下さい。**

NO.46 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0076	EA526S-42	0-300mm/140mm クランプ(J型)	EA526TY-3
0080	EA353AR-50	溶接用保護具セット	EA353AR
0086	EA642LF-363	63mm 片ロスパナ(ノスパーク)	
0086	EA642KX-17	17mm コンビネーションレンチ(ノスパーク)	EA642LC-17
0087	EA642LF-19	19mm 片口めがねレンチ(ノスパーク)	EA642GF-19
0089	EA642GT-10	6.0x1.2mm/150mm [-]ドライバー(ノスパーク)	EA642HT-6C
0090	EA642GL-1	300g/19x280mm 銅ハンマー(ノスパーク)	EA575WV-51
0094	EA560T-24	4.0x1.0mm/100mm [-]ドライバー(チタン合金製)	EA560PT-110
0095	EA573TA-2	2.0mm [Ball Hex]キーレンチ(チタン合金製)	
0097	EA612AW	[8個組] ナットセッターセット(ステンレス製)	EA612AX
0098	EA534BD-175	195mm ペンチ(ステンレス製)	EA534BA-170
0102	EA345EH-60	60Hz/32mm 簡易汚物用水中ポンプ	EA345JX-60
0106	EA338RA-1	替刃(EA338RA用/1枚)	
0107	EA338FC	φ 37mm/208mm フレキ管カッター	EA338FD
0108	EA584P-2	1/4" パイプエキストラクター	EA584PA-2
0111	EA546BC-600	38-65mm/600mm パイプレンチ	EA546BD-600
0111	EA546RE-24	3" /600mm エンドパイプレンチ(強力型)	EA546RS-24
0113	EA546XB	10-67mm/300mm スパッドレンチ	EA530Z-2
0115	EA531GC-250	250mm ウォーターポンププライヤー(ハネ付)	EA531DB-250
0116	EA532EG-200	200mm コンビネーションプライヤー(ハネ付)	EA532BC-200
0116	EA532EF-150	150mm コンビネーションプライヤー	EA532KA-150
0116	EA532BV-200	200mm コンビネーションプライヤー(グリッ付)	EA532KA-200
0120	EA566AP-21	6.4x165mm パッキングツール	EA566AP-22
0121	EA682VA	1/8"-7/8" ミニチューブカッター	EA202G
0125	EA575WB-9	385g/22x225mm 電工ハンマー(17mmソケット付)	EA575WB-7
0127	EA585-3	φ 13.6mm/240mm ケーブルカッター	EA585AL-250
0137	EA538JS	圧着ペンチ(同軸用)	
0144	EA597BB-50	0.89kN/1980m ポリライン	EA597G-73
0145	EA626BA-2	25-31mm プーリンググリッ(中間型)	EA626GC-32
0156	EA897LF-4.5	φ 305mmx4.5m ファンダクト(EA897LF用)	
0157	EA534AE-150	150mm 電工ペンチ(偏芯型)	EA534KB-180
0161	EA536CS-165	165mm ニツパー(強力型・倍力・ハネ付)	EA536CR-200A
0162	EA534CR	4本組 プライヤーセット	EA534CR-1
0170	EA560WG-100	2本組 [+ -]ドライバー(絶縁)	EA560WG-100A
0176	EA536KG-180	180mm 電工ニツパー・絶縁(メッキ)	EA536KG-4
0178	EA640ZB-23	[LL] 絶縁ゴム手袋(交流600V)	EA640ZD-23
0178	EA640ZB-21	[M] 絶縁ゴム手袋(交流600V)	EA640ZD-21
0180	EA845D	25mm ガラスカッター(厚板用)	EA846
0185	EA526B-12	158mm/100mm クランプ(アジャスタブル)	EA526B-13
0186	EA575VC-570	570g ネイルハンマー(スムース)	EA575VC-570A
0186	EA575VE-14	300g レンガ工・ハンマー	EA575VE-11
0195	EA589AT-34	150mm カッターナイフ(爪付アルミ製/ライム)	EA589AT-38
0196	EA589BY-70	100x18x0.4mm カッターナイフ替刃(8枚)	EA589AT-61
0198	EA589BR-1	146.5mm カッターナイフ(リサイクルS型)	EA589BR-2A
0199	EA589AB-12	160mm カッターナイフ(赤)	EA589AB-32
0206	EA540HC-11	160mm はさみ・クラフト(ハネ付/ステンレス製)	EA540BF-4
0208	EA579BA-13	45mm 革たち	EA589LA-7
0211	EA524LF	多用途スクレーパーセット	
0211	EA579AH-8	180x220mm パテベラ	EA579AH-9
0217	EA109HG-33	40mm 隅切用刷毛	EA109HG-23

NO.46 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0217	EA109LA-31	3本組 ニス・油性用刷毛	
0218	EA109M-7	3本組 水性用刷毛(プロ用)	EA109LB-35
0221	EA109NC-56	100mm スペアーローラー(仕上用/2本)	EA109ND-21
0229	EA942DP-32	10kg 床塗料(水性・低臭/グレー)	EA942DP-22
0230	EA942CA-1	300ml 錆止めスプレー(速乾)	EA942EE-11
0230	EA942CG-13	0.7L [油性] 錆鉄用ペイント(ダークブラウン)	EA942EC-17
0230	EA942CG-62B	1.6L [油性] 鉄用ペイント(グレー)	EA942EC-23
0230	EA942CG-14	0.7L [油性] 錆鉄用ペイント(黒)	EA942EC-14
0231	EA942EB-84	300ml 水性万能スプレー(赤)	EA942EB-35
0233	EA942CH-27	300ml [油性] 超耐久屋外用ニス	EA942EK-91A
0234	EA942CH-6	3.4L [油性] ウッドガード(外部用/クリア)	EA942EJ-38
0234	EA942EJ-101	2.0L 木材防腐剤(ブラウン)	EA942EJ-6
0235	EA765MP-42	[空/中字] ペイントマーカー	EA765MP-12P
0235	EA765MR-1	[黒] 油性ペイントマーカー(10本)	EA765MP-13A
0235	EA765MR-3	[青] 油性ペイントマーカー(10本)	EA765MP-13C
0235	EA765MR-4	[緑] 油性ペイントマーカー(10本)	EA765MP-13E
0257	EA604FK	リヤーディスクブレーキキャリバーツール	EA604FB-6
0269	EA604D-3	3本組 クリップリムーバー	EA604D-60
0273	EA519CA-2	280mm以下 ビードブレイカー(フロア-型)	
0277	EA123CG-9	50- 350kPa タイヤゲージ	EA123CG-1
0283	EA993DE-6	2.0ton/260-405mm Axle スタンド(2台)	EA993DF-2
0284	EA986EC-306	230x510mm ニーリングパッド	EA986EC-23
0289	EA525X-200	2000kg アーバープレス(ラック式)	EA525X-42
0294	EA575WV-43	900g/φ 32x300mm 軟鉄ハンマー	EA575H-42
0294	EA575VK-24	1000g/35x35mm 銅ハンマー	EA575VK-23
0297	EA570B-1	22mm/220g ソフトフェイスハンマー(アセテート)	EA570BC-22
0297	EA570BG-27	27mm/300g ソフトフェイスハンマー(ウレタン)	EA570BC-27
0299	EA575HE-33	1.66kg/60mm無反動ハンマー	EA575HE-27
0299	EA575HE-31	0.78kg/40mm無反動ハンマー	EA575HE-24
0311	EA566DA-3	180mm スプリングフック(マグネット付)	EA566DA
0315	EA590BR-2	171-254mm 軸用スナップリングプライヤー	EA590B-5
0317	EA582EB	150mmx32T ハクソーフレーム(金属用)	EA582E
0319	EA544AB	3本組 はさみ・鉄板用	EA544AB-1
0324	EA527BV-66	6.4-9.5mm/4.8mm ブラインドリベット(ステンレス/50本)	EA527BS-35
0324	EA527BV-44	3.2-6.4mm/3.2mm ブラインドリベット(ステンレス/100本)	EA527BS-23
0331	EA109GA-15	250mm チャンネルブラシ(真鍮製/曲)	EA109GE-1
0331	EA109GA-115	チャンネルブラシセット(真鍮線)	EA109GE
0333	EA109D-12	235mm 4行ブラシ(真鍮製/12本)	EA109B-32
0334	EA826SD-25	170x 6mm/#1200 ダイヤモンドやすり(平)	
0337	EA826SE-5C	215mm/#150 ダイヤモンドやすり(三角)	EA826SD-5C
0343	EA521TT-250B	250mm ソフトワークやすり(平/中目)	EA521TV-250B
0343	EA521PS-250B	250mm 鉄工やすり(コーティング・平/細目)	EA521PT-250B
0343	EA521PS-200C	200mm 鉄工やすり(コーティング柄付・平/細目)	EA521PT-200C
0345	EA521TM-1	215/185mm やすり(平・4本組/中・細目)	EA521TN-1
0345	EA521TV-15C	150mm 鉄工やすり(3種・3本組/細目)	EA521TV-15B
0348	EA366CC-1	サンドペーパーセット(仕上げ)	EA366MG
0351	EA522FB-1	118ml オイル(油砥石用)	EA920AK-14
0351	EA522FA-1	102x25x9.5mm 油砥石・天然(中目)	EA522AC-5
0354	EA992CG-42	275x165mm 深型ざる(ステンレス製/ブルー)	EA992CG-22
0360	EA990PD-16	500ml ピストル型オイラー(ポリプロピレン製)	EA990A-35
0361	EA991KD-1	250ml 取手付ポリビーカー	EA991KA-36
0373	EA166DN-20	500ml グリースガン(エア式・二重ピストン構造)	EA166SH-2
0380	EA525DC-2	100mm ドリルプレスバイス	EA525BH-1
0381	EA719D-6	44mm Vブロック(マグネット)	EA781BJ-7
0382	EA781BL-41	65x85x70mm 永磁ホルダー(切替式)	EA781BL-42
0396	EA530-24	600mm/61mm モンキーレンチ	EA530G-600
0397	EA530BA-10	250mm/31mm モンキーレンチ(ゴムグリップ付)	EA530HB-10
0400	EA615BG-7	16x17mm 両口スパナ	EA615KA-19

NO.46 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0403	EA614A-10	10mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)	EA614CE-10
0406	EA616BN-23	27x30mm 両口めがねレンチ	EA616CA-25
0415	EA613D-26	26x385mm 組立用めがねレンチ(シノ付)	EA602AH-26
0416	EA602AF-11	19x21mm/312mm ラチェットレンチ(ロング/シノ付)	EA602AD-10
0435	EA617DK-114	3/8"sqx14mm ユニバーサルソケット	EA619BG-14
0461	EA618K-6	1/2"sq ソケットレンチセット	EA618C-14
0477	EA164EG-30	3/4sqx30x270mm ロングホイナット ソケット	
0483	EA723KK-14	0-480N.m 3/4"sq [ダイヤル式]トルクレンチ	EA723MG-61
0503	EA557DS-12	#2 x 35mm [+] ドライバー(蓄光柄/スチール型)	EA557DT-12
0503	EA557DS-22	6.0x 35mm [-] ドライバー(蓄光柄/スチール型)	EA557DT-22
0503	EA557DS-150	8.0x150mm [-] ドライバー(蓄光柄/ステンレス製)	EA557DT-150
0505	EA573BG	1.5-10mm/9本組 [Ball Hexagon] ドライバー	EA573KC
0520	EA550AX-1	ドライバーセット(ラチェット式)	EA550AF-5
0526	EA573XY-2	10本組 ツールボーイ	EA573XY-3
0528	EA573WF-22	3/32"x112mm [Ball Hex-Plus] キーレンチ	EA573VB-6
0533	EA573TS-45	T45x133mm [Ball Torx] キーレンチ	EA573TL-45
0555	EA574XB-3	80x 80x30mm/1750g スクエアアアンビル	EA574XB-4
0595	EA707SC	計測機器セット(機器メンテナンス用)	
0598	EA709G-14	[アナログ]絶縁抵抗計	EA709G-14A
0598	EA709G-15	[アナログ]絶縁抵抗計	EA709G-15A
0599	EA707-1	温度プローブ	
0601	EA742HK-1	AC/DC10A[EA742HK用]AC・DCセンサー	
0603	EA707AD-11	[デジタル]マルチテスター	EA707BB-4
0615	EA776AL	ペーパー計	EA776AL-3
0615	EA776AH	ペーパー計	EA776AL-3
0629	EA742GS-2	[EA742GS用] 中継機	
0635	EA742CS-1	デジタル温度・湿度計	EA728EB-53
0645	EA798CT-61A	60x163x39mm [電波]置時計(100V交流式)	EA798CT-61B
0649	EA780AC	レーザーレベルセット	EA780AC-8
0652	EA735AB-60	600mm アルミ水平器	EA735AB-100
0652	EA735EL-120	1200mm エレクトロレベル	EA735EM-80
0655	EA735R-120	1200mm レベル(建築用角度計付)	EA735R-80
0655	EA735R-80	800mm レベル(建築用角度計付)	EA721LA-1
0658	EA720KB-20	10mmx 20m 巻尺(スチールテープ)	EA720JW-120
0670	EA719-1	スクエアー&シャープエッジセット	
0670	EA720YH-82	1000mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX)	EA720YH-52
0672	EA735ML-30	300mm(0.02mm/m) 精密レベル	EA735M-30
0672	EA735ML-25	250mm(0.02mm/m) 精密レベル	EA735M-30
0675	EA719DL-3	95x70x120mm Vブロック(マグネット付)	EA781BJ-7
0677	EA725LD-101	1mm/0.002/ 40mm ダイアルゲージ	EA725LD-111
0678	EA725LE-124	2.0x35.0mm コンタクトポイント(ルビー)	EA725LE-132
0678	EA725LE-2	3mm/0.01/ 40mm ダイアルゲージ	EA725LE-12
0680	EA725T-24	テストインディケータホルダー	EA725LC-8
0684	EA725BE-35	600x150mm ノギス(微調整付)	EA725BE-6A
0685	EA725E-2A	25- 50mm用 マイクロメーターケース	
0686	EA725ED-1	0-25 mm マイクロメーター	EA725EE-1
0690	EA725AC-15	0- 10mm キャリパーゲージ(外径用)	EA725AC-21
0690	EA725FA-6	30mm ダイアルデプスゲージ	
0692	EA725A-10	0- 5mm/0.001 ダイアルシクネスゲージ	EA725A-5
0704	EA758RA-1	[単3x1本] フラッシュライト/LED(黒)	EA758RA-2
0705	EA758RK-854	[単3x2本] フラッシュライト/LED(充電セット/シルバー)	EA758RK-854A
0705	EA758RM-175	[単3x2本] フラッシュライト/LED(革ホルスター付)	EA758RM-175A
0712	EA758RM-864	[単4x3本] フラッシュライト/LED(充電セット)	EA758RM-876S
0716	EA758E-3	[単1x2本] フラッシュライト/LED(防爆構造)	EA758W-42A
0725	EA724TB-1	[単4x3本] LEDライト(ペン型/300mmフレキ付)	EA758SG-20
0725	EA758-10	非常用ライト/LED(手廻し発電/ラジオ付)	EA758-31A
0728	EA758RW-1	[単4x3本] ヘッドライト/LED(点滅付)	EA758RW-25A
0729	EA758EA-9A	[単4x3本] ヘッドライト/LED(赤・白/4段調光)	EA758EA-8A

NO.46 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0732	EA758YK-4G	[単3・単4] 電池急速充電器(エボルタ単4x4本付)	EA758YK-4GA
0734	EA758YB-12C	[単2x 10本] 乾電池・アルカリ	EA758YA-2B
0734	EA758YB-12A	[単2 x 2本] 乾電池・アルカリ	EA758YA-1Z
0738	EA761XF-2A	AC100V/745mm マグネット付ライト(6.3W LED電球付)	EA761XF-2B
0738	EA761XF-1A	AC100V/435mm マグネット付ライト(6.3W LED電球付)	EA761XF-1B
0740	EA814KA-1	[充電式] 作業灯/LED	EA814KA-1A
0745	EA814N-7	AC100V・200V兼用/50W 作業灯/LED(スタンド付)	EA814RA-55
0745	EA814N-6	AC100V・200V兼用/50W 作業灯/LED	EA814RA-50
0745	EA814N-4	AC100V・200V兼用/30W 作業灯/LED	EA814RA-30
0745	EA814EN-3	AC100V/45W 作業灯/蛍光灯球(三脚付)	EA814EN-13
0747	EA758XR-40B	AC100V/7.0W/E26 電球/蛍光灯(ナチュラル色)	EA758XY-6C
0747	EA758ZD-25	8.4V/30W 非常灯用ハロゲン電球	
0749	EA758XR-207	AC100V/6.4W/E17 電球/LED(電球色)	EA758XR-207A
0753	EA724RA-11	25x50mm/220-710mm 点検ミラー(伸縮型)	EA724CD-17
0753	EA724C-1	45 x 64mm 点検ミラー(フレキシブル)	EA724C-2
0753	EA724RA-12	25x50mm/220-710mm 点検ミラー(2倍/伸縮型)	EA724RB-30
0754	EA724BE-5	80x130mm 交換用ミラー(ステンレス製)	
0758	EA750FX-4C	[EA750FX-4B用] 充電器	
0758	EA750FP-2	1830mm 延長ケーブル(EA750FP,FP-10,FR用)	
0758	EA750FX-4B	[EA750FX-4・10用] 18Vバッテリー	
0761	EA755A	x40/x50/x60 マイクロスコープ	EA755AE-32
0764	EA756B-10	x2.0/80mm ルーペ	EA756B-10A
0764	EA756CA-2	x7.0/46mm ルーペ[ライト付]	EA756DK-3
0764	EA756CA-3	x11/46mm ルーペ[ライト付]	EA756CA-2
0769	EA757AG-52	x10/24mm 双眼鏡	EA757AD-58A
0772	EA759EK-1B	ストロボ(キャン用)	EA759EK-1C
0773	EA759GA-178A	[1605万画素]デジタルカメラ(防水・耐衝撃・耐低温)	EA759GA-193D
0773	EA759GA-177A	[1317万画素]デジタルカメラ(防水・耐衝撃・耐低温)	EA759GA-191A
0774	EA759GB-26	デジタルカメラ用バッテリー(LI-90B/オリンパス)	EA759GB-27
0775	EA759GJ-62A	8GB コンパクトフラッシュ・超高速型	EA759GJ-63A
0780	EA759EX-66	183x30x30mm カメラ三脚(フレキシブル・マグネット付)	EA759EX-66A
0802	EA115YB-22	15.0L エンジン付・噴霧機(背負い型)	EA115YB-21
0809	EA124DC-65	6/ 11mm x50m 工業用ホース	EA124DC-85
0809	EA124DB-30	15/22.5mmx30m 工業用ホース(糸入り)	EA124DC-155
0812	EA922JM-120	洗車セット	EA922JM-110
0812	EA922JM-110	洗車セット	EA922JM-130A
0813	EA922AB-86	480ml タイヤつや出しクリーナー	EA922JN-1
0816	EA922AJ-137	500ml ガラスクリーナー(詰替用)	
0820	EA929DB-513	0.28㎡ 天然セーム革クロス	EA929DB-31
0822	EA939AC-42	300ml 消臭・抗菌スプレー詰替え用	
0823	EA922AV-34	1.8L カビ防止剤	EA922AV-33
0823	EA922AJ-40	200ml 防カビ・抗菌エアゾール	EA922KD-7C
0828	EA922BE-8	1.0L 万能クリーナー	EA922BE-7
0830	EA928AG-1	φ 100x40mm 金属たわし	EA928AG-5
0833	EA928BJ-31A	508mm 洗淨ブラシ	EA928BJ-82
0834	EA928BJ-14	230x63mm ハンディーブラシ	EA928AJ-28
0836	EA922E-5A	4.5L 作業着専用洗剤	EA922KB-7
0837	EA922KB-4	3.5kg 衣類用酸素系漂白剤(粉末・ワイドハイター)	EA922KB-6AA
0842	EA929DB-104	405x405mm マイクロファイバークロス(万能型)	EA929DY-32
0843	EA929AE-1C	198x230mm 工業用ワイパー(16パック/1箱)	EA929AW-12B
0843	EA929AE-4	405x315mm 工業用ワイパー(50枚x24束/1箱)	EA929AT-10B
0843	EA929AE-2A	380x600mm 工業用ワイパー(12パック/1箱)	EA929AT-4
0848	EA899HC-6AS	DC14.4V ハンディークリーナーセット(充電式)	EA899HC-6BS
0849	EA899AM-46E	AC100V/ 720W 掃除機(サイクロン式/メタリックレット)	EA899AM-46F
0856	EA899HT-3A	AC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機	EA899HS-3A
0868	EA928AG-581	340x85mm ダスターモップ	EA928AR-13
0868	EA928AR-13	300mm ハンディーダスターモップ	EA928AB-21
0878	EA928AS-81	165x470mm マイクロファイバークロス(150枚ロール)	EA928AS-71A

NO.46 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0884	EA570Z-8	167mm プラスチックキャップリムーバー	EA570Z-9
0896	EA813RF-11	DC10.8V ドライバードリル(充電式)	EA813RF-11A