

時下、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、エスコカタログにおきまして、諸般の事情により下記商品が廃番となりましたのでお知らせいたします。ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。なお廃番となりました商品につきまして、代替推奨品をリストの右端に記載いたしましたので、参考としてご確認下さい。

*** 但し、下記商品は2020年1月現在 在庫数が0になり、供給不可能となった商品です。ご了承下さい。**

NO.50 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
	EA423MS-313A	Rc1/2" 座付チーズ(クロムメッキ)	EA432MS-313A
	EA440HE-50	50x50mmx2m アルミ角パイプ(シルバー)	EA440HE-50C
	EA597A-2A	6.3x0.5mmx4.6m フィッシュテープ	EA597AD-1
	EA723HP-6B	80- 400N.m/3/4" DRトルクレンチ(ラチェット式)	EA723MG-61
	EA758RX-8A	[単3x3本] ヘッドライト/LED	EA758RX-10
	EA761XA-81	[単4x2本] 照明灯/LED(クリップ式)	EA758RN-81
	EA763AG-25E	AC100V/1200W ヘアードライヤー	EA763AG-25F
	EA763AJ-7P	5.5合 圧力IH炊飯ジャー(極め炊き)	EA763AJ-7Q
	EA763Y-22D	5.0kg/562x572x 880mm 全自動洗濯機	EA763Y-22E
	EA764-262	11.6"用 液晶保護フィルム(ブルーライトカット)	EA764-251
	EA764-263	13.3"用 液晶保護フィルム(ブルーライトカット)	EA764-254
	EA800LW-1	キャップクリップめがね(グレー)	EA800LW-12
	EA800LW-2	キャップクリップめがね(クリア)	EA800LW-11
	EA899AW-100A	DC10.8V ハンディクリーナーセット(充電式)	EA899AW-100B
	EA940DB-51A	φ15.2mm 表示灯ネオンブラケット(緑)	EA940DB-61
	EA940DB-52A	φ15.2mm 表示灯ネオンブラケット(赤)	EA940DB-62
	EA981WN-1A	1.0ton 角型フレコンバッグ(耐熱)	EA981WM-29
	EB275H-20	[EA275H]用 No20 オーリング	EB275H-20A
	EB928AY-301	1310mm モップハンドル	
0034	EA997EA-10	10mmx2m/10mm厚 断熱チューブ	EA997EA-10A
0034	EA997EA-102	102mmx2m/10mm厚 断熱チューブ	EA997EA-102A
0034	EA997EA-115	115mmx2m/10mm厚 断熱チューブ	EA997EA-115A
0034	EA997EA-13	13mmx2m/10mm厚 断熱チューブ	EA997EA-13A
0034	EA997EA-16	16mmx2m/10mm厚 断熱チューブ	EA997EA-16A
0034	EA997EA-19	19mmx2m/10mm厚 断熱チューブ	EA997EA-19A
0034	EA997EA-206	6mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EA-206A
0034	EA997EA-210	10mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EA-210A
0034	EA997EA-213	13mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EA-213A
0034	EA997EA-216	16mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EA-216A
0034	EA997EA-219	19mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EA-219A
0034	EA997EA-22	22mmx2m/10mm厚 断熱チューブ	EA997EA-22A
0034	EA997EA-222	22mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EA-222A
0034	EA997EA-225	25mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EA-225A
0034	EA997EA-228	28mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EA-228A
0034	EA997EA-232	32mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EA-232A
0034	EA997EA-235	35mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EA-235A
0034	EA997EA-238	38mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EA-238A
0034	EA997EA-242	42mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EA-242A
0034	EA997EA-245	45mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EA-245A
0034	EA997EA-248	48mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EA-248A
0034	EA997EA-25	25mmx2m/10mm厚 断熱チューブ	EA997EA-25A
0034	EA997EA-251	51mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EA-251A
0034	EA997EA-254	54mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EA-254A
0034	EA997EA-257	57mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EA-257A
0034	EA997EA-260	60mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EA-260A
0034	EA997EA-267	67mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EA-267A
0034	EA997EA-273	73mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EA-273A
0034	EA997EA-276	76mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EA-276A
0034	EA997EA-28	28mmx2m/10mm厚 断熱チューブ	EA997EA-28A
0034	EA997EA-280	80mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EA-280A

NO.50 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0034	EA997EA-283	83mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EA-283A
0034	EA997EA-290	90mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EA-290A
0034	EA997EA-302	102mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EA-302A
0034	EA997EA-315	115mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EA-315A
0034	EA997EA-32	32mmx2m/10mm厚 断熱チューブ	EA997EA-32A
0034	EA997EA-35	35mmx2m/10mm厚 断熱チューブ	EA997EA-35A
0034	EA997EA-38	38mmx2m/10mm厚 断熱チューブ	EA997EA-38A
0034	EA997EA-42	42mmx2m/10mm厚 断熱チューブ	EA997EA-42A
0034	EA997EA-45	45mmx2m/10mm厚 断熱チューブ	EA997EA-45A
0034	EA997EA-48	48mmx2m/10mm厚 断熱チューブ	EA997EA-48A
0034	EA997EA-51	51mmx2m/10mm厚 断熱チューブ	EA997EA-51A
0034	EA997EA-54	54mmx2m/10mm厚 断熱チューブ	EA997EA-54A
0034	EA997EA-57	57mmx2m/10mm厚 断熱チューブ	EA997EA-57A
0034	EA997EA-6	6mmx2m/10mm厚 断熱チューブ	EA997EA-6A
0034	EA997EA-60	60mmx2m/10mm厚 断熱チューブ	EA997EA-60A
0034	EA997EA-73	73mmx2m/10mm厚 断熱チューブ	EA997EA-73A
0034	EA997EA-76	76mmx2m/10mm厚 断熱チューブ	EA997EA-76A
0034	EA997EA-80	80mmx2m/10mm厚 断熱チューブ	EA997EA-80A
0034	EA997EA-83	83mmx2m/10mm厚 断熱チューブ	EA997EA-83A
0034	EA997EA-90	90mmx2m/10mm厚 断熱チューブ	EA997EA-90A
0034	EA997EB-10	10mmx2m/13mm厚 断熱チューブ	EA997EB-10A
0034	EA997EB-13	13mmx2m/13mm厚 断熱チューブ	EA997EB-13A
0034	EA997EB-16	16mmx2m/13mm厚 断熱チューブ	EA997EB-16A
0034	EA997EB-19	19mmx2m/13mm厚 断熱チューブ	EA997EB-19A
0034	EA997EB-210	10mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EB-210A
0034	EA997EB-213	13mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EB-213A
0034	EA997EB-216	16mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EB-216A
0034	EA997EB-219	19mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EB-219A
0034	EA997EB-22	22mmx2m/13mm厚 断熱チューブ	EA997EB-22A
0034	EA997EB-222	22mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EB-222A
0034	EA997EB-225	25mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EB-225A
0034	EA997EB-228	28mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EB-228A
0034	EA997EB-232	32mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EB-232A
0034	EA997EB-235	35mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EB-235A
0034	EA997EB-238	38mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EB-238A
0034	EA997EB-25	25mmx2m/13mm厚 断熱チューブ	EA997EB-25A
0034	EA997EB-28	28mmx2m/13mm厚 断熱チューブ	EA997EB-28A
0034	EA997EB-32	32mmx2m/13mm厚 断熱チューブ	EA997EB-32A
0034	EA997EB-35	35mmx2m/13mm厚 断熱チューブ	EA997EB-35A
0034	EA997EB-38	38mmx2m/13mm厚 断熱チューブ	EA997EB-38A
0034	EA997EC-16	16mmx2m/20mm厚 断熱チューブ	EA997EC-16A
0034	EA997EC-19	19mmx2m/20mm厚 断熱チューブ	EA997EC-19A
0034	EA997EC-216	16mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EC-216A
0034	EA997EC-219	19mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EC-219A
0034	EA997EC-22	22mmx2m/20mm厚 断熱チューブ	EA997EC-22A
0034	EA997EC-222	22mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EC-222A
0034	EA997EC-225	25mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EC-225A
0034	EA997EC-228	28mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EC-228A
0034	EA997EC-232	32mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(背割れ)	EA997EC-232A
0034	EA997EC-25	25mmx2m/20mm厚 断熱チューブ	EA997EC-25A
0034	EA997EC-28	28mmx2m/20mm厚 断熱チューブ	EA997EC-28A
0034	EA997EC-32	32mmx2m/20mm厚 断熱チューブ	EA997EC-32A
0048	EA897CD-1	AC100V/18.2kw シェットヒーター(50/60Hz兼用)	EA897CD-2A
0080	EA348A	1/8"- 6" 脚付パイプバイス	EA348BF-1
0084	EA531DE-125	16mm/125mm ウォーターポンププライヤー	EA531DE-125A
0086	EA532BA-125	125mm コンビネーションプライヤー	EA532BA-165
0121	EA526VA-19	0- 19mm/ 17mm クランプ(重作業用)	EA526VA-37
0146	EA589CR-101	53x19x0.63mm カッターナイフ替刃(5枚)	EA589CR-101A

NO.50 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0163	EA109NA-217	225mm(13mm) 交換用ローラー(2本入)	EA109NE-32A
0163	EA109NA-227	225mm(10mm) 交換用ローラー(2本入)	EA109NE-309
0168	EA579AA-11	27mm ヘラ(ステンレス製/目盛付)	EA579AA-12
0181	EA602AD-20	30x32mm/400mm ラチェットレンチ(シノ付)	EA602AJ-28
0181	EA602AH-26	26mm/355mm ラチェットレンチ(シノ付)	EA602AC-26
0181	EA602AH-30	30mm/400mm ラチェットレンチ(シノ付)	EA602AC-30
0200	EA538K-10	0.5 -6.0mm ² 圧着ペンチ(裸・絶縁端子兼用)	EA538C-2
0208	EA534HA-180	185mm 電工ペンチ(クリップ・圧着付/偏芯型)	EA534HA-200
0233	EA925AK-3	48x 45x180mm ツールホルダー	EA925AK-2
0239	EA509AD-151	150x100x110mm 小物袋	EA509AD-151A
0250	EA927C-25	400x465x200mm リュックサック(黒/カーキ)	EA927C-23A
0259	EA661AB-115	451x330x403mm スチール製キャビネット[パーツケース付]	EA661AB-110
0282	EA763AA-145G	[7V型 ワイト] ナビゲーション(ポータブル)	EA763AA-145H
0294	EA912AB-111	600x370x1315mm タイヤラック(収納カバー付)	EA912AB-101
0303	EA934ZC-1	スーパーストリングス(30本)	EA934ZC-11
0306	EA519CX	ホイールセッター(ISO用)	EA519CX-1
0312	EA514BB-20	スパークプラグブーツプラー	EA514BX
0327	EA956TH-10	1800x600x740mm/300kg ワークテーブル	EA956TH-30
0327	EA956TH-7	1500x600x740mm/300kg ワークテーブル	EA956TA-8
0328	EA956TR-7	1500x600x750-1000mm ワークテーブル(キャスター付)	EA956TS-28
0329	EA956FG-3	1800x750x800mm/2.0ton ワークベンチ	EA956FG-1
0329	EA956H	1800x700x730mm/500kg ワークベンチ	EA956H-1
0329	EA956TV-1	1800x750x771mm/2.0ton ワークテーブル(キャスター付)	EA956TV-1A
0330	EA956KE-2	750x500x884mm ツールワゴン(作業天板付)	EA956KE-2A
0376	EA617AS-108	3/8"DRx13/16" [CROW FOOT]スパナ	EA617AS-108A
0382	EA617AG-3	3/8"DRx222mm ラチェットハンドル	EA617AG-102
0386	EA614LG-24	24x330mm コンビネーションギアレレンチ	EA684RB-24
0388	EA617G-13	3/8"DR ラチェットハンドル(ユニバーサルアングル)	EA687BR-3
0392	EA684AP-1	8-22mm/7本組 片目片ロスパナ	EA684AA-1
0396	EA687AM	1/4"DR [+ -]ビットソケットセット	EA618HR-1
0438	EA618AF	1/4"DR/4-14mm ディープソケットセット	EA618AF-1
0440	EA618BA-5	3/8"DR/200mm ラチェットハンドル	EA618BA-28
0445	EA618CA-24	1/2"DRx330mm ラチェットハンドル(首振り・ロック付)	EA618CA-3
0451	EA530RA-8	200mm/29mm モンキーレンチ	EA530RA-8A
0468	EA723VA-60	8 - 60N.m(3/8"DR) トルクレンチ(ラチェット式)	EA723VA-60B
0472	EA723KA-1	0.5-2.5cN・m(Pre-Set) トルクドライバー	EA723HH-1
0496	EA611GM-83	T 7x 50mm [Torx]ドライバースセット	EA611GM-7
0506	EA573EE-2.5	2.5mmx262mm [Ball Hexagon]キーレンチ(超ロング)	EA573TE-2.5
0530	EA524AM-1	13x250mm スクレーパー(貫通柄)	EA524AM-1A
0602	EA990PT-10A	10 ml 注入型計量容器(キャップ付)	EA990PT-10B
0617	EA920SD-2	50g モリブデングリス	EA920SD-2A
0619	EA990AC-200	200ml ポンプオイル(フレキシブルノズル・スチール製)	EA990B-12
0620	EA116ZB-1A	110ml エア充填式スプレーボトル	EA116ZB-1B
0628	EA817CD-12	MT1xMT2 [研磨仕上]ドリルソケット	EA817CD-12A
0689	EA819DJ-22	φ 1.5mm/50mm CBNバー(丸/3mm軸)	EA819DG-61
0689	EA819DJ-26	φ 3.0mm/50mm CBNバー(丸/3mm軸)	EA819DJ-174
0730	EA535TB-2	120mm 精密用ニツパー(フラッシュ/ESD)	EA535TB-2A
0730	EA535TX-11	115mm 精密用ニツパー(フラッシュ/ピアノ線用/ESD)	EA535TS-2
0731	EA535ME-1	125mm 精密ニツパー	EA535MB-2
0743	EA756TB-5A	x2.0/144x108mm 拡大鏡(LEDライト付)	EA756TW-2A
0750	EA757ZA-64	5-1189m レーザ距離計(6倍)	EA757ZA-63
0764	EA720GF-8	25mmx8.0m メジャー(ストップ付)	EA720GF-8A
0765	EA688MC-3	16mmx3.0m メジャー(ラバークリップ)	EA720GL-3A
0767	EA720CS-5G	25mmx5.5m メジャー	EA720CN-5
0767	EA720CT-5EH	19mmx5.5m メジャー(ステンレステープ・ホルダー付)	EA720CT-250
0774	EA719AP-1	100x 70mm T型スクエア	EA719AP-2
0784	EA725EA-6	125-150mm マイクロメーター	EA725EM-6
0788	EA725KF-5	400mm デイバイダー	EA725KF-15

NO.50 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0797	EA715EA-12	20Kg(1.0g) 電子天秤	EA715EA-12A
0797	EA715EE-6	6.0kg(1.0g) デジタルはかり	EA715CB-8
0832	EA743BP-6	アネモメーター(プリンター内蔵式)	EA743CW
0832	EA743CB-1	アネモメーター(一般風速用)	EA743CB-3A
0835	EA742GB-12	[8000メモリー] 温度データロガーセット	EA742GC-11
0847	EA813BB-3	DC10.8V ドライバードリル(充電式)	EA813BB-3A
0860	EA809A-151	# 40/100mm ジルコフラップディスク	EA809A-113A
0901	EA825GH-0	2.0- 8.0mm 8本組六角軸ドリルセット	EA824BW-0
0901	EA825GH-3	3.0x 38mm ドリルビット(1/4"六角軸・HSS)	EA824BW-3
0919	EA612AG-130	3/8" x50mm ナットセッター(マグネット付)	EA612AG-130A
0923	EA365AB	AC120V/1200W ヒートガンキット	EA365RH
0925	EA897VH-1	AC100V/1.4kW 熱風発生機	EA897VH-1A
0928	EA810CE-2A	800W/24mm ハンマードリル(無段変速)	EA810CE-2B
0934	EA865CD-80	80mm [乾式]ダイヤモンドドリル	EA865C-80
0937	EA860MA-1	AC100V/0.85kw(DC12V) 発電機(プロパンガス式)	EA860MA-1A
0939	EA815YA-26	AC100V 自動充電器(アイドリングストップ車対応)	EA815Y-11
0955	EA153PA-0.5	0.5L エアーツールオイル	EA153PA-0.3
0979	EA125CZ-23	6.5/ 10mm x 3m ウレタンエアホース(スイベル雄ねじ付)	EA125CZ-28
0991	EA141E-3	9.0mm ホースニップル	EA141EB-9
1019	EA824MA-12.5	12.5x155mm ドリルビット(超硬付刃)	EA824PA-12.5
1023	EA824EL-1.5	1.5x 42mm/60° センタードリル(軸 5.0mm/超硬)	EA824EC-1.5
1026	EA829NA-3	M 3x 0.5 [TiN coat]スパイラルタップ	EA829NA-3A
1026	EA829NA-6	M 6x 1.0 [TiN coat]スパイラルタップ	EA829NA-6A
1045	EA661DA-38	210x300x125mm ハートレー(重ね型/黒/8個)	EA661DA-37
1057	EA305XS	AC100V/140W 密封パッカー	EA305XW
1068	EA520BE-200	600x140x200mm ワイヤバスケット(運搬車用)	EA520BD-5
1075	EA520XH-4	800x 500mm/250kg テーブルリフト	EA520XH-4A
1122	EA987FF-13	222x111x32mm/13.0ton 鍛造吊リング	EA987FF-37
1126	EA987GA-3	3.1ton フック(溶接型)	EA987GK-33
1138	EA982BA-38	25mmx4.8m 荷締ストラップ(赤)	EA982BA-145
1141	EA638-50	46x 17mm/50kg ミニスイベル(ニッケルメッキ)	EA638-60
1165	EA948TC-2	34x400mm/140x140mm 溝切ジャッキ	EA948TC-1
1196	EA468B-58	PJ 1/2" 立形 洗眼用水栓	EA468B-58A
1202	EA468BX-40	G 1/2" シャワーヘッド(遊離残留塩素除去)	EA468BX-41A
1258	EA538NN-15A	14 - 6 [丸形] ニッケル圧着端子(1個)	EA538MA-8BA
1260	EA940DP-38	中クリップ(白)	EA940DP-39
1300	EA940DB-51	φ 15.2mm 表示灯ネオンブラケット(緑)	EA940DB-51A
1300	EA940DB-52	φ 15.2mm 表示灯ネオンブラケット(赤)	EA940DB-52A
1308	EA628PM-23	φ 500mm PPバンド・ディスペンサー	EA628PM-23A
1310	EA944MG-105	30mmx20m 両面テープ(革製品仮止め用)	EA944MG-104
1310	EA944MG-106	40mmx20m 両面テープ(革製品仮止め用)	EA944MG-104
1310	EA944MG-52	20mmx50m 両面テープ(0.03mm/粗面仮止め用)	EA944MG-41
1311	EA943VA-24	25x1.00mm/10m 構造用接合両面テープ(低温用)	EA943VA-23
1311	EA943VJ-37	19mmx4m 両面テープ(超強力/粗面用)	EA943VJ-22
1324	EA944NS-20	20mmx18m マスキングテープ(建築用 6巻)	EA943MA-20A
1331	EA930BB	360mm カートリッジガン	EA930BC-1
1345	EA930MK-1G	180ml ボンドコーキング(グレー)	EA930AF-1
1364	EA441VE-4	900x450x 0.8mm アルミ板(縞板)	EA441VE-8
1368	EA423PA-23	1000x1000x1.0mm ゴムパッキンシート(EPT)	EA423PA-23A