

時下、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、エスコカタログにおきまして、諸般の事情により下記商品が廃番となりましたのでお知らせいたします。ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。なお廃番となりました商品につきまして、代替推奨品をリストの右端に記載いたしましたので、参考としてご確認下さい。

*** 但し、下記商品は2020年3月現在 在庫数が0になり、供給不可能となった商品です。ご了承下さい。**

NO.51 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
	EA597BB-24	3・1/2" シールオフ交換用ラバー	
	EA998YB-24.5	24.5cm プロスニーカー(ミドルカット・白)	EA998VT-24.5
	EA733AJ-6	複合 Co2メーター	EA733CF-8
	EA597BB-23	3" シールオフ交換用ラバー	
	EA597BB-25	4" シールオフ交換用ラバー	
	EA599DJ	509mm/240mm 折込鋸(替刃式)	EA599DC-3
	EA599DJ-10	509mm/240mm 折込鋸(サ付・替刃式)	EA599DC-103
	EA993DE-17	12ton/502-772mm ジャッキスタンド(2台/自動調整)	
	EA500AB-500	500mm ロングアーム(2本組)	EA500AB-11
	EA801XB-11	3/8"x530mm ペイントミキサー	EA801XB-1
	EA468BJ-31A	PJ1/2" 立形自在水栓(浄水器取付用)	
	EA915GK-3	26cm 防寒ブーツ(-29℃)	EA910LX-26
	EA440HE-20A	20x20mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/6本)	EA440HE-20
	EA617AD-6	1/2"DR/8個組 ディープソケット(インチサイズ)	EA618XB-100
	EA813GL-66	AC125V/15Ax0.2m 延長コード	EA815GL-66
0014	EA301KE-1	気密試験用バルブ	EA301KC-1
0034	EA997	19mmx50m ドレンホース	EA997AC-14
0044	EA897AS-3	AC100V・95W/435mm 工場扇(据置型)	EA897AS-3A
0063	EA643DA-112	340g/280mm ホールピンハンマー(ノスパーキング・銅製)	EA643DA-112A
0063	EA643DA-113	450g/280mm ホールピンハンマー(ノスパーキング・銅製)	EA643DA-113A
0096	EA758M-22A	[単3x3本] フラッシュライト/LED(防水型)	EA758M-22B
0099	EA758FH-7	[単3x3本] ヘッドライト/LED	EA758FH-7A
0110	EA682WC	φ42mm プラスチックパイプカッター	EA338VB
0126	EA526TK-2	0-200mm/80mm L型クランプ	EA526TK-3
0130	EA544K-5	250mm はさみ・鉄板用(右利き用)	EA544MS-1
0141	EA588HH-2	φ49x220mm/700g 木槌(真鍮製)	EA588HH-1
0177	EA632GW-186	φ60x1930mm ケーブルリールスタンド用スピンドル	EA632HS-150
0177	EA632GW-2A	560-1370mm ケーブルリールスタンド(1組)	EA632HA-100
0185	EA602AD-16	24x27mm/355mm ラチェットレンチ(シノ付)	EA602AJ-23
0185	EA602AF-12	19x24mm/355mm ラチェットレンチ(ロング/シノ付)	EA602AG-19
0185	EA602AF-6	13x14mm/225mm ラチェットレンチ(ロング/シノ付)	EA602AG-13
0191	EA612SF-21	[36個組] エレベータ保守用工具セット	EA612SF-21A
0195	EA589E	195mm 電工ナイフ	EA589E-13
0211	EA534JA-175	175mm 電工ペンチ(グリップ付)	EA534NB
0214	EA536VA-11	180mm 強力型ニッパー(TITACROM)	EA536KC-13
0218	EA541WG-3	14.0mm/760mm ワイヤロープカッター	EA541WG-3A
0218	EA541WG-2	10.0mm/585mm ワイヤロープカッター	EA541WG-2A
0227	EA534KC-61	160mm 電工ペンチ(絶縁グリップ付/メッキ)	EA534KD-160
0256	EA927LB-18	360x130x710mm/30L リュックサック(防水)	EA927LB-18A
0257	EA927CK-11	178x76x191mm ウェストバッグ(黒)	EA927CK-3
0257	EA927C-44	310x210x420mm リュックサック(迷彩色)	EA927CH-25
0264	EA661AB-41	337x278x81mm/外寸 パーツケース[二重フタ]	EA661AA-41
0264	EA661AB-32	337x278x79mm/外寸 パーツケース	EA661AA-32
0284	EA506AB-139	450x295x254mm 収納ケース(バックル付/ODグリーン)	EA506AB-39A
0286	EA956TR-28	1500x750x750-1000mm ワークテーブル(キャスター付)	EA956TS-28
0336	EA123CC-25	185mm タイヤチャック(乗用車・Wタイヤ/4.2mカーホルス付)	EA123CC-5
0352	EA604FB-6	ディスクブレーキピストンツール(ラチェット式)	EA604FB
0362	EA928AG-563	730-1130mm 洗車ブラシ(伸縮柄/通水型)	EA928AG-565
0368	EA939B-11A	自動車用消臭剤(車ニオイ除け無香)	EA939B-13
0406	EA614LS-19	19mm ギアレンチ(スチール)	EA614CE-19

NO.51 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0407	EA617GB-202A	1/4"DR/2.5x 75mm [INHEX]ビットソケット	EA618AT-102H
0425	EA614LM-200	10本組 ギアレレンチ(スチール・メトリック)	EA614LT
0453	EA616CF	6本組/3/8"-1" 両口めがねレンチ	EA616C
0480	EA680A-300	300mm/35mm モンキーレンチ(グリップ付)	EA680-300
0504	EA723HS-2	10-100N.m/3/8"DR デジタルトルクレンチ	EA723J-32A
0518	EA611LA-101	#1x#2x125mm [+] ドライバービット	EA611LA-1
0583	EA576HM	1.5-4.0mm 革ポンチキット(スクリュー式)	EA576H-1.5A
0589	EA815LD-26	[充電式] 作業灯/LED(防滴型)	EA815LD-26A
0624	EA366FE-13	34x55mm/細目 サンダー替刃(平面用)	EA366FC-3
0630	EA508SB-305	φ57x32mm / 70ml カップ(ステンレス製)	EA508SB-307A
0667	EA508AC-400	400ml スプレーボトル	EA508AC-500
0695	EA781BL-22	φ50x45mm/50kgf/M8x1.25 永磁ホルダー・耐熱	EA781DB-4
0725	EA819AK-31	16mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(平型・ステンレス製)	EA819AK-35
0726	EA818EN	AC100V/5000-14000rpm マイクログラインダー	EA818EL-2A
0732	EA819DJ-34	3.0x 12x50mm CBNバー(3mm軸)	EA819DG-10
0733	EA819DJ-104	φ3.0mm/10°/50mm CBNバー(傘型/3mm軸)	EA819DG-7
0739	EA819AJ-38	14mm/3mm軸 軸付ブラシ(白豚毛)	EA819AJ-37
0739	EA819AJ-52	14mm/3mm軸 軸付ブラシ(馬毛/ハード)	EA819AN-2
0739	EA819AJ-39	16mm/3mm軸 軸付ブラシ(白豚毛)	EA819AJ-41
0777	EA535MD-125	130mm 精密ニッパー(ソフトグリップ付/テーパー)	EA536NS-125
0785	EA997RD-12	600x915mm 制電マット	EA997RD-12A
0787	EA755CC-1A	x15-65/x225 マイクロスコープ	EA755CC-1B
0788	EA756FE-12	x2.5/ 75mm スタンドルーペ	EA756FE-11
0789	EA756HC-2	x1.8/x4.8 ヘッドルーペ(ライト付)	EA756HC-1
0789	EA756DN-1	x8/30mm ルーペ(ライト付)	EA756FD-4
0795	EA720ME-22	50+60 cm 検測ロッド	EA720ME-23
0804	EA688LA-1	300mm アルミレベル(マグネット付)	EA735MB-40
0806	EA628AS-100	30m レベル用水系	EA628AS-1
0814	EA720YS-18	1200mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)	EA720YS-19
0815	EA719XD-5	200x 300x 55mm 精密検査用定盤(JIS 1級)	EA719XD-25
0825	EA725CL-150	150mm デジタルノギス(ポイント型)	EA725DC-15A
0828	EA725EA-2	25- 50mm マイクロメーター	EA725EH-22
0831	EA725KF-2	200mm ディバイダー	EA725KF-12
0840	EA715C-10	2.1kg(0.01g) 電子天秤	EA715C-10A
0841	EA715AK-33	20kg(20g) 防水デジタルはかり	EA715CB-9
0841	EA715EA-6	5.1kg(0.5g) 電子天秤	EA715EA-6A
0868	EA706CB-10	デジタル騒音計	EA706CB-10A
0896	EA813BD-14.4A	DC14.4V/2.6Ah ニッケル水素バッテリー	EA813BD-14.4B
0904	EA824DD-5D	3.6-4.0mm ドリルセット(5本組・六角軸/HSS)	EA824DC
0925	EA809DB-14	180mm ディスクグラインダー(砥石付)	EA809DB-4A
0954	EA854LB-11	75mmx14T ジグソーブレード(2枚)	EA854LB-11A
0954	EA854LA-16	75mmx24T ジグソーブレード(2枚)	EA854LA-16A
0954	EA854LB-13	135mmx18T ジグソーブレード(2枚)	EA854LB-13A
0954	EA854-70	7本組 ジグソーブレード	EA854LA-100
0969	EA810CE-1A	800W/24mm ハンマードリル(無段変速)	EA810CE-1B
0994	EA155D-5	エアーツール5機種セット	EA155D-8
1021	EA987ZB-40	30.0-40.0kg/1.5m スプリングバランサー	EA987ZB-40A
1070	EA829NA-5	M 5x 0.8 [TiN coat]スパイラルタップ	EA829NA-5A
1121	EA520XK-2	800X500mm/250-400kg テーブルリフト(高さ調整式)	EA520XH-7A
1121	EA520XH-7	900X 600mm/550kg テーブルリフト	EA520XH-7A
1166	EA981KC-1.5	4.5tonx1.5m ポリテックススリング(4本懸)	EA981FE-53A
1170	EA987ND-2	2.0ton 吊りフック	EA987ND-1
1191	EA944MA-161	25x200mm マジックテープ(縫製用/黄)	EA944MA-162
1293	EA940AT-101	3.5mm ² x100m IV電線(撚線/赤)	EA940AT-91
1330	EA940CG-142	125V/15A 仮設用コンセント(2口・接地付)	EA940CG-142A
1339	EA940P-20	ダブル分波器	EA940P-14A
1348	EA940DN-31	DC24V/ 15W スイッチングパワーサプライ	EA940DN-31A
1348	EA940DN-34	DC24V/100W スイッチングパワーサプライ	EA940DN-34A

NO.51 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
1348	EA940DN-83	DC24V/100W スイッチングパワーサプライ(正面取付)	EA940DN-83A
1348	EA940DN-76	DC12V/ 30W スイッチングパワーサプライ(レール取付)	EA940DN-76A
1348	EA940DN-86	DC24V/ 30W スイッチングパワーサプライ(レール取付)	EA940DN-32A
1348	EA940DN-32	DC24V/ 30W スイッチングパワーサプライ	EA940DN-32A
1348	EA940DN-33	DC24V/ 50W スイッチングパワーサプライ	EA940DN-33A
1348	EA940DN-81	DC24V/ 30W スイッチングパワーサプライ(正面取付)	EA940DN-81A
1348	EA940DN-88	DC24V/100W スイッチングパワーサプライ(レール取付)	EA940DN-34A
1348	EA940DN-66	DC 5V/ 30W スイッチングパワーサプライ(レール取付)	EA940DN-66A
1348	EA940DN-89	DC24V/300W スイッチングパワーサプライ(レール取付)	EA940DN-89A
1348	EA940DN-78	DC12V/100W スイッチングパワーサプライ(レール取付)	EA940DN-78A
1353	EA940DH-412	125V/ 9A 単極単投/LED照光ロッカースイッチ(赤)	EA940DH-452
1356	EA940DB-5A	AC200V LED表示燈(白)	EA940DB-5B
1356	EA940DB-1A	AC100V LED表示燈(白)	EA940DB-1B
1364	EA628PP-112	5.0mmx300m PPロープ(黒/5巻)	EA628PP-112A
1364	EA628PP-111	5.0mmx300m PPロープ(白/5巻)	EA628PP-111A
1377	EA944KD-83	15x 7mm/ 8m シーリングテープ	EA944KD-21
1380	EA944SD-2	50mmx50m 粘着テープ(光沢アルミ箔)	EA944SD-2A
1387	EA930AE-27	333ml 変成シリコンコーク(ノンブリード/ライトグレー)	EA930AE-82
1467	EA638KF-1	M 5 ターンバックル(フック&アイ・ステンレス製)	EA638CE-22
1467	EA638KF-21	M 5 ターンバックル(フック&フック・ステンレス製)	EA638CE-22
1513	EA527ND-9	M6x13.5mm かしめナット(スチール製/30個)	EA527N-16
1514	EA947AE-1	ボードアンカー(ナイロン製)	EA947AE-11B
1528	EA949DH-33	M3x10mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/100本)	EA949MB-310
1536	EA949AF-67	M5 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(三価クロメート)	EA949AF-37
1594	EA800CD-1	保護めがね(クリアー)	EA800AL-5
1594	EA800CB-5	保護めがね(クリアー)	EA800CH-1
1599	EA800MJ-49	[DS2/M-L] マスク(防塵・快適呼吸型/10枚)	EA800MJ-149
1615	EA353CM-78	[L] 手袋(合成皮革)	EA353CM-64
1621	EA353BE-56	[フリー]牛革手袋(豚 Crest 当付)	EA353J-1
1626	EA354BV-31	[M/305mm] 手袋・耐塩素系(パイTONゴム製)	EA354BF-6
1629	EA355AB-14	400mm 腕カバー(ポリエチレン/50枚)	EA355AB-14A
1634	EA998YA-26A	26.0cm プロスニーカー(灰/黒)	EA998YA-26B
1654	EA915GF-28	[L] 手袋(防寒 -32℃/PVC・スパandex/黒)	EA915GF-82
1692	EA983DE-57	2650x200x750mm 標識スタンド(作業中/5連)	EA983DE-57A
1692	EA997RZ-180	900x1800mm 足元注意マット	EA997RZ-180A
1701	EA983FJ-30	72.5x74.5x 300mm コーナーガード(蛍光ライン付)	EA983FJ-45
1711	EA864C-3A	AC100V/14W LED人感センサーライト(防雨型)	EA864C-4
1752	EA765MH-60	3本組 筆ペンセット	EA765MH-61
1757	EA589BN	142mm カッターナイフ(圧力調整付)	EA589AT-29
1760	EA720Y-20	1000mm カッターガイド	EA720Y-30
1764	EA540GA-2	250mm はさみ・アラミド繊維(ギザ刃)	EA540GA-11
1767	EA762HK-1A	ステーブラー(ワインレッド)	EA762HK-2A
1782	EA762CB-162	243x318mm クリアブック(8ポケット/ピンク)	EA762CB-176
1782	EA762CB-172	243x318mm クリアブック(12ポケット/ピンク)	EA762CB-176
1782	EA762CB-171	243x318mm クリアブック(12ポケット/ブルー)	EA762CB-175
1782	EA762CB-161	243x318mm クリアブック(8ポケット/ブルー)	EA762CB-175
1783	EA762CF-2A	609x438mm/A2 図面ホルダー(10枚)	EA762CF-2B
1787	EA761NB-2C	330x360x188mm/ 4kg レジスター(電子)	EA761NB-2D
1792	EA761GC-33N	148x105.5x16.7mm 電子辞書(ビジネスモデル)	EA761GC-33P
1795	EA761LB-1	302x162mm ホワイトボード(トレイ・マグネット付)	EA761LD-1
1801	EA764AA-66C	[単3x1本]ワイヤレス光学式マウス(赤外線/ホワイト)	EA764AA-65C
1801	EA764AA-83	1.5m 光学式マウス(BlueLED/ピンク)	EA764AA-81C
1804	EA764AC-73	2.0m 充電・通信ケーブル(急速充電対応)	EA764AC-73A
1810	EA864BD-7B	パーソナルファックス(子機1台付)	EA864BD-7C
1811	EA864BD-230	コードレス電話機(子機1台付/ホワイト)	EA864BD-230A
1812	EA764AG-17	700mm モニターアーム(水平可動)	EA764AG-17A
1813	EA764CB-8	電話音量増幅アダプター	EA764CB-8A
1822	EA928AA-28	270mm 除電ブラシ	EA928AA-1

NO.51 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
1823	EA759X-20P	A6-A4 インクジェットプリンター(6色/Wi-Fiダイレクト)	EA759X-20Q
1826	EA759GS-5C	4.7GB DVD-R(16倍速/10枚)	EA759GS-5D
1833	EA763AA-123	43型 デジタルハイビジョン液晶テレビ	EA763AA-123A
1834	EA763BB-36	240x150x72mm防水ラジオ(FM,AM,CD,CD-R/RE)	EA763BB-77
1834	EA763AB-232E	32GB ポータブルオーディオプレーヤー(ブルー)	EA763AB-232F
1835	EA763AC-36G	4GB/159時間 ICレコーダー	EA763AC-36H
1837	EA763AD-72	AC100V/800W/25畳 空気清浄機	EA763AD-71
1841	EA763AP-99H	AC100V/56W(138L) 冷蔵庫	EA763AP-99J
1842	EA763AM-86	AC100V/1000W スチームオーブンレンジ(ブラック)	EA763AM-86A
1843	EA763AM-33	AC100V/700W電子レンジ	EA763AM-33A
1845	EA763AJ-35D	3.0合 圧力IH炊飯ジャー(極め炊き)	EA763AJ-35E
1845	EA763AJ-72A	5.5合 圧力IH炊飯ジャー	EA763AJ-72B
1845	EA763AJ-71B	5.5合 圧力IH炊飯ジャー	EA763AJ-71C
1864	EA728AE-2	[室内・室外]最高・最低・温度計	EA728AC-13A
1874	EA759GA-23M	[2005万画素] デジタルカメラ	EA759GA-20P
1874	EA759Z-78	[EA759GA-171C,-172C用] カメラケース	EA759Z-78A
1875	EA759GA-82	[2010万画素] デジタルカメラ	EA759GA-151F
1878	EA759EX-111	515-1320mm カメラ用三脚	EA759EX-111A
1880	EA759Z-61	100x 28x210mm カメラバッグ(ブラック)	EA759Z-75
1881	EA762CW-14	L判1段 アルバム(ブルー)	EA762CW-34
1882	EA757X-6	8倍 単眼鏡	EA757X-6A
1882	EA757AD-5B	x 8- 24/25mm 双眼鏡(ズーム)	EA757AD-5C
1908	EA758D-10	[単4x3本] 作業灯/LED(ひっぱり点灯)	EA758C-57
1910	EA758XH-140WA	AC100V/40形蛍光灯(リヒットスタート/昼白色/25本	EA758XH-140WB
1912	EA758XY-8D	AC100V/7.3W/E26 電球/LED(白昼色)	EA758XY-8E
1912	EA758XK-61	AC100V/7.5W/E26 電球/LED(ピーム形/電球色)	EA758XK-71A
1912	EA758XR-301	AC100V/4.2W/E11 電球/LED(電球色)	EA758XR-301A
1928	EA928CX-9	450x20mm ハンガー	EA928CX-14
1938	EA913VR-46	[3点組] 鍋・フライパンセット(レッド)	EA913VR-41A
1940	EA922HB-6	130x180mm ウェットOAクリーナー(150枚)	EA922HB-6A
1941	EA763AG-4D	AC100V/1200W ヘアードライヤー(マイナスイオン)	EA763AG-81
1941	EA763AG-45A	AC100V/650W くるくるドライヤー(ナノイ-	EA763AG-45B
1951	EA944CR-36A	900x1100mm 圧縮袋(布団用/ダニ駆除/2枚)	EA944CR-36B
1951	EA941A-2A	ゴン防虫洋服カバー(3着分x2枚)	EA941A-15
1957	EA762CF-292	B5/225x285mm メッシュケース(ブラック)	EA762CF-268
1957	EA762CF-281	A6/130x165mm メッシュケース(ブルー)	EA762CF-261
1957	EA762CF-283	B6/170x210mm メッシュケース(ブルー)	EA762CF-263
1965	EA927BE-29B	290x110x420mm リュック	EA927AW-27
1966	EA927CE-38	254x177x482mm バックパック(OD色)	EA927CE-39
1971	EA927BR-1	190x 95x20mm 長財布(黒)	EA927BS-1
1972	EA927TD-2	230x 60x240mm ショルダーバッグ(本革製/ブラウン)	EA927TD-8
1972	EA927TD-11	230x 50x280mm ショルダーバッグ(本革製/ブラック)	
1972	EA927TD-9A	200x 50x220mm ショルダーバッグ(本革製/ブラック)	EA927TD-2
1978	EA954HC-89	500x300x385mm 机上ラック(ホワイト)	EA954HC-88
2003	EA954FB-81	150x290x1500mm 収納ラック(すき間用)	EA954FB-93
2010	EA928AG-54	155x85x50mm ステンレス浴そう洗い	EA928AG-53A
2034	EA928AF-5SA	160x1140mm デッキブラシ(1本)	EA928AF-5SB
2046	EA995A-37	34L [ステンレス製]ダストボックス(一般・ゴミ用)	EA995A-37A
2049	EA995AA-11E	34.8L ダストボックス(中缶無し・ステンレス製)	EA995AA-11F