

時下、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、エスコカタログにおきまして、諸般の事情により下記商品が廃番となりましたのでお知らせいたします。ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。なお廃番となりました商品につきまして、代替推奨品をリストの右端に記載いたしましたので、参考としてご確認下さい。

*** 但し、下記商品は2020年6月現在 在庫数が0になり、供給不可能となった商品です。ご了承下さい。**

NO.51 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
	EA996YB-24E	[3L] レインウェア(透湿型/チャコール)	EA996YB-24F
	EA756MH-90	x2.5/90mm ルーペ(ライト付)	EA756FC-2
	EA536E-1	3本組 ニッパー・ラジオペンチセット	EA536E-1A
	EA800MF-22C	マスク(フリーツ型/7枚)	EA800MF-22D
	EA840B-130A	130Kg 小型ウインチ	EA840B-130B
	EA897SJ-1	AC100V 移動式クーラー	
	EA720CS-5GH	25mmx5.5m メジャー(ホルダー付)	EA720CN-5H
0002	EA612S-6	[30個組] 工具セット	EA612S-4A
0021	EA106WA	[R32・R410A] φ68mm 連成計	EA106AB-1
0038	EA119-38	10kg アルミフィン用リンス(防錆剤)	EA119-38A
0066	EA540LB-6	230mm はさみ・裁ち(チタン合金製)	EA540LB-5
0087	EA531DE-190	33mm/190mm ウォーターポンププライヤー	EA531DE-190A
0104	EA814DL-11	AC100V/14.7W 作業灯/LED(コード5.0m)	EA814AG-1
0110	EA682VC	1/4"-2.5/8" チューブカッター	EA205
0112	EA315HL	単相200V/200A デジタルインバーター直流溶接機	EA315HL-1
0126	EA526TR-10	0-250mm/100mm L型クイッククランプ	EA526TR-12
0129	EA719K-1	溶接ゲージ(ステンレス製)	EA719K-1A
0193	EA689SD-2	[7個組] 工具セット	EA689SB
0203	EA538E	2-14mm ² 圧着ペンチ(裸端子・スリーブ用/黒染)	EA538JF
0206	EA539F-122	99.0-122mm ² T形コネクター	EA539FA-122B
0215	EA536L-160	160mm 電工ニッパー	EA682BA-160
0241	EA916ZP-21	25mm キーホルダー(回転ナスカン付)	EA916ZP-16
0275	EA657-160G	544x419x200mm/内寸 万能防水ケース(OD)	EA657-160
0276	EA657-353	518x284x183mm/内寸 万能防水ケース(軽量型/黒)	EA657-352
0286	EA956TH-5	1200x600x740mm/300kg ワークテーブル	EA956TH-25
0286	EA956TD-6	1500x750x600-900mm ワークテーブル	EA956TH-30
0288	EA956KE-1	600x400x876mm ツールワゴン(作業天板付)	EA956KE-1A
0305	EA955A-16	457x400x660mm/6段 ツールキャビネット	EA955A-15
0323	EA984SC-1	356x152x108mm ホイールチョーク(ウレタン製)	EA984SC-3
0324	EA983FK-30	58x254x533mm パーキングストップ	EA984VA-8A
0367	EA922AB-19	1.0L 自動車用錆取り剤	EA922AB-19A
0407	EA617GB-201	1/4"DR/2.5-10mm/75mm [INHEX]ビットソケットセット	EA617GB-203
0412	EA685A-9	14x15mm 両口スパナ	EA685A-8.5
0412	EA685A-2	8x9mm 両口スパナ	EA615AK-2
0413	EA684B-14	1.1/2" 片目片口スパナ	EA614B-131
0413	EA684AE-6	5/16"-5/8" 6本組片目片口スパナ(ホルダー付)	EA684AE-11
0413	EA684RB-104	7/16" ラチェット片目片口スパナ	EA684B-3.5
0413	EA684AD	1/4-1.1/4" 16本組 片目片口スパナ	EA684AE-11
0473	EA618CD-30	1/2"DRx30mm サーフフェイス ソケット	EA619CL-30
0476	EA618G-10	10x600mm T型Boxレンチ(ユニバーサル)	EA618ML-31
0478	EA617A	3/8"DR/7-19mm ユニバーサルソケットセット	EA617A-142
0480	EA680A-150	150mm/20mm モンキーレンチ(グリップ付)	EA680-150
0510	EA550CF-5	5.0mmx205mm [Ball Hexagon]ビット	EA550CC-5
0549	EA573BC	1.3-17mm/13本組 [Ball Hexagon]キーレンチ	EA617GT-450
0562	EA510ZA-1	ベアリング挿入工具セット	EA510ZC-1
0570	EA575WT-201	φ70mm/2100g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄)	EA575WT-179
0604	EA829EB-3B	M3x0.35 ハンドタップ3本組(SKS2)	EA829EG-3B
0650	EA991GS-113	5L オイルディスペンサーボトル(ポンプ付/イエロー)	EA991GS-112
0667	EA115X-52	750ml 工業用スプレーボトル(ダブルアクション/赤)	EA115X-51
0670	EA921A	95ml 接点復活スプレー	EA921A-300

NO.51 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0752	EA589XB-100	3本組 ピンバイス(強力型/貫通式)	EA589XB-200
0752	EA824DA-14	0.05-0.20mm カッティングブローチ(12本組)	EA824DA-15
0776	EA535TD-11	120mm 精密用ニッパ(セミフラッシュ/ESD)	EA535TH-11
0826	EA725A-24	0-10mm シクネスゲージ(ダイヤル)	EA725AB-5
0829	EA725MC-36	50-160mm 内径測シリンダーゲージ	EA725MC-36A
0845	EA776AE-3	ペーハー計/導電率計	EA776AE-3A
0851	EA707AD-12	デジタルマルチテスター	EA707AD-12A
0856	EA708D-12	クランプメーター(デジタル・ミニ AC/DC)	EA708D-13
0863	EA709BA-5	アナログ絶縁抵抗計	EA709G-16A
0876	EA742GC-3	温度・湿度データロガー(分離型)	EA742GC-3A
0882	EA722CA-15	-50~300°C/260mm 防水ペン型温度計	EA722CA-15A
0927	EA809A-153	# 80/100mm ジルコフラップディスク	EA809A-115A
0940	EA819VH-112	12x10.8mm/6mm軸[coated]超硬バー	EA819VH-110
0948	EA809PR	125mm サンダーポリシャ	EA809PR-10
0969	EA810DB	25mm ロータリーハンマードリル(変速)	EA810CG-1
0971	EA801BC-4A	13mm/720W 振動ドリル(正逆転・無段変速)	EA801BS-2A
0971	EA813BW-1	DC36V 振動ドライバードリル(充電式)	EA813CF-7
0975	EA865CE-80	80mm [乾式]ダイヤコアドリル(SDS)	EA865CA-80
0977	EA566P-16	[EA566P-6用]替プッシュ針(10本入)	EA566P-16A
0984	EA815GY-5	AC125V/15Ax5.0m 延長コード(3口)	EA815GC-5
0995	EA155SF	1/2"DR エアーインパクトレンチ	EA155EB-3
1000	EA158SX	8mm/1,800rpm スポットドリルキット	
1008	EA159SG-2	5,500bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー	EA159SG-3
1014	EA123PL	3.0穴x330mm エアブローガン(プラグ付)	EA123PL-10
1029	EA140DV-2	2連 エアークップリング(自在型)	EA140DV-2A
1049	EA153AF-2A	Rc 1/4" エアレギュレーター付フィルター	EA153AF-2B
1103	EA944CN-240	240x170mm チャック付ポリ袋(ESD)	EA944CN-240A
1158	EA840B-130	130Kg 小型ウィンチ	EA840B-130A
1170	EA987FF-9	178x 89x25mm/ 9.0ton 鍛造吊リング	EA987FF-35
1172	EA638FB-43	2000kg シャックル(ステンレス製)	EA638F-225A
1180	EA989SR-20	2000kg ハントウィンチ(自動ブレーキ/ラチェット式)	EA989SS-10
1206	EA903F-210	2.09-2.55m 脚立(調整脚)	EA903-6A
1213	EA905P-2	0.60-0.91m/420mm 足場台(アルミ製)	EA905P-2A
1214	EA903RD-2	0.46m/2段 踏 台(スチール製)	EA903RD-2A
1262	EA468DC-20	40A/G 1・1/2" 共 栓(ステンレス製)	EA468DC-20A
1264	EA468DC-22A	40A/R 1・1/2" 共 栓(業務用/ステンレス製)	EA468DC-22B
1264	EA468DC-21A	40A/G 1・1/2" 共 栓(業務用/ステンレス製)	EA468DC-21B
1283	EA475AC-160	160x 4.8mm 結束バンド(100本)	EA475-160L
1311	EA538MH-3A	2-4S [Y形]絶縁圧着端子(100個)	EA538MH-3B
1348	EA940DN-73	DC12V/100W スwitchingパワーサプライ(正面取付)	EA940DN-73A
1351	EA983FW-23	AC/DC24V LED小型積層信号灯(緑)	EA983FW-23A
1353	EA940DH-411	125V/ 9A 単極単投/LED照光ロッカースイッチ(緑)	EA940DH-451
1356	EA940DB-11A	AC/DC24V LED表示燈(白)	EA940DB-11B
1370	EA944MG-260	20mmx 8m 両面テープ(耐熱/金属構造用)	EA944MD-22
1382	EA944NS-50	50mmx18m マスキングテープ(建築用 2巻)	EA943MA-50A
1415	EA765MP-67	[赤] ウェットマーカー(3本)	EA765MP-67A
1445	EA952AC-52	0.91x30m/#16/26mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆)	EA952AC-52A
1459	EA951BA-13	チェーンガード	EA951LA-1
1462	EA951BW-3	101x 98mm 自由丁番(ステンレス製)	EA951BW-3A
1466	EA951EB-802	110x50x30mm 接合金具(5個)	EA951EB-801
1467	EA638KF-2	M 6 ターンバックル(フック&アイ・ステンレス製)	EA638CE-6A
1500	EA638HG-10	66x 87x10.0mm クイックリング(スチール/Zinc)	EA638HH-10
1571	EA949GV-316	M16 アジャストボルト脚止め金具(アンカー付・クロメート)	EA949GV-516
1645	EA996AX-32	[L] 不織布ズボン(使い捨て)	EA996AY-20E
1678	EA983BR-78A	400x500mm 法令許可票(額縁/建設業の許可票)	EA983BR-78B
1712	EA864CA-90	[AC100V/12Wx3] LEDセンサーライト	EA864CA-90A
1718	EA944D-15	1000x320mm ガラス飛散防止シート	EA944D-14
1738	EA961KA-53	275x180x 85mm 手揚げ金庫	EA961KA-51

NO.51 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
1738	EA961KA-47	343x273x102mm 小型金庫	EA961KA-43
1745	EA951FC-55	600x240x170mm 消火器ボックス(シルバー)	EA951FC-56
1755	EA765MJ-45	[赤/中字] 油性マーカー(10本)	EA765BV-11
1771	EA762FB-71	15mm スライド式クリップ(100個)	EA762FB-72
1803	EA764AB-56	490x245mm キーボードカバー(袋型)	EA764AB-51
1834	EA763AB-216E	16GB ポータブルオーディオプレーヤー(ブラック)	EA763AB-216F
1839	EA763AY-14	AC100V/250W/28畳 強力ハイブリッド式加湿器	EA763AY-13B
1848	EA763AZ-141	1.0L マグボトル(ステンレス製)	EA763AZ-32R
1849	EA763DA-3B	φ65cm エクササイズボール(エアポンプ付)	EA763DA-3C
1859	EA798CG-74	95x 70x 21mm トラベルウォッチ	EA798CS-97
1877	EA759EX-140	三脚取付スマホホルダー	EA759EX-140A
1906	EA710BW-2A	電池チェッカー	EA710BW-1
1910	EA758XH-340	AC100V/32形 Hf蛍光灯(ナチュラル色/10本)	EA758XH-340A
1939	EA929AD-1B	トイレトーパー(シングル/72ロール)	EA929AD-1C
1939	EA929AD-2B	トイレトーパー(ダブル/72ロール)	EA929AD-2C
1939	EA929AP-56	265x135x 82mm ティッシュケース(トレイ付)	EA929AP-57
1940	EA929HG-60	200x190mm レーヨンふきん(30枚)	EA929HG-60A
1941	EA763AH-43	AC100V ウォータージェットウォッシャー	EA763AH-41A
1942	EA763AF-102A	[充電式] バリカン	EA763AF-102B
1944	EA763AE-100A	[単3x1本] 鼻毛カッター	EA763AE-100B
1949	EA941C-1A	450ml やぶ蚊・殺虫剤(やぶ蚊ジェット)	EA941B-6
1949	EA941-2	デスマア(ねずみ用毒餌)	EA941-2A
1950	EA941C-13	500ml 殺うじ剤(ハコ)	EA941C-13A
1950	EA941D-2	250g ムカデコロリ毒餌剤(顆粒タイプ)	EA941D-3
1951	EA944CR-37A	900x1300mm 圧縮袋(布団用/ダニ駆除/2枚)	EA944CR-37B
1965	EA927C-62	290x 90x390mm リュックサック	EA927AW-27
1972	EA927TE-3	370x 70x300mm バッグ(本革製/ブラック)	EA927TB-7
2011	EA928BJ-83	203mm 洗浄ブラシ(タンピコ)	EA928BJ-81
2011	EA928AG-251A	410x65mm ハンディーブラシ	EA928AG-95
2064	EA899AR-51A	[充電式/DC14.4V] 掃除機セット(紙パック式)	EA899AR-51B
2073	EA899HK-10	乾湿両用コードレスクリーナー	EA899HK-10A
2073	EA899RS-2	1280W/12L 乾湿両用・集じん機(連動コンセント付)	EA899RS-2A
2085	EA115JS-90	3/8" x20m 高圧ホース(クイックブラ付)	EA115JS-90A
2122	EA914AL-20	660mm 防虫たいまつ	EA914AL-4
2130	EA925MF-39A	420x290x330mm/35L 保冷バッグ	EA925MF-39B
2143	EA650BG-56	229x292mm/978mm ショベル(先丸・ファイバーG柄)	EA650BJ-13
2145	EA650BE-52	60mm/200mm 雑草抜き	EA650BE-52A
2149	EA898CH-21	350mm チェーンソー(エンジン付)	EA898CG-3
2164	EA898RC-56	420mm 手押し草刈機(エンジン付)	EA898RC-20