



耐塵型

防浸型

充電式

超強力 5300ルーメン

LED作業灯



【充電式】
超強力作業灯

品番 EA758SJ-10

価格 198,000円 (税抜)

check!

詳しくは
動画をご覧ください!



※AC100VまたはDC12Vで
充電ができ、補助用として
DC12Vで直接点灯できます。



光量は **3** 段階調整可能

ヘッドレンズ中央の黒いボタンを押すと
高光量→中光量→低光量と順次変わります

散光範囲は **2** 段階調整可能

ヘッドレンズ中央の黒いボタンを回すと
狭→広に切替えが可能です



仕様 **EA758SJ-10**

- 電源…鉛酸蓄電池
AC100VとDC12V電源での2方式充電
- サイズ…伸長時：720(W)×1830(H)mm
収納時：560(W)×165(D)×280(H)mm
- レンズ径…114mm ● 重量…11.3kg(電池含)
- 充電時間…約10時間 ● バッテリー充電寿命…約500回
- 防水性能…IP67 ● 照射角度…上下90°(ヘッド展開時)
- ヘッド角度調整可能(90°)
- 付属品…ショルダーベルト、充電器、ACアダプター
シガーライター DCアダプター

替バッテリー 品番 **EA758SB-47B**
価格 **12,400円** (税抜)

	HIGH	MEDIUM	LOW
明るさ	5,300 LUMENS	2,500 LUMENS	1,300 LUMENS
連続点灯時間	4h	9h	18h
照射距離	410m	292m	215m
最大光度	42,000cd	21,300cd	11,600cd



ESCO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号
TEL:06-6532-6226 FAX:06-6541-0929
https://www.esco-net.com/ MAIL:esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式
X/YouTube
フォロー・チャンネル登録はコチラ!

