



WEICON社は1947年ドイツで創業以来、特殊接着剤・防水剤・工業用スプレー類・高性能バテ・グリース類などあらゆる産業界のメンテナンス&リペアにおける分野で幅広いユーザーから支持されています。

スプレー

使用温度範囲 5~35°C

耐熱温度 -50~800°C

銀色



つやなし

アルミコートスプレー (つや無し)

1本 品番 EA920SW-3 価格 2,280円 (税抜)

12本 品番 EA920SW-3B 価格 26,300円 (税抜)

- <共通仕様>
- 内容量...400ml
 - つや消しタイプ ●屋内外使用可能
 - 可使時間...10分 ●硬化時間...4~6時間
 - 冷凍・空調機器の腐食防止に
 - アルミフィンの保護に使用して下さい

使用温度範囲 5~35°C

耐熱温度 -50~300°C

銀色



つやなし

ステンレスコートスプレー (つや無し)

1本 品番 EA920SW-4 価格 2,550円 (税抜)

12本 品番 EA920SW-4B 価格 29,400円 (税抜)

- <共通仕様>
- 内容量...400ml
 - つや消しタイプ ●耐候性
 - 可使時間...10分 ●硬化時間...4~6時間
 - 損傷したステンレス部品の補修に

使用温度範囲 5~35°C

耐熱温度 -50~300°C

メタリックブライト



つやあり

ステンレスコートスプレー (つや有り)

1本 品番 EA920SW-5 価格 2,600円 (税抜)

12本 品番 EA920SW-5B 価格 29,400円 (税抜)

- <共通仕様>
- 内容量...400ml
 - つや有りタイプ ●耐候性
 - 屋内外で使用可能
 - 可使時間...10分 ●硬化時間...約10時間
 - ステンレス材の表面補修に

使用温度範囲 5~35°C

耐熱温度 -50~300°C

チャコールグレー



[超強力] 防錆スプレー

1本 品番 EA920SW-10 価格 2,700円 (税抜)

12本 品番 EA920SW-10B 価格 31,200円 (税抜)

- <共通仕様>
- 内容量...400ml
 - 塩水噴霧試験 2000時間以上
 - 顔料に純度の高いヘマタイト(酸化鉄)を使用しており、耐候性と換水性を表面にあたえます
 - 強力な腐食防止効果があります

耐熱温度 -50~210°C

淡黄色



ダブルノズル

[水置換性] 浸透潤滑防錆剤

1本 品番 EA920A-51 価格 1,460円 (税抜)

12本 品番 EA920A-51B 価格 16,800円 (税抜)

- <共通仕様>
- 内容量...500ml
 - 高い浸透・防錆・潤滑・洗浄・耐腐食効果を兼ね備えたマルチタイプ
 - ダブルノズルで狭い所や広い範囲の両方に噴射できます



焼付き防止剤

耐熱温度 -180~1200°C

灰色



21



22

[極低速回転用] 高温ねじ用焼付き防止剤

120g 品番 EA920AR-21 価格 2,340円 (税抜)

450g 品番 EA920AR-22 価格 4,890円 (税抜)

- 耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止用ペースト
- 極低速回転用 ●稠度...NLGI 1
 - フタの裏に刷毛付 (-21のみ)

耐熱温度 -40~1400°C

セラミックホワイト

NSF



24



25

[低速スライド用] 高温ねじ用焼付き防止剤

120g 品番 EA920AR-24 価格 3,580円 (税抜)

450g 品番 EA920AR-25 価格 7,240円 (税抜)

- 耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止用ペースト
- 低速スライド用 ●稠度...NLGI 1
 - フタの裏に刷毛付 (-24のみ)

耐熱温度 -40~1400°C

白色

NSF

メタルフリー焼付き防止剤

85g 品番 EA920AR-34 価格 2,980円 (税抜)

- 耐圧...230N/mm² ●メタルフリーを対象を選ばず多用途に使用できます



耐熱温度 -50~200°C

透明

NSF

万能シリコーングリス

85g 品番 EA920AF-51 価格 3,810円 (税抜)

- 機械、装置、低速回転ベアリング、プラスチック、ゴム部品、バルブ、ガスケット等、多用途に使用できます ●食品機械用の潤滑剤としても使用できます



NSF規格とは

様々な製品に対する公衆衛生、安全に関わる要求事項の規定。多くがANSI(米国規格協会)に採用され、全米規格となっています。食品、医薬品、化粧品等を取り扱う機械や工場で使用される潤滑剤や接着剤の安全性を証明する規格です。

ねじロック

取り外し可能タイプ

耐熱温度 **-60~150℃** 硬化時間 **10~20分**

適応ねじ **M36以下** **紫色**



ロックタイト **222** 相当

[中粘度・低接着] ねじロック

50ml 品番 **EA933A-31**

価格 **3,230円** (税抜)

●小ねじ、ビスのシール止めに ●分離強度…4~8Nm

耐熱温度 **-60~150℃** 硬化時間 **10~20分**

適応ねじ **M12以下** **青色**



ロックタイト **241** 相当

[低粘度・中接着] ねじロック

50ml 品番 **EA933A-32**

価格 **3,230円** (税抜)

●一般ねじ部品の固定に ●分離強度…10~15Nm

耐熱温度 **-60~200℃** 硬化時間 **10~20分**

適応ねじ **M36以下** **青色**



ロックタイト **243** 相当

[高粘度・中接着] ねじロック

50ml 品番 **EA933A-33**

価格 **3,230円** (税抜)

●耐油性に優れ、メッキ面や不活性材質の接着・シールに適しています
●分離強度…17~22Nm

永久固定タイプ

耐熱温度 **-60~150℃** 硬化時間 **10~20分**

適応ねじ **M36以下** **赤色**



ロックタイト **262** 相当

[高粘度・高接着] ねじロック

50ml 品番 **EA933A-34**

価格 **3,230円** (税抜)

●過酷な作業条件でのねじ固定に ●分離強度…20~25Nm

耐熱温度 **-60~230℃** 硬化時間 **20~40分**

適応ねじ **M56以下** **赤色**



ロックタイト **272** 相当

[高粘度・高接着] ねじロック

50ml 品番 **EA933A-35**

価格 **3,560円** (税抜)

●高温での使用、大径ボルト・スタッドボルトの固定に
●分離強度…20~30Nm

NSF/ANSI 61 適合品

耐熱温度 **-60~150℃** 硬化時間 **5~15分**

適応ねじ **M36以下** **青色** **NSF**



[高粘度・中接着] ねじロック

50ml 品番 **EA933A-51**

価格 **3,550円** (税抜)

●ドイツガス水道協会 (DVGW) 認定品 ●飲料水の配管設備に
●分離強度…18~22Nm

耐熱温度 **-60~150℃** 硬化時間 **5~15分**

適応ねじ **M25以下** **緑色** **NSF**



[中粘度・高接着] ねじロック

50ml 品番 **EA933A-52**

価格 **3,550円** (税抜)

●飲料水の配管設備に ●分離強度…25~35Nm

瞬間接着剤

粘度 **中** 耐熱温度 **-55~140℃**

黒色

[耐熱]
瞬間接着剤

12g 品番 **EA936WE-8**

価格 **1,950円** (税抜)

●可使用時間…ゴム・アルミニウム：5~10秒、PVC：30~120秒
●シアノアクリレート系 ●厚めのゴムや多孔質のゴム、プラスチック、金属とプラスチックの異種接着に

粘度 **中** 耐熱温度 **-50~120℃**

透明

[耐熱・速硬化]
瞬間接着剤

12g 品番 **EA936WE-10**

価格 **1,030円** (税抜)

●硬化時間…アルミニウム・プラスチック：2~10秒、ゴム：5秒未満 ●完全硬化時間…24時間
●シアノアクリレート系 ●布地、紙、段ボール、カートン、ゴムなどに

粘度 **高** 耐熱温度 **-55~140℃**

不透明

[耐熱]
瞬間接着剤

12g 品番 **EA936WE-6**

価格 **1,870円** (税抜)

●ゆっくり硬化します ●可使用時間…ゴム：25~60秒、PVC：25~100秒、アルミニウム：40~80秒
●シアノアクリレート系 ●ゴムやプラスチック、金属とプラスチックの異種接着などに

NSF NSF規格とは

様々な製品に対する公衆衛生、安全に関する要求事項の規定。多くがANSI(米国規格協会)に採用され、全米規格となっています。食品、医薬品、化粧品等を取り扱う機械や工場で使用される潤滑剤や接着剤の安全性を証明する規格です。



接着剤

使用温度範囲 10～30℃ 耐熱温度 -50～80℃

硬化時間 24時間 可使時間 3～4分

透明

[4分型] エポキシ接着剤(一般用)

24ml 品番 EA934WB-2A 価格 1,440円 (税抜)

- 金属、ガラス、石、セラミック、木材等の接着に
- 強い弾力と耐衝撃性で幅広い材質に適しています
- 別売ミキシングノズル使用可能(ノズルタイプ: 1C)



使用温度範囲 10～30℃ 耐熱温度 -50～120℃

硬化時間 24時間 可使時間 4～5分

シルバー(アルミ)

[5分型] エポキシ接着剤(アルミ・軽金属用)

24ml 品番 EA934WB-4A 価格 1,870円 (税抜)

- アルミニウムや軽金属に
- 液ダレがなく、非常に高い引張強度、衝撃強度、剥離強度があります
- 硬化後、接着剤を機械加工できます(充填、穴あけ、フライス加工)
- 別売ミキシングノズル使用可能(ノズルタイプ: 1C)



使用温度範囲 10～40℃ 耐熱温度 -55～100℃

硬化時間 24時間 可使時間 8分

乳白色

[8分型] アクリル接着剤

50ml 品番 EA934WH-1 価格 7,580円 (税抜)

- 高強度・高粘性・耐衝撃性
- MMA(メタクリル酸メチル)をベースにした建設用接着剤
- 金属、ガラス、石、セラミック、木材、プラスチック等の接着に
- ミキシングノズル1本付(替ノズルタイプ: 1A)



使用温度範囲 10～30℃ 耐熱温度 -50～80℃

硬化時間 24時間 可使時間 4～5分

淡黄透明

[5分型] エポキシ接着剤

50ml 品番 EA934WD-50B 価格 3,580円 (税抜)

- 高強度、高弾力性、耐衝撃性
- 金属、ガラス、石、セラミック、木材、プラスチック等の接着に
- ミキシングノズル1本付(替ノズルタイプ: 1C)



使用温度範囲 10～30℃ 耐熱温度 -50～145℃

硬化時間 24時間 可使時間 3～4分

灰色

[耐熱/4分型] エポキシ接着剤

24ml 品番 EA934WB-3A 価格 1,790円 (税抜)

- すき間充填や凸凹面の補修・接着に
- 金属、プラスチック、繊維強化材料、セラミック、ガラス、石、木に
- 別売ミキシングノズル使用可能(ノズルタイプ: 1A)



使用温度範囲 10～40℃ 耐熱温度 -55～125℃

硬化時間 12時間 可使時間 15分

クリームホワイト

プラスチック用強力接着剤

24ml 品番 EA935AM-21A 価格 3,200円 (税抜)

- 強力で衝撃にも強いタイプ
- アルミニウム、スチールにも使用できます
- 別売ミキシングノズル使用可能(ノズルタイプ: 1C)



使用温度範囲 10～40℃ 耐熱温度 -55～125℃

硬化時間 12時間 可使時間 5分

乳白色

[5分型] アクリル接着剤

50ml 品番 EA934WH-2A 価格 6,090円 (税抜)

- 高強度・耐衝撃性
- MMA(メタクリル酸メチル)をベースにした建設用接着剤
- 金属、セラミック、プラスチック等の接着に
- ミキシングノズル1本付(替ノズルタイプ: 1C)



使用温度範囲 15～35℃ 耐熱温度 -40～80℃

揮発時間 5～10分 硬化時間 10分 完全硬化時間 24時間

イエローブラウン

ゴム用 強力接着剤

185g 品番 EA935AM-1 価格 3,230円 (税抜)

700g 品番 EA935AM-7 価格 7,270円 (税抜)

- ポリクロロプレン系
- 耐湿性 (硬化後)
- ゴムとゴム、ゴムと金属の他、革、フェルト・布地、木材の接着に(ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等は不可)



7



接着剤用ディスペンサー・ノズル



[50ml接着剤用] ディスペンサー
品番 EA934WF-50 価格 10,300円 (税抜)

ノズルタイプ 1A

ミキシングノズル(10本)
品番 EA934WF-1A 価格 3,950円 (税抜)

ノズルタイプ 1C

ミキシングノズル(10本)
品番 EA934WF-1C 価格 3,510円 (税抜)



接着剤&シーラント

MSポリマー系

使用温度範囲 5~40℃ 耐熱温度 -40~90℃

硬化時間 24時間 (3mm厚)

水中シーラント接着剤

310ml 品番 EA935AA-1 白色
 品番 EA935AA-2 灰色
 価格 3,130円 (税抜)



- 上塗り可能 ● シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー ● 水中でもリペアー可能
- 湿った箇所にも使える接着・シーリング材。タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適

使用温度範囲 5~30℃ 耐熱温度 -40~90℃

硬化時間 24時間 (3mm厚) 灰色

ステンレス用フレックスシーラント

310ml 品番 EA935AB-12
 価格 4,020円 (税抜)



- 上塗り可能 ● シリコンフリー
- ステンレス、アルミニウム製品の接着やシーリングに

使用温度範囲 5~40℃ 耐熱温度 -40~90℃

硬化時間 24時間 (3mm厚) 黒色

車両ウィンドウ用シーラント

310ml 品番 EA935AC-11
 価格 4,860円 (税抜)

- シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー
- 風化しにくく、耐UV性に優れています
- 産業用トラック、農業機械、建設機械などのフロントガラス、リアガラス、サイドガラスの接着に



使用温度範囲 5~40℃ 耐熱温度 -40~90℃

硬化時間 24時間 (3mm厚) 灰色

耐火シーラント接着剤

310ml 品番 EA935AA-21
 価格 7,410円 (税抜)

- シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー
- 耐火性…最大120分
- 金属、プラスチック、コンクリート、木材などに



使用温度範囲 5~35℃ 耐熱温度 -40~80℃

硬化時間 24時間 (3mm厚) 白色

超速乾性多用途接着剤

310ml 品番 EA935A-6
 価格 3,180円 (税抜)

- シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー
- 金属、プラスチック、コンクリート、木材などに



シリコン系

使用温度範囲 5~35℃

耐熱温度 -60~280℃

硬化時間 24時間 黒色

11A チューブ

自動車用シリコンシーラント

85ml 品番 EA930AH-11A
 価格 2,340円 (税抜)

310ml 品番 EA930AH-12A
 価格 4,310円 (税抜)

- 耐油・耐熱 ● 油、塩分、薬品、燃料、排ガスに耐性があります
- エンジン、ウォーターポンプ、ギアボックス、スチール、アルミ、ガラス、セラミック等に



使用温度範囲 5~35℃

耐熱温度 -40~280℃

硬化時間 24時間 赤色

1A チューブ

高温用シリコンシーラント

85ml 品番 EA930AH-1A
 価格 2,000円 (税抜)

310ml 品番 EA930AH-2A
 価格 3,760円 (税抜)

- 溶鉱炉、煙道などの高温設備に



使用温度範囲 5~35℃

耐熱温度 -60~280℃

硬化時間 24時間 黒色

[耐熱]液状ガスケット

310ml 品番 EA930AW-1
 価格 3,600円 (税抜)

- スチール、アルミニウム、ガラス、セラミックなどに
- 耐熱、耐油性、耐グリース性、耐圧力性、耐老化性、UV安定性、永久弾性を備えています



使用温度範囲 5~35℃

耐熱温度 -40~180℃

硬化時間 24時間 透明

フレックスシーラント

85ml 品番 EA930AC-2A
 価格 1,360円 (税抜)

- 耐圧・耐薬品性に優れ、あらゆる環境に対応
- アルミ、スチール、ガラス、セラミック、木等の接着、補修、断熱に



耐熱温度 -30~80℃

乳白色



錆転換剤

1kg 品番 EA920AY-1
 価格 8,560円 (税抜)

- 保管温度…5~15℃
- PH値 2.5(酸性)
- 防錆と下地塗装が1つのプロセスで完了
- 機械や装置、農業機械、自動車などのあらゆる錆びに



ESCO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号
 TEL:06-6532-6226 FAX:06-6541-0929
<https://www.esco-net.com/> MAIL:esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式

Twitter/YouTube
 フォロー・チャンネル登録はコチラ!

