

排水管清掃機 フレックスシャフト

(先端チェーン回転式ドレンクリーナー)

RIDGID®

NEW



管径32～100mmまでの 配管の清掃に最適です

リジッドの排水管清掃機フレックスシャフトは軽量でコンパクト、管内壁まで効率よく清掃することができます。

適応管径：32～100mm、清掃距離：最大21.3m

管内検査カメラとの併用により、管内の様子を確認しながら清掃することができます。

- 管内壁の汚れをきれいに清掃
チェーンノッカーが広がり、管内の堆積物をきれいに除去します
- 管内検査カメラとの併用が可能
管内検査カメラを管内に挿入したまま、清掃作業を行うことができます
- 作業効率の向上
準備・片付けが簡単、素早く清掃作業を行うことができます
コードレスなのでさらに時間を節約することが可能です
- 管種・汚れに応じて先端部を交換
チェーンノッカーは、標準タイプと超硬チップ付の2タイプ
堆積物の種類に応じて選択可能です



詳しくは
動画を
ご覧ください!

check!



高速で回転するケーブルの先端に取り付けられた、排水管のサイズに合わせて拡大するチェーンノッカーで、管内の汚れをきれいに除去します。ケーブルは柔軟性に優れたナイロンチューブカバーに覆われ、そのままドラムに収納できるので屋内の清掃現場でも床を汚しません。

排水管清掃機 フレックスシャフト

品番	セット内容	総重量	価格
EA340RZ-1	フレックスシャフト本体 チェーンノッカー 38mm チェーンノッカー 50mm フレックスシャフト潤滑油(118ml) ウォールパイプ 32mm ウォールパイプ 38mm 六角棒レンチ 3mm 六角棒レンチ 4mm ナイロンチューブカバー 45mm ナイロンチューブカバー 305mm アクセサリー用バッグ	13.4kg	186,000円 税込価格(10%) 204,600円
EA340RZ-2	フレックスシャフト本体 チェーンノッカー 50mm チェーンノッカー 102mm フレックスシャフト潤滑油(118ml) 六角棒レンチ 3mm 六角棒レンチ 4mm ナイロンチューブカバー 64mm ナイロンチューブカバー 102mm ナイロンチューブカバー 305mm アクセサリー用バッグ	20kg	280,000円 税込価格(10%) 308,000円



チェーンノッカーについて



チェーンノッカー

- 管材問わず使用可能
- 柔らかい詰まり、グリース用

超硬チップチェーンノッカー

- 硬質パイプ向き
- 柔らかい詰まり、グリース、スケール、木の根など



シングルチェーン

ダブルチェーン

トリプルチェーン

本体仕様

品番	EA340RZ-1	EA340RZ-2
適応管径	32～50mm	50～100mm
ケーブル径(ナイロンチューブカバー除く)	Φ6mm	Φ8mm
ケーブルアッセンブリ径(ナイロンチューブカバー含む)	9.5mm	12.7mm
ケーブル長	15.2m	21.3m
回転速度	最大 2500rpm	最大 2500rpm
ドリルアタッチメント*	5/16" ヘックス(8mm)	5/16" ヘックス(8mm)
重量(ドリル/ノッカーを除く)	11.0kg	16.9kg
寸法(ドリルを除く)	488×191×562mm	536×274×615mm
操作温度	-6～60℃	-6～60℃

*ガラス管、古い塩ビ管にはご使用にならないでください。配管破損の恐れがあります。

別売アクセサリー

適応品番	品番	品名	仕様	推奨配管径	価格
EA340RZ-1 (Φ6mm ケーブル用)	EA340RZ-11	チェーンノッカー	シングルチェーン	32～38mm	7,220円 税込価格(10%) 7,942円
	EA340RZ-12	チェーンノッカー	ダブルチェーン	38～50mm	9,140円 税込価格(10%) 10,054円
	EA340RZ-16	超硬チップチェーンノッカー	シングルチェーン	32～38mm	9,140円 税込価格(10%) 10,054円
	EA340RZ-17	超硬チップチェーンノッカー	ダブルチェーン	38～50mm	12,850円 税込価格(10%) 14,135円
	EA340RZ-41	フレックスシャフト ケーブルアッセンブリ	Φ6mm×15.2m	—	45,500円 税込価格(10%) 50,050円
EA340RZ-2 (Φ8mm ケーブル用)	EA340RZ-21	チェーンノッカー	ダブルチェーン	50mm	9,140円 税込価格(10%) 10,054円
	EA340RZ-22	チェーンノッカー	トリプルチェーン	76mm	12,850円 税込価格(10%) 14,135円
	EA340RZ-23	チェーンノッカー	トリプルチェーン	102mm	14,600円 税込価格(10%) 16,060円
	EA340RZ-26	超硬チップチェーンノッカー	ダブルチェーン	50mm	12,850円 税込価格(10%) 14,135円
	EA340RZ-27	超硬チップチェーンノッカー	トリプルチェーン	76mm	18,900円 税込価格(10%) 20,790円
	EA340RZ-28	超硬チップチェーンノッカー	トリプルチェーン	102mm	21,000円 税込価格(10%) 23,100円
	EA340RZ-42	フレックスシャフト ケーブルアッセンブリ	Φ8mm×21.3m	—	73,000円 税込価格(10%) 80,300円



ESCO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号
TEL: 06-6532-6226 FAX: 06-6541-0929
https://www.esco-net.com/ MAIL: esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式

Twitter/YouTube
フォロー・チャンネル登録はコチラ!

