

PRESSOL

Pressol-technology : Technology that leads, world-wide.

PRESSOL(プレッソル)は1910年創業、世界中にチャージガンやポンプ製品等を供給するドイツのメーカーです。100年以上の歴史を持つリーディングメーカーとして世界中のユーザーから厚い信頼を得ています。

We are complete supplier for lubrication technology of all types. We manufacture in series-production.

グリースチャージガン・ポンプ

ESCO
オススメ!

作業を効率化
エア式

【エア式】 グリースチャージガンセット

品番 **EA991CG-10**

価格 **113,100円** (税抜)

- エア式 ●サイズ…φ350×880(H)mm ●重量…10.4kg
- ホース長…2m ●スチール製 ●NLGI-1 ~ 2 ●吸入口…G1/4"
- ノズルねじサイズ…G1/8" ●エア使用圧力…0.2 ~ 1MPa
- エア消費量…400ℓ/分 ●最大吐出圧力…40MPa
- 最大吐出量…1100g/分 ●16kg、20kg 缶に直接セットできます



<16kg缶セットイメージ>

【エア式】オススメポイント!

1. PRESSOL社のエア式はグリースを99%無駄なく使用することができ、経済面でもかなりお得!!
2. エア式なのでハンドルをストロークする必要がなく、効率的に作業がおこなえます。
3. トロリーを使うことにより移動が楽々! 便利!!

★EA991CG-11はEA991CG-10専用トロリーになります。



<セットイメージ>

【EA991CG-10】用 トロリー

品番 **EA991CG-11**

価格 **13,100円** (税抜)

ユースフルな
動力式グリース注入器

どこでも使える
手動式

グリースチャージガンセット

品番 **EA991CG-9**

価格 **38,400円** (税抜)

- 手動式 ●サイズ…φ350×650(H)mm ●重量…6kg ●ホース長…1.5m
- スチール製 ●NLGI-1 ~ 2 ●ノズルねじサイズ…M10×P1.0
- 最大吐出量…30ml/ストローク ●16kg、20kg 缶に直接セットできます



<16kg缶セット例>

多目的・多量
グリースポンプ充填専用

どこでも使える
手動式

グリース充填ポンプ

品番 **EA991CG-8**

価格 **26,300円** (税抜)

- 手動式 ●サイズ…φ350×670(H)mm ●重量…4.4kg ●スチール製
- NLGI-1 ~ 2 ●最大吐出量…30ml/ストローク
- ノズルねじサイズがM10×P1.0のグリースガンへグリースを移し替えるためのグリース充填専用ポンプです ●16kg、20kg 缶に直接セットできます



<16kg缶セット例>

グリースポンプ & アクセサリー

グリースポンプ



- 容量…500㎖ ●筒長…320mm
- ピストン軸径…8mm
- ノズル長…175mm
- ノズルねじサイズ…M10×P1.0
- 吐出量…1.2cm³ ●NLGI-1～2

品番 **EA991CA**

価格 **5,520円** (税抜)



グリースポンプ(フレキシブルホース付)



- 加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。
- エア抜きも簡単にできます。
- 圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。

- 容量…500㎖ ●筒長…290mm
- ピストン軸径…9mm ●ノズル長…150mm
- ノズルねじサイズ…M10×P1.0
- 吐出量…1.2cm³ ●NLGI-3
- 300mm フレキシブルホース付

品番 **EA991CC-2**

価格 **11,100円** (税抜)



グリースポンプ(フレキシブルホース付)



- 容量…500㎖ ●筒長…310mm
- ピストン軸径…9mm
- ノズル長…175mm
- ノズルねじサイズ…G1/8"
- 吐出量…1.6cm³ ●NLGI-1～2
- 320mm フレキシブルホース付

品番 **EA991CJ**

価格 **7,730円** (税抜)



グリースポンプ(フレキシブルホース付)



- 容量…500㎖ ●筒長…320mm
- ピストン軸径…9mm
- ノズル長…175mm
- ノズルねじサイズ…M10×P1.0
- 吐出量…1.6cm³ ●NLGI-1～2
- 320mm フレキシブルホース付

品番 **EA991CB**

価格 **8,280円** (税抜)



グリースポンプアダプターセット



<セット内容>

- 230mmフレキシブルホース×3本
- 150mmストレートパイプ×5本
- 150mmアングルパイプ×5本
- ハイドロリックカプラー×5個
- 精密ハイドロリックカプラー×5個
- ボタンヘッドニップル用カプラー：
 - 22mm用×1個、16mm用×3個
 - 16mm用スライド式×3個、10mm用×3個、先細ノズル×5個
- ユニバーサルカプラープッシュタイプ×5個
- ユニバーサルカプラー×5個
- グリスガン用交換用グリス充填プラグ×5個
- グリスガン用交換用ゴムリング×5個
- 90°角度変換アダプター×3個
- サイズ変換アダプター (メスG1/8"×オスM10×5個)

品番 **EA991CX-13**

価格 **59,500円** (税抜)

グリースポンプアダプターセット



<セット内容>

- 300mmフレキシブルホース
- 150mmストレートパイプ
- 150mmアングルパイプ×3本
- ハイドロリックカプラー×2個
- ユニバーサルカプラー×1個
- 先細ノズル×1個
- 16mm ボタンヘッド用カプラー×1個
- クイックリリース延長アダプター
- 90°角度変換アダプター
- M10 変換アダプター

対応グリスガン：EA991CA/CB

品番 **EA991CX-11**

対応グリスガン：EA991CJ

品番 **EA991CX-12**

価格 **22,200円** (税抜)

<付属ニップル>			
ねじサイズ	直	45°	
M6×P1.0	3個	3個	
M8×P1.0	3個	3個	
M10×P1.0	3個	—	
G1/8"	3個	—	

ピン型ニップル用グリースポンプアダプター



- ピンタイプ用 ●全長…41mm
- ねじサイズ…M10×P1.0

品番 **EA991BC-16** 税抜価格 **4,140円**

グリースニップルセット



ねじサイズ	直	45°	90°
M6×P1.0	10個	5個	5個
M8×P1.0	10個	5個	5個
M10×P1.0	10個	5個	5個
R1/8"	5個	—	—

品番 **EA991CX** 税抜価格 **8,930円**

- 材質…スチール(亜鉛メッキ)

サイズ変換用ニップル



- 材質…スチール(亜鉛メッキ)

品番	ねじサイズ		全長	税抜価格
	メス	オス		
EA991C-131	M10	G1/8"	23mm	365円
EA991C-132	G1/8"	M10	23mm	365円

グリースニップルレンチ



- 材質…スチール
- 固着したグリースニップルを外す工具です。

品番	適応 ニップル対応	ねじ山 修正タッパ	税抜価格
EA991CY-21	8.0・9.0mm	1/8" PTF用	2,740円
EA991CY-22	10.0・11.0mm	UNF1/4" 用	3,480円

- 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
- サイズ…21:68×15×45(H)mm、22:85×18×51(H)mm

グリースポンプ用ノズル



ベントタイプ		
品番	全長	税抜価格
EA991C-150	150mm	1,110円
フレキシブルホース		
品番	全長	税抜価格
EA991C-300	300mm	2,380円
EA991C-500	500mm	3,090円

- ノズルねじサイズ…M10×P1.0

グリースポンプ用アダプター



ベントタイプ		
品番	全長	税抜価格
EA991C-102	210mm	2,860円
フレキシブルホース		
品番	全長	税抜価格
EA991C-101	560mm	4,900円

- 先端にはニップルカプラー(4枚JIT)付。
- また、カプラーとのクイック接続でノズル・ホースの延長が可能です。
- 接続ねじサイズ…M10×P1.0

NLGI グレード

工業用グリースの品質を加味した米国グリース協会による分類規格です。
NLGI グレードは、グリースの稠度(硬さ・柔らかさ・流動性を表す度合い)によって定められています。
グレードの数値が大きいほどグリースは硬く、小さいほど柔らかくなります。

メンテナンス用消耗品セット

ゴムパッキンセット



- 材質…ゴム
- 水、エア用
- ケースサイズ…210×120×36mm

品番 **EA423P** 税抜価格 **15,800円**

内径×外径×厚み (mm)	入数	内径×外径×厚み (mm)	入数
12×18×2	20	22×30×2	20
11×18×2	20	17×24×2	45
35×39×2	3	9×15×2	70
23×27×2	11	12×18×2	60
30×39×2	9	13×20×2	20

オーリングセット



- 材質…ニトリルゴム
- 耐油、耐圧
- ケースサイズ…260×200×34mm

品番 **EA423RB** 税抜価格 **23,800円**

内径×線径 (mm)	入数	内径×線径 (mm)	入数	内径×線径 (mm)	入数	内径×線径 (mm)	入数	内径×線径 (mm)	入数
3×1.5	20	7×2.5	15	10×3	10	13.3×2.4	15	18×3	10
5×1.5	20	8×2	20	11×1.5	20	14×2	20	20.2×3	5
5×2.5	15	8.3×2.4	15	11.3×2.4	15	14×3	10	22.2×3	5
6×2	20	9.0×1.5	20	12×2	20	15×2.5	15	24.2×3	5
6.3×2.4	15	10×2	20	12×2.5	15	16×3	10	26.2×3	5
7×1.5	20	10×2.5	15	12×3	10	17.3×2.4	15	30.2×3	5

オーリングセット



- 材質…ニトリルゴム
- 耐油
- ケースサイズ…210×130×35mm

品番 **EA423RB-1** 税抜価格 **16,000円**

内径×線径 (mm)	入数	内径×線径 (mm)	入数	内径×線径 (mm)	入数
7.65×1.78	20	15.54×2.62	15	23.40×3.53	5
9.25×1.78	20	17.13×2.62	15	25.0×3.53	5
9.19×2.62	20	18.72×2.62	10	26.57×3.53	5
10.78×2.62	20	18.64×3.53	10	28.17×3.53	5
12.37×2.62	15	20.22×3.53	10	29.75×3.53	5
13.95×2.62	15	21.82×3.53	10	31.34×3.53	5

オイルポンプ & 関連商品



どこでも使える
手動式

SAE140
まで対応

ペール缶用オイルポンプ

品番 EA990XB-1

価格 29,900円 (税抜)

- 手動式 ●吸入パイプ長…500mm ●重量…約4kg
- ホース長…1.5m ●スチール製 ●開閉バルブ付
- 吐出量…50mL/ストローク
- 市販の20ℓペール缶またはφ180～300mmの缶も使用可能
- オイル、潤滑油、ギアオイル等に



どこでも使える
手動式

SAE50
まで対応

ドラム缶用オイルポンプ

品番 EA990XB-10A

価格 23,000円 (税抜)

- 手動式 ●全長…1160mm
- 重量…1.24kg ●ホース長…1.5m
- 材質…本体:ABS樹脂・ポリアミド
- 吐出量…400mL/ストローク
- 吸入パイプの長さは355～955mmで調整可能
- ディーゼル油、石油、灯油、グリセリン、不凍液等に



サクショングン



SAE90
まで対応

- 容量…500mL
- ノズルサイズ…φ13×360mm
- ボディサイズ…φ70×280mm
- 重量…680g

- オイル、エンジンオイル、ディーゼルオイル等に

品番 EA991GC-10

価格 3,850円 (税抜)

オイルサクショングン



SAE45
まで対応

- 容量…750mL
- ノズルサイズ…吸入:φ20×600mm
- 吐出:φ18×600mm
- ボディサイズ…φ65×450mm
- 重量…650g
- アルミ製

- 吸入・吐出の連続作業が可能
- ガソリン、軽油、灯油、不凍液等に

品番 EA991GC-23

価格 14,100円 (税抜)

オイルサクショングン



SAE45
まで対応

- 容量…500mL
- ノズルサイズ…φ18×600mm
- ボディサイズ…φ65×335mm
- 重量…660g
- 最小目盛…50mL
- ポリ塩化ビニル製

- 軽油、ディーゼル油、不凍液等に

品番 EA991GC-24

価格 13,000円 (税抜)

オイルパケツ



- ＜共通仕様＞
- 材質…ポリリキ
- キャリアーハンドル付
- 2枚のポリリキ板を溶接しており頑丈です
- ノズル長…120mm
- ノズル外径…19mm

容量: 3ℓ

品番 EA991GA-3

価格 8,810円 (税抜)

容量: 5ℓ

品番 EA991GA-5

価格 9,280円 (税抜)

容量: 10ℓ

品番 EA991GA-10

価格 9,650円 (税抜)

プラスチックオイルジョッキ(ふた付)



- ＜共通仕様＞
- ノズル外径…13mm
- 材質…ポリエチレン
- 耐油、耐酸性
- 目盛付
- 本体とノズル先端部にふた付

容量: 1ℓ

品番 EA991BC-100A

価格 2,200円 (税抜)

- ノズル長…160mm
- 目盛…0.25ℓ単位

容量: 2ℓ

品番 EA991BC-200A

価格 2,500円 (税抜)

- ノズル長…160mm
- 目盛…0.5ℓ単位

容量: 3ℓ

品番 EA991BC-300A

価格 3,120円 (税抜)

- ノズル長…330mm
- 目盛…0.5ℓ単位 (1ℓ下限)

容量: 5ℓ

品番 EA991BC-500A

価格 3,930円 (税抜)

- ノズル長…330mm
- 目盛…0.5ℓ単位 (1ℓ下限)

SAE グレード

アメリカの自動車技術協会が定めた潤滑油の粘度規格です。数字が小さいほど常温で柔らかく、大きくなるほど硬くなります。

プラスチックオイル



- 先端キャップを締めれば漏れません。
- 材質…容器:低密度ポリエチレン、ノズル:真鍮

品番	容量	ノズル長	税抜価格
EA990PB-2	250mL	42～154mm	890円
EA990PB-3	500mL	42～175mm	995円

ポンプオイル [スチール製]



- スチール製
- フレキシブルノズルサイズ…φ7×210mm
- 上向きにでも油ががさせます。

品番	容量	ノズル長	税抜価格
EA990A	250mL	135mm	3,030円
EA990A-3	350mL	135mm	3,230円

じょうごセット



- 直径・ノズル外径がそれぞれ異なる便利なセットです
- 160mmにはフィルターが付いています。
- 材質…高密度ポリエチレン
- 耐油、耐薬品性
- 160mmじょうごは液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。

細口じょうご



- 先端をカットして、φ13mmとφ19mmの先端口にできます
- 全長…460mm
- 許容量…1.3ℓ
- 材質…高密度ポリエチレン
- フィルター付
- 狭い場所での給油に便利です。
- ★じょうごとホースは取り外し可能
- 液体が飛び散るのを防ぐ形状となっています。

じょうご(フィルター付)



- ★じょうごとホースは取り外し可能
- 全長…430mm
- 許容量…1.3ℓ
- 真鍮製の濾過用網付です。
- 材質…じょうご、ノズル:高密度ポリエチレン
- ホース:スチール
- フィルター付
- 耐油、耐薬品性に優れています。
- 液体が飛び散るのを防ぐ形状となっています。

ドラム缶用じょうご



- ふた付で南京錠での施錠可能(φ9mm)
- 材質…本体:高密度ポリエチレン
- ねじ部:亜鉛ダイカスト
- フィルターなし
- ねじサイズ…G2" (オス)
- 高さ…210mm
- 許容量…3.2ℓ

品番	直径	税抜価格
EA992B-250	250mm	6,150円

その他

ガソリン携行缶 (フレキシブルノズル付)

品番 EA991HB-30A

価格 15,600円 (税抜)

- サイズ…345×160×475(H)mm
- 材質…燃料缶：鋼板(ペイント仕上)、ノズル：スチール+樹脂
- 重量…4.1kg ●容量…20ℓ
- 液体燃料用 ●消防法適合品、TUV/UN 適合品
- 安全ロック付 ●ノズル内部に不純物用メッシュ付
- 燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いています



燃料携行缶

容量 品番 EA991HB-21A

10ℓ 価格 10,300円 (税抜)

- サイズ…345×160×275(H)mm ●重量…2.9kg

容量 品番 EA991HB-22A

20ℓ 価格 11,900円 (税抜)

- サイズ…345×160×475(H)mm ●重量…3.8kg

<共通仕様>

- 材質…鋼板(ペイント仕上) ●挿入可能ホース径…φ21mm ●液体燃料用
- 消防法適合品、TUV/UN 適合品 ●安全ロック付 ●缶内部にも塗装を施しております



携行缶用替部品

専用フレキシブルノズル

品番 EA991HB-20A

価格 3,700円 (税抜)

- サイズ…全長：約280mm
ノズル先端外径：12mm
- 重量…220g
- ノズル内部に不純物用メッシュ付
- 燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いています



フレキシブルノズル用 替パッキン

品番 EA991HB-210

価格 500円 (税抜)

缶用替パッキン

品番 EA991HB-220

価格 500円 (税抜)

ノズル付ポリタンク



- <共通仕様>
- ノズル長…245mm
- 材質…
- 本体：高密度ポリエチレン
- ノズル：低密度ポリエチレン
- フタ・アダプター：ポリプロピレン
- パッキン付
- ノズルはタンク内に収納可能

容量：10ℓ

入数 品番 EA508AS-110

1コ 価格 2,320円 (税抜)

入数 品番 EA508AS-114

4コ 価格 8,840円 (税抜)

- サイズ…330×171×342(H)mm

容量：20ℓ

入数 品番 EA508AS-120

1コ 価格 3,340円 (税抜)

入数 品番 EA508AS-124

4コ 価格 12,700円 (税抜)

- サイズ…383×203×400(H)mm ※フタの色は白色です

ノズル付ポリタンク(コック付)



- <共通仕様>
- ノズル長…245mm
- 材質…
- 本体：高密度ポリエチレン
- ノズル：低密度ポリエチレン
- フタ・アダプター：ポリプロピレン
- パッキン付
- ノズルはタンク内に収納可能



容量：10ℓ

品番 EA508AS-210

価格 3,250円 (税抜)

- サイズ…348×174×319(H)mm

容量：20ℓ

品番 EA508AS-220

価格 4,130円 (税抜)

- サイズ…380×200×400(H)mm

スプレーボトル



プラスチック

真鍮

- <共通仕様>
- サイズ…φ100×200(H)mm
- タンク材質…高密度ポリエチレン
- 容量…750ml ●工業用 ●噴霧・直射切替

ノズル材質：プラスチック

品番 EA115X-3

価格 1,960円 (税抜)

ノズル材質：真鍮

品番 EA115X-4

価格 2,370円 (税抜)

スプレーボトル(ダブルアクション)



- サイズ…φ100×313(H)mm
- タンク材質…
- 高密度ポリエチレン
- 容量…750ml
- 工業用



ダブルアクショントリガー

レバーを「引くとき」「離すとき」の2回噴射

品番 EA115X-51

価格 3,070円 (税抜)



水平噴射

ボトルを水平にしても噴射可能

ハンドスプレー



- 110°まで広がる噴霧で、広範囲の洗浄に便利です

- サイズ…230×110×290mm ●重量…420g
- 材質…タンク：高密度ポリエチレン
- ノズル：ポリプロピレン
- 容量…1ℓ ●加圧式スプレー

品番 EA115MN-0

価格 5,270円 (税抜)

ハンドスプレー



- サイズ…φ125×220(H)mm ●重量…242g
- 材質…タンク：ポリエチレン、ノズル：真鍮
- 容量…1ℓ ●加圧式スプレー
- ノズルで噴霧量を調整可能 ●洗剤・洗浄剤などに

品番 EA115ML-1

価格 3,590円 (税抜)



商品検索サイト

サクッとキーワード検索『SAKKEY』



ESCO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号

TEL:06-6532-6226 FAX:06-6541-0929

https://www.esco-net.com/ MAIL:esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式

Twitter/YouTube

フォロー・チャンネル登録はコチラ!

