



GOJAK®

The Faster Caster System

ESCO CO., LTD.

WHEEL JACK
MADE IN USA

狭い場所でも少人数でも、車両を自由自在に移動可能！

車両移動用ホイールジャッキ 停車中の車両や事故車を素早く移動！様々な現場で活躍中！

1台2役！
ジャッキアップ&ドーリー



車体に接触せず、
キズをつけない！



《《《 1人でも移動可能！ 《《《

4輪ジャッキアップで、前後・左右・回転等どんな移動も自由自在！



タイヤを挟んで…



《《《 動力不要！ 《《《

タイヤを挟んでペダルを踏むだけ！
簡単ジャッキアップ

《《《 タイヤ跡がつきにくい 《《《

硬質プラスチックキャスター

《《《 給油以外のメンテナンス 不要 《《《

MODEL 6313 耐荷重 714kg (1台あたり) 最大適応タイヤ 幅:330mm 径:914mm

詳しくは check! 動画を ご覧ください!

【GOJAK】ホイールジャッキ MODEL 6313

【交換用】キャスター(1個)

1台 品番 EA993DH-7S 価格 72,000円 (税抜)

内側 品番 EA993DH-74 価格 5,970円 (税抜)

2台セット 品番 EA993DH-7W 価格 139,000円 (税抜)

外側 品番 EA993DH-75 価格 8,000円 (税抜)

●能力…714kg(1台あたり) ●重量…21.3kg(1台あたり)
●キャスター径…内側:100mm、外側:125mm
●ローラー材質…スチール(亜鉛メッキ)
●適用タイヤ…幅:330mmまで、径:914mmまで ●お客様組立品

●キャスターサイズ…φ100mm

●キャスターサイズ…φ125mm

保管に便利なGOJAK収納ラック

4台のGOJAKを立てて保管できる専用ラック
かさばらず、省スペース収納が可能です

【GOJAK】
ホイールジャッキラック

品番 EA993DH-20 価格 26,200円 (税抜)

●サイズ…680(W)×420(D)×175(H)mm ●重量…7.24kg
●スチール製 ●自在キャスター(φ75mm)×4個付 ●お客様組立品



キャスター付で
移動も楽チン♪

4台まとめて運搬可能！



ESCO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号
TEL:06-6532-6226 FAX:06-6541-0929
https://www.esco-net.com/ MAIL:esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式
Twitter/YouTube
フォロー・チャンネル登録はコチラ!



※表示価格の有効期限は2024年12月末日(予定)となります。
※生産中止やモデルチェンジ等の諸事情により、廃番とさせていただきます。