

2021  
summer

オフィスも現場も涼しく動こう！

ESCO CO., LTD.

# 夏対策用品特集

## 除湿機

湿気対策の必需品！オフィス用から工場・倉庫の除湿に最適な業務用までピックアップ！



木造	約 30 畳
プレハブ	約 45 畳
鉄筋	約 55 畳

NAKATOMI  
**除湿機**

**品番 EA763AY-81  
価格 98,500 円**

税込価格 (10%) 108,350 円

- 電源…100V(50/60Hz)
- 消費電力(50/60Hz)…700/820W
- 風量(50/60Hz)…10/11m³/min
- 騒音値…63dB
- 除湿能力(50/60Hz)…1.2/1.4 ℓ (1時間あたり)
- サイズ…390(W)×430(D)×835(H)mm
- 重量…33kg
- 冷媒…R407C
- タンク容量…15 ℥
- 安全装置…サーマルプロテクター、高圧カットイッチ、フロート式満水停止装置
- 自動霜取り機能付
- ドレンホース(付属)で直接排水が可能です。(内径15mm)



木造	約 20 畳
プレハブ	約 31 畳
鉄筋	約 40 畳

NAKATOMI  
**除湿機**

**品番 EA763AY-83  
価格 51,000 円**

税込価格 (10%) 56,100 円

- 電源…100V(50/60Hz)
- 消費電力(50/60Hz)…500/550W
- 騒音値…強：51dB、弱：47dB
- 除湿能力(50/60Hz)…21/25 ℥(1日あたり)
- サイズ…390(W)×280(D)×600(H)mm
- 重量…16kg
- 冷媒…R410A
- タンク容量…8 ℥(満水容量：6.5 ℥)
- 切タイマー…1~24時間(1時間きざみ)
- 安全装置…フロート式満水停止装置
- 自動霜取り機能付
- ドレンホース(付属)で直接排水が可能です。(ホース長：1m)



税込価格 (10%) 46,530 円

- 消費電力(50/60Hz)…290/315W
- 除湿能力(50/60Hz)…12.9 ℥/14 ℥(1日あたり)
- サイズ…346(W)×250(D)×約590(H)mm ● 重量…12.7kg
- タンク容量…3.8 ℥ ● 切タイマー…1・2・4・8時間
- マイナスイオン発生、切り忘れ防止機能、チャイルドロック、自動霜取り機能付
- 衣類から飛ばした湿気をパワフルに取り除きます。
- 洗面所のカビ対策、窓や壁の結露対策にも便利です。



税込価格 (10%) 25,080 円

- 消費電力…590W ● 除湿能力…5 ℥(1日あたり)
- サイズ…287(W)×234(D)×640(H)mm ● 重量…7.8kg
- タンク容量…2.5 ℥ ● 切タイマー…2・4・8時間
- サーモキューラー機能、除湿機能とともに3段階強さ切替(強・中・弱)が可能
- 首振り角度…左右：50°・70°・90°(自動)、上下：水平～90°(手動)
- 除湿機能はヒーターを使用する「デシカント式」で衣類乾燥に最適です
- 押入れ・浴室などの湿気・カビ対策にも便利です



税込価格 (10%) 43,560 円

- 消費電力…670W(衣類乾燥時) ● 除湿能力…7.7 ℥(1日あたり)
- サイズ…290(W)×175(D)×475(H)mm ● 重量…5.5kg
- 衣類乾燥時間…約69分(目安) ● タイマー機能付(2・4・8時間)
- 送風範囲調節可能
- 洗濯物の乾燥に便利な「衣類乾燥運転」、湿度をコントロールする「自動除湿運転」、結露を抑える「結露セーブ運転」機能
- キャップした菌や花粉の活動を抑制するアレルブロック除菌フィルター搭載

# 扇風機

空気を循環！エアコンとの併用で部屋の温度ムラを解消！省エネ効果も◎

## 扇風機



- 重量…9.4kg
- 消費電力(50/60Hz)…57/69W
- 風量3段階切替(弱・中・強)
- 首振り角度調整…左右:90°(自動)、上下:20°・15°(手動)
- オフィスや店舗、工場に

品番	サイズ	羽根径	価格	税込価格(10%)
EA763F-2	420×420×1350~1620(H)mm	40cm羽根	43,000円	47,300円

## 扇風機



- 重量…1.2kg
- 電源…単1電池×8本(別売)又はAC100V
- 連続使用時間…約50時間(アルカリ乾電池使用時)
- 風量2段切替

品番	サイズ	羽根径	価格	税込価格(10%)
EA763F-8	300(W)×95(D)×335(H)mm	24cm羽根	6,200円	6,820円

## 扇風機(リモコン付)



- 重量…2.9kg
- 消費電力…16W
- 風量3段階切替(弱・中・強)
- 首振り角度調整…左右:75°(自動)、上下:20°・16°(手動)
- 入切タイマー…入:2~4時間、切:1~2~4時間
- リモコン付
- 7枚羽根でやわらかく自然な風を送ります。
- エネルギー効率のいいDCモーター採用で省エネです。

品番	サイズ	羽根径	価格	税込価格(10%)
EA763F-51B	355×365×680~860(H)mm	30cm羽根	8,930円	9,823円

## マイナスイオン扇風機(リモコン付)



- 重量…3.1kg
- 消費電力(50/60Hz)…37/43W
- 風量3段階切替(弱・中・強)
- 首振り角度調整…左右:75°(自動)、上下:20°・16°(手動)
- 切タイマー…1~2~4時間
- モード切替…連続運転・リズム・イオン
- LED消灯ボタン、マイナスイオン機能付
- リモコン付
- 自然界よりはるかに多い1,000,000個/㎠のマイナスイオン量

品番	サイズ	羽根径	価格	税込価格(10%)
EA763F-53	350×350×680~860(H)mm	30cm羽根	6,430円	7,073円

## [DC12V]自動車用小型扇風機



- 電源…DC12V(シガーソケット)
- 最大消費電流(強/弱)…0.9A/0.7A
- 取付クリップ最大開口…約38mm
- 重量…約800g
- コード長…3m
- 左右首振約60°、前後左右の角度調整が可能

品番	サイズ	羽根径	価格	税込価格(10%)
EA897A-12B	175×210×260(H)mm	15cm羽根	2,810円	3,091円

## [DC24V]自動車用扇風機



- 電源…DC24V(シガーソケット)
- 最大消費電流(強/弱)…0.5A/0.45A
- 取付クリップ最大開口…約38mm
- 建機、重機に最適です。

品番	サイズ	羽根径	価格	税込価格(10%)
EA897A-24	228×228×285(H)mm	20cm羽根	3,780円	4,158円

## 屋外向け!

## 熱中症対策商品

避けられない屋外での作業時や、空調設備のない環境に！便利なクールダウンアイテム

### クールヘッドバンド



- 高い冷却効果が得られます
- 保冷時間…5時間
- 材質…スパンデックス

品番	EA915EM-86	価格	790円
		税込価格(10%)	869円

- サイズ…47×850mm
- 抗菌処理済みで、カビの発生やイヤな臭いを防ぎます。

### クールネックバンド



- 首に巻くだけで高い冷却効果が得られます

品番	EA915EM-81	価格	660円
		税込価格(10%)	726円

- 材質…PVA
- サイズ…210×660mm
- 保冷時間…約5時間
- 抗菌処理済みで、カビの発生や臭いを防ぎます。

### 強力保冷剤(スピード氷結)



- 材質…
- 主成分:天然高分子(植物)
- 容器:ポリエチレン、ナイロン
- 魚も凍る表面温度-16℃のスピード氷結タイプ

品番	EA917HB-1A	サイズ(mm)	重量(g)	価格	税込価格(10%)
		195×137×28(T)	約550	700円	770円

- 測定項目…WBGT指数、気温、相対湿度、黒球温度

- 測定範囲…WBGT指数:0~50°C、気温:0~50°C、相対湿度:0~100%RH、黒球温度:0~80°C

- 分解能…0.1°C/0.1%RH

- 測定精度…気温(TA):±1°C、黒球屋内温度(IN):±2°C

- 黒球屋外温度(OUT):±3°C(15°C~40°Cの時)

- WBGTアラーム設定範囲…WBGT指数:21.0~31.0°C

- 電源…単4電池×2本(付属)

- 重量…約120g

品番	EA742MK-12	価格	19,800円
		税込価格(10%)	21,780円

- サイズ…本体:49(W)×29(D)×254(H)mm、黒球:ø400mm
- 天候変化に素早いレスポンスの小型黒球を採用
- 本体裏面にねじ山(UNC1/4")が刻まれてあるため、カメラ用三脚に取り付けることができます。

(推奨計測位置:接地面より1.2~1.5m)

### 保冷バッグ



品番	EA925MF-71B	容量(L)	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
		4.9	216×184×152(H)	1,860円	2,046円

- 材質…ポリエチル
- 長時間、一定の温度を保ちます。

## WBGTを活用！

## 熱中症指數計

平成25年建設業労働災害防止規程の改正で、熱中症を予防する為にWBGT値の活用が努力義務化されました

### 熱中症指數計



- 測定項目…熱中症指数(WBGT)、温度、湿度
- 測定範囲…熱中症指数:0~60°C、温度:0~50°C、湿度:20~90%RH
- 分解能…熱中症指数:1°C、温度:0.1°C、湿度:1%RH

品番	EA742MK-35	価格	2,900円
		税込価格(10%)	3,190円

- 精度…

- 温度:±1°C(10.0~39.9°C)、±2°C(その他の範囲)、湿度:±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(その他の範囲、25°C時)

- 機能…熱中症指数(WBGT)危険度ランク表示

- (注意、警戒、厳警戒、危険の4つ)、熱中症指数アラーム(28°Cまたは31°C)

- ストラップ付(壁掛け、卓上也可)

- 熱中症指数のアラームをLEDとブザーでお知らせします。

### パンチング瞬間冷却材



- 叩いて瞬間冷却する冷却パウチです。
- 炎天下での作業やアウトドアに。
- 保冷時間…-1:約10分  
-2:12~30~40分

品番	EA917HB-1	サイズ(mm)	重量(g)	入数	価格	税込価格(10%)
		125×95	80	3	220円	242円

品番	EA917HB-2	サイズ(mm)	重量(g)	入数	価格	税込価格(10%)
		225×150	270	1	180円	198円

品番	EA917HB-12	サイズ(mm)	重量(g)	入数	価格	税込価格(10%)
		225×150	270	12	2,110円	2,321円

- 材質…主成分:水、塩化ナトリウム、ゲル化剤

- 首筋や頬にあててのリフレッシュや

- 「手のひら冷却」で熱中症対策に

- 体温調節を司る「AVG血管」の冷却に最適な15°Cに設定

### 警戒(25°C~28°C)

運動や激しい作業をする際には定期的に十分に休息を取り入れる。

### 注意(~25°C)

一般的に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。

### WBGT指數 WBGT

(湿球黒球温度: Wet Bulb Globe Temperature)は、熱中症を予防することを目的として1954年にアメリカで提案された指標です  
単位は摂氏度(°C)で示されますが気温とは異なり、人体と外気との熱のやりとり(熱収支)に着目した指標で、①湿度②日射・輻射③気温の3つから数値化されています

●危険(31°C~)

高齢者においては安静状態でも発生する危険性が高い。外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。

●厳警戒(28°C~31°C)

外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。

●警戒(25°C~28°C)

運動や激しい作業をする際には定期的に十分に休息を取り入れる。

●注意(~25°C)

一般的に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。



## ESCO 株式会社エスコ

〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号

TEL: 06-6532-6226 FAX: 06-6541-0929

<https://www.esco-net.com/> MAIL: [esco-sp@esco-net.com](mailto:esco-sp@esco-net.com)

株式会社エスコ公式

Twitter / YouTube



\*表示価格の有効期限は2021年12月末日までとなります。生産中止やモデルチェンジ等の諸事情により、廃番とさせていただく商品もございます。 #SP21-200