樹脂製枕木

高耐久　高強度　耐薬品

Re-Plagi®

廃プラスチックを使用した100%マテリアルリサイクル製品です

【特注対応品】

製品サイズ以外の特注サイズも承っております。
お気軽にお問合せください！

「樹脂製」のPOINT

腐らず強い
腐敗することなく、耐薬品性に優れています。また、木材に比べて高強度です。

コストメリット
耐久性に優れているので、
長期的なコストメリット提案が可能です。

美観を損ねない
木材製の木屑のような劣化時の屑の発生が少なく、工場内の美観を損ねません。

加工しやすい
様々な形状に成形可能で、
木材とほぼ同様の加工が可能です。

「木製枕木」を使って困っていませんか？

- コンタミ対策
- 劣化時の木屑
- 腐敗による強度の低下
- 木材価格の高騰

「樹脂製枕木」を使うとこんなメリットが！

- コンタミのリスク低減に最適！
- 劣化しにくく、強度が持続

※耐荷重は全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合の耐荷重は低下します。

ESCO「売れてます」オススメ商品

樹脂製角材

☆用途に応じて長さを選べる！

■100×100 mm

長さ 1,000 mm
品番 EA993DS-31
価格 7,600 円（税抜）
●耐荷重…30t　●重量…9kg

長さ 300 mm
品番 EA993DS-31S
価格 3,450 円（税抜）
●耐荷重…9t　●重量…2.7kg

■150×150 mm

長さ 1,000 mm
品番 EA993DS-32
価格 15,700 円（税抜）
●耐荷重…45t　●重量…20.2kg

長さ 300 mm
品番 EA993DS-32S
価格 8,520 円（税抜）
●耐荷重…13t　●重量…5.7kg

■50×300 mm



長さ 1,200 mm
品番 EA993DS-33
価格 19,600 円（税抜）
●耐荷重…110t　●重量…15kg

長さ 300 mm
品番 EA993DS-33S
価格 6,560 円（税抜）
●耐荷重…27t　●重量…4.1kg

■20×100 mm



長さ 1,000 mm
品番 EA993DS-34
価格 3,040 円（税抜）
●耐荷重…30t　●重量…3.6kg

長さ 300 mm
品番 EA993DS-34S
価格 1,400 円（税抜）
●耐荷重…9t　●重量…0.5kg

■150×200 mm



長さ 1,000 mm
品番 EA993DS-35
価格 20,100 円（税抜）
●耐荷重…60t　●重量…27kg

長さ 300 mm
品番 EA993DS-35S
価格 9,990 円（税抜）
●耐荷重…18t　●重量…8.1kg

樹脂製三角材

▲120×90 mm

長さ 1,000 mm
品番 EA993DS-41
価格 3,650 円（税抜）
●重量…3.7kg

長さ 1,500 mm
品番 EA993DS-42
価格 5,230 円（税抜）
●重量…5.5kg

ベルト付き樹脂製枕木

持ち運びしやすい『800 ㎜』の**ベルト付！**



複数個の持ち運びに便利です

■100×100 ㎜
品番 EA993DS-101
価格 6,560 円（税抜）
●耐荷重…9t ●重量…2.7kg

■150×150 ㎜
品番 EA993DS-102
価格 11,600 円（税抜）
●耐荷重…13t ●重量…5.7kg

■200×200 ㎜
品番 EA993DS-103
価格 17,600 円（税抜）
●耐荷重…18t ●重量…10.8kg

■250×250 ㎜
品番 EA993DS-104
価格 25,100 円（税抜）
●耐荷重…15t ●重量…15.9kg

■300×300 ㎜
品番 EA993DS-105
価格 34,300 円（税抜）
●耐荷重…15t ●重量…18kg

取手付き樹脂製枕木（片取手）　☆『70 ㎜』の取手付！

■100×100 ㎜
品番 EA993DS-61
価格 9,440 円（税抜）
●耐荷重…9t ●重量…4kg

■150×150 ㎜
品番 EA993DS-62
価格 15,200 円（税抜）
●耐荷重…13t ●重量…7kg

■150×200 ㎜
品番 EA993DS-63
価格 16,200 円（税抜）
●耐荷重…13t ●重量…9kg

■200×200 ㎜
品番 EA993DS-64
価格 20,400 円（税抜）
●耐荷重…18t ●重量…12kg

■250×250 ㎜
品番 EA993DS-65
価格 27,700 円（税抜）
●耐荷重…15t ●重量…17kg

■300×300 ㎜
品番 EA993DS-66
価格 36,700 円（税抜）
●耐荷重…18t ●重量…22kg

取手付き樹脂製枕木（両取手）

Point ホイールローダーのジャッキアップや
トレーラー運搬時の盤木として使いやすい600mmタイプ！

■300×300 ㎜
品番 EA993DS-76
価格 62,700 円（税抜）
●耐荷重…36t ●重量…39kg

※穴開き部を上面、下面にしての使用はできません。耐荷重が著しく低下します。

ジャッキプレート

耐荷重 20t

Point 平面にジャッキを置くことができます！

300×360×50(H)㎜
品番 EA993DS-16
価格 8,960 円（税抜）
●有効面サイズ…260×260mm ●重量…4kg ●持ち手ハンドル付



安定した場所での
アウトリガーベースとしても
使用可能！

ESCO 株式会社エスコ
〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀 3 丁目 8 番 14 号 4 階
TEL：06-6532-6226 FAX：06-6541-0929
https://www.esco-net.com/ MAIL：esco-sp@esco-net.com
株式会社エスコ公式
X/YouTube
フォロー・チャンネル登録はコチラ！

※表示価格の有効期限は2026 年12月末日（予定）となります。
※生産中止やモデルチェンジ等の諸事情により、廃番とさせていただく商品もございます。