

# 防爆ライト特集

SAFETY-RATED LIGHTS

MAX1200ルーメン!!  
手持ち&据置の2way仕様

## 充電式LED防爆ライト



【据置使用时】  
ヘッド部分は180°可動



MAX1200ルーメン  
強弱切替可能



煙の中でも視認性の高い  
青色テールライト



クリアランスのある  
ハンドル形状



手袋をしたまま押せる  
大型プッシュスイッチ



### VULCAN 180

#### 【充電式】強力LEDライト(防爆構造)

品番 **EA758SB-61**

価格 **50,400円** (税抜)

- サイズ…188×108×110(H)mm ●重量…1.12kg ●照射パターン…集光式
- 光源…白色LED3灯、青色LED2灯 ●充電時間…約9時間
- 電源…リチウムイオン電池 ●防水性能…IPX7(水深1m)
- 付属品…ショルダーベルト、充電器、ACアダプター、DCアダプター
- バッテリー残量表示機能付
- SGS認証、米国防火協会(NFPA)1901認証適合品(日本国内の防爆規格は取得していません)

モード	明るさ	照射距離	連続点灯時間
強	1200ルーメン	548m	5時間45分
弱	350ルーメン	296m	16時間

#### 交換バッテリー

品番 **EA758SB-61B**

価格 **7,030円** (税抜)



# ヘッドライト

### LEDヘッドライト(防爆構造)

ENDURO



235ルーメン 4.75時間 (後173mm) 単4

品番	使用電池	税抜価格
EA758SE-47	単4×3本(付属)	5,680円

モード	ルーメン	電池寿命(時間)
モーター	ルーメン	電池寿命(時間)
集光照射	160	5
散光照射	160	5
同時照射	235	4.75

- 集光照射と散光照射の同時照射モードで、さらに視界が広がります
- 光源…白色LED球2灯
- サイズ…56.8×38.1×50.8(H)mm
- ヘッド角度調整可能(45°)
- 布製、ゴム製ヘッドバンド付
- 防水性能…IPX7(水深1m:30分)
- レンズはポリカーボネート製で頑丈な熱可塑性構造
- SGS認証・IECEX規格・ATEX指令適合品(日本国内の防爆規格は取得していません)

### [充電式]LEDヘッドライト(防爆構造)

USB HAZ-LO



250ルーメン 3時間(後89mm) 単4

品番	使用電池	税抜価格
EA758SE-61	リチウムイオン電池	16,100円

モード	ルーメン	電池寿命(時間)
同時照射	250	7
集光照射	190	7.5
散光照射	120	13

- 防爆構造(クラス1-DIV.1)の安全性能を兼ね備えたUSB充電式ヘッドライト
- 光源…白色LED球2灯 ●充電時間…4.5時間
- サイズ…82.5×43.6×44.5(H)mm
- 重量…116.2g(充電体含む)
- ヘッド角度調整可能(45°)
- ゴム製、布製ヘッドバンド付
- バンド幅…ゴム製・布製ともに25mm
- 防水防塵性能…IP67(水深1m:30分)
- SGS認証適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得していません)
- 手袋を装着したままでも操作しやすく、誤作動を防止する埋込式のプッシュボタンスイッチを搭載

# 充電式フラッシュライト

### [充電式]LEDライト(防爆構造)

POLYSTINGER



260ルーメン 3.5時間(後245mm) 散光

品番	使用電池	税抜価格
EA758SD-9A	Ni-Cd電池 (ACアダプター付)	34,200円
EA758SD-9B	交換バッテリー	6,570円

明るさ	ルーメン	連続点灯(時間)
強	260	5
弱	80	16
ムーンライト	1.3	20日間

- サイズ…φ45×259mm
- 材質…ナイロンポリマー
- 重量…382g(充電体含む)
- 防水性能…IPX4
- 付属品…充電器×2、ACアダプター、DCアダプター
- SGS認証適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得していません)

### [充電式]LEDライト(防爆構造)

Duale



275ルーメン 5.5時間 (後177mm) 単4

品番	使用電池	カラー	税抜価格
EA758SD-76	リチウムイオン電池	イエロー	16,900円
EA758SD-77	(ACアダプター付)	ブラック	16,900円
EA758SD-78	交換バッテリー		3,130円

パターン	ルーメン	連続点灯(時間)
スポット照射	180	7.25
フラッド照射	105	13.5
同時照射	275	5.5

- ★フラッド照射で足元を広範囲に照らします
- 光源…C4スーパーLED球
- サイズ…φ38.6×178mm
- 材質…耐腐食性ポリマー樹脂
- 付属品…充電器、ACアダプター
- 防塵防水性能…IP67(水深1m:30分)
- SGS認証適合品(日本国内の防爆規格は取得していません)

# 乾電池式フラッシュライト

### LEDライト(防爆構造)

PROPOLYMER



67ルーメン 155時間 (後130mm) 単3

品番	使用電池	カラー	税抜価格
EA758SB-21	単3×4本	ブラック	6,460円
EA758SB-21Y	(別売)	イエロー	6,460円

明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
固定	67	155

- 照射時間155時間の長寿命タイプ
- サイズ…φ43×168mm
- 重量…161g(電池含む)
- 樹脂ボディ ●ストラップ付
- 防滴仕様 ●ATEX指令適合品
- UL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得していません)

### LEDライト(防爆構造)

PROPOLYMER



100ルーメン 6時間 (後130mm) 単3

品番	使用電池	カラー	税抜価格
EA758SB-20Y	単3×4本(付属)	イエロー	9,270円

明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
固定	100	6

- 傷つきにくいコーティングを施した頑丈なポリカーボネートレンズ
- サイズ…φ43×178mm ●重量…216g(電池含む)
- 樹脂ボディ
- ポリカーボネートレンズ
- 非導電性、耐食性
- 防塵防水性能…IP67(水深1m防水設計)
- ストラップ付
- UL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得していません)
- ATEX指令適合品

### LEDライト(防爆構造)

Duale



245ルーメン 9時間 (後171mm) 単3

品番	使用電池	カラー	税抜価格
EA758SD-71	単3×3本	イエロー	7,960円
EA758SD-72	(付属)	ブラック	7,960円

パターン	ルーメン	電池寿命(時間)
スポット照射	140	18
フラッド照射	140	18
同時照射	245	9

- ★前方と足元を同時に照らすことができます
- サイズ…φ47×178mm
- 重量…193g(電池含む)
- 材質…本体:耐腐食性ポリマー樹脂、レンズ:ポリカーボネート(傷防止コーティング)
- 防塵防水性能…IP67(水深1m:30分)
- SGS認証、IECEX規格適合品
- 防爆構造(日本国内の防爆規格は取得していません)

### LEDポケットライト(防爆構造)

Duale



175ルーメン 15時間 (後111mm) 単3

品番	使用電池	カラー	税抜価格
EA758SD-81	単3×2本	イエロー	7,340円
EA758SD-82	(付属)	ブラック	7,340円

パターン	ルーメン	電池寿命(時間)
スポット照射	115	24
フラッド照射	115	24
同時照射	175	15

- ★フラッド照射で足元を広範囲に照らします
- 光源…白色LED球
- サイズ…φ34×155mm
- 重量…111g(電池含む)
- 材質…本体:耐腐食性ポリマー樹脂、レンズ:ポリカーボネート(傷防止コーティング)
- 防水性能…IPX4
- 端部にマグネット付 ●SGS認証、IECEX規格適合品
- 防爆構造(日本国内の防爆規格は取得していません)

### [高演色]LEDライト(防爆構造)

Duale



320ルーメン 5時間 (後147mm) 単3

品番	使用電池	カラー	税抜価格
EA758SD-91	単3×3本(付属)	イエロー	9,340円

パターン	ルーメン	電池寿命(時間)
集光照射	225	8
散光照射	175	8.5
同時照射	320	5

- 前方を白色光、広範囲を高演色で切替、同時照射が可能
- サイズ…φ47.2×178mm ●重量…187g(電池含む)
- 材質…本体:耐腐食性ポリマー樹脂、レンズ:ポリカーボネート
- 防水性能…IP67 ●SGS認証、IECEX規格適合品
- 防爆構造(日本国内の防爆規格は取得していません)

### LEDポケットライト(防爆構造)

PROPOLYMER



60ルーメン 16時間 (後97mm) 単4

品番	使用電池	カラー	税抜価格
EA758SD-84	単4×2本(付属)	イエロー	4,890円

明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
固定	60	16

- ポケットサイズの携帯性で、耐久性にも優れています
- 光源…C4スーパーLED球
- 重量…54g(電池含む) ●サイズ…φ25×137mm
- 材質…耐衝撃性ポリマー樹脂
- 防水性能…IPX4 ●SGS認証、IECEX規格、ATEX指令適合品
- 防爆構造(日本国内の防爆規格は取得していません)

## 防爆規格・安全規格について

### SGS認証

世界最大規模の検査・試験・認証会社であるSGS社より、認証サービスを受けたことを証明しています。SGS認証があるということは、その地域での安全性基準及び要件を遵守していることを証明しています。

### ATEX指令

ATEX指令はCEマーク対象の一部となり、従来のヨーロッパ防爆規格がこれの中に組み込まれています。爆発の危険性のある雰囲気で使用される機器について、ATEX指令に準拠することがEU内では義務付けられています。

### UL規格

アメリカの非営利試験機関が作成した工業製品の安全規格です。建築材料・防火用機器・耐火製品・認定部品・電気機器・防爆電気機器などの10分野について安全規格を制定し、安全規格の最高権威として信頼されています。

チラシに掲載している商品は、日本国内の防爆規格を取得していません。各商品の防爆規格につきましては、右記QRコードまたは下記アドレスから詳細ページをご覧ください。商品情報サイト: <https://www.esco-net.com/wcs/escort/ec/>



## ESCO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号  
TEL:06-6532-6226 FAX:06-6541-0929  
<https://www.esco-net.com/> MAIL: [esco-sp@esco-net.com](mailto:esco-sp@esco-net.com)

株式会社エスコ公式  
Twitter/YouTube  
フォロー・チャンネル登録はコチラ!

