

防爆ライト特集

SAFETY-RATED LIGHTS

MAX1200ルーメン!!
手持ち&据置の2way仕様

充電式LED防爆ライト



【据置使用時】
ヘッド部分は180°可動



MAX1200ルーメン
強弱切替可能



煙の中でも視認性の高い
青色テールライト



クリアランスのある
ハンドル形状



手袋をしたまま押せる
大型プッシュスイッチ



VULCAN 180

【充電式】強力LEDライト(防爆構造)

品番 EA758SB-61

価格 37,200円 税込価格(10%) 40,920円

- サイズ…188×108×110(H)mm ●重量…1.12kg ●照射パターン…集光式
- 光源…白色LED3灯、青色LED2灯 ●充電時間…約9時間
- 電源…リチウムイオン電池 ●防水性能…IPX7(水深1m)
- 付属品…ショルダーベルト、充電器、ACアダプター、DCアダプター
- バッテリー残量表示機能付 ●SGS認証、米国防火協会(NFPA)1901認証適合品

モード	明るさ	照射距離	連続点灯時間
強	1200ルーメン	548m	5時間45分
弱	350ルーメン	296m	16時間

交換バッテリー

品番 EA758SB-61B

価格 4,800円 税込価格(10%) 5,280円



ヘッドライト

LEDヘッドライト (防爆構造)

ENDURO



品番	使用電池	価格	税込価格 (10%)
EA758SE-47	単4×3本 (付属)	4,180円	4,596円

モード	ルーメン	電池寿命 (時間)
集光照射	160	5
散光照射	160	5
同時照射	235	4.75

- 集光照射と散光照射の同時照射モードで、さらに視界が広がります
- 光源…白色LED球2灯
- サイズ…56.8×38.1×50.8(H)mm
- ヘッド角度調整可能(45°)
- 布製、ゴム製ヘッドバンド付
- 防水性能…IPX7 (水深1m:30分)
- レンズはポリカーボネート製で頑丈な熱可塑性構造
- SGS認証・IECEX規格・ATEX指令適合品

ヘッドライト (防爆構造)

Septor



品番	使用電池	価格	税込価格 (10%)
EA758SE-7	単4×3本 (付属)	6,700円	7,370円

明るさ	ルーメン	電池寿命 (時間)
強	85	8
弱	20	50

- 手袋を装着したままでも操作しやすく、誤作動を防止する埋込式のプッシュボタンスイッチを搭載
- 光源…5mm白色LED球7灯
- サイズ…68×60×62(H)mm
- ヘッド角度調整可能(90°)
- ゴム製ヘッドバンド付
- 防水性能…IPX4
- ATEX指令に準拠

充電式フラッシュライト

[充電式]LEDライト (防爆構造)

POLYSTINGER



品番	使用電池	価格	税込価格 (10%)
EA758SD-9A	Ni-Cd充電電池 (ACアダプター付)	25,200円	27,720円
EA758SD-9B	交換バッテリー	4,500円	4,950円

明るさ	ルーメン	連続点灯 (時間)
強	130	4
弱	50	12
ムーンライト	1.3	20日間

- サイズ…φ45×259mm
- 材質…ナイロンポリマー
- 付属品…充電器、ACアダプター
- 防水性能…IPX4
- UL規格適合品

[充電式]LEDライト (防爆構造)

Duale



品番	使用電池	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA758SD-76	リチウムイオン電池 (ACアダプター付)	イエロー	12,500円	13,750円
EA758SD-77		ブラック	12,500円	13,750円
EA758SD-78	交換バッテリー		2,140円	2,354円

パターン	ルーメン	連続点灯 (時間)
スポット照射	180	7.25
フラッド照射	105	13.5
同時照射	275	5.5

- ★フラッド照射で足元を広く範囲に照らします
- 光源…C4スーパーLED球
- サイズ…φ38.6×178mm
- 材質…耐腐食性ポリマー樹脂
- 付属品…充電器、ACアダプター
- 防塵防水性能…IP67 (水深1m:30分)
- SGS認証適合品

乾電池式フラッシュライト

LEDライト (防爆構造)

Duale




品番	使用電池	価格	税込価格 (10%)
EA758SD-71	単3×3本 (付属)	5,860円	6,446円

パターン	ルーメン	電池寿命 (時間)
スポット照射	140	18
フラッド照射	140	18
同時照射	245	9

- ★フラッド照射で足元を広く範囲に照らします
- サイズ…φ47×178mm
- 材質…耐腐食性ポリマー樹脂
- 防塵防水性能…IP67 (水深1m:30分)
- SGS認証・IECEX規格適合品

LEDポケットライト (防爆構造)

Duale



品番	使用電池	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA758SD-81	単3×2本 (付属)	イエロー	5,410円	5,951円
EA758SD-82		ブラック	5,400円	5,940円

パターン	ルーメン	電池寿命 (時間)
スポット照射	115	24
フラッド照射	115	24
同時照射	175	15

- ★フラッド照射で足元を広く範囲に照らします
- 光源…白色LED球
- サイズ…φ34×155mm
- 材質…耐衝撃性ポリマー樹脂
- 防水性能…IPX4
- SGS認証・IECEX規格適合品

LEDライト (防爆構造)

PROPOLYMER



品番	使用電池	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA758SB-21	単3×4本 (別売)	ブラック	4,760円	5,236円
EA758SB-21Y		イエロー	4,760円	5,236円

明るさ	ルーメン	電池寿命 (時間)
固定	67	155

- 照射時間155時間の長寿命タイプ
- サイズ…φ43×168mm
- 樹脂ボディ
- 防滴仕様
- ストラップ付
- UL規格・ATEX指令適合品

LEDライト (防爆構造)

PROPOLYMER



品番	使用電池	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA758SB-20Y	単3×4本 (付属)	イエロー	6,830円	7,513円

明るさ	ルーメン	電池寿命 (時間)
固定	100	6

- 傷つきにくいコーティングを施した頑丈なポリカーボネートレンズ
- サイズ…φ43×178mm
- 樹脂ボディ
- ポリカーボネートレンズ
- 非導電性、耐食性
- 防塵防水性能…IP67 (水深1m:30分)
- ストラップ付
- UL規格・ATEX指令適合品

LEDライト (防爆構造)

PROPOLYMAX



品番	使用電池	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA758SB-10	単3×4本 (付属)	ブラック	8,540円	9,394円
EA758SB-10Y		イエロー	8,540円	9,394円

明るさ	ルーメン	電池寿命 (時間)
強	300	2.75
弱	50	24

- 超高輝度300ルーメンで照射距離261mの防爆構造LEDライト
- サイズ…φ38×177mm
- 材質…ナイロンポリマー
- 防水性能…IPX4
- UL規格適合品

LEDライト (防爆構造)

PROPOLYMER




品番	使用電池	価格	税込価格 (10%)
EA758SD-66	単2×3本 (別売)	7,040円	7,744円

明るさ	ルーメン	電池寿命 (時間)
固定	85	336

- 照射時間336時間の超長寿命タイプ
- サイズ…φ49.5×217mm
- 材質…耐衝撃性ポリマー樹脂
- 防滴仕様
- UL規格・ATEX指令適合品

LEDポケットライト (防爆構造)

PROPOLYMER



品番	使用電池	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA758SD-84	単4×2本 (付属)	イエロー	3,600円	3,960円
EA758SD-85		ブラック	3,600円	3,960円

明るさ	ルーメン	電池寿命 (時間)
固定	60	16

- ポケットサイズの携帯性で、耐久性にも優れています
- 光源…C4スーパーLED球
- サイズ…φ25×137mm
- 材質…耐衝撃性ポリマー樹脂
- 防水性能…IPX4
- SGS認証・IECEX規格・ATEX指令適合品

防爆規格・安全規格について

SGS認証

世界最大規模の検査・試験・認証会社であるSGS社より、認証サービスを受けたことを証明しています。SGS認証があるということは、その地域での安全性基準及び要件を遵守していることを証明しています。

ATEX指令

ATEX指令はCEマーク対象の一部となり、従来のヨーロッパ防爆規格がこの中に組み込まれています。爆発の危険性のある雰囲気で使用される機器について、ATEX指令に準拠することがEU内では義務付けられています。

UL規格

アメリカの非常関試験機関が作成した工業製品の安全規格です。建築材料・防火用機器・耐火製品・認定部品・電気機器・防爆電気機器などの10分野について安全規格を制定し、安全規格の最高権威として信頼されています。