GROZ Engineering Tools

The satisfaction of all customers

【GROZ Engineering Tools】は約2600人の従業員を抱えるインド有数のモノづくりメーカーです。
20000点以上の幅広い商品展開と、不良発生率0.2%以下というクオリティの高さから世界中のプロユーザーに愛用されています。

2,000 ルーメン
LED

270°角度調整、
180°回転可能

折りたたみ時

【充電式】多方向型ライト

品番 EA758C-251
価格 15,200円（税抜）

明るさ	ルーメン	連続点灯（時間）
強	2000	1.5
中	1200	3.5
弱	700	8.5

●電源…リチウムイオン充電池（本体内蔵） ●充電時間…5 時間 ●重量…650g
●全長…358mm（折りたたみ時：210mm） ●付属品…Type-C 充電ケーブル ×1 本
●360° の多方向照射が可能で、自動車修理、道路脇の緊急時、工事現場、キャンプなどに最適です。
●底面に 360° 回転可能な収納式ナイロンフック付き ●底面マグネット付
●三脚に取付可能（ねじサイズ：M20）

1,000 ルーメン
LED

360°回転の
吊下げフック付き

【充電式】LED 作業灯

品番 EA758C-241
価格 20,700円（税抜）

明るさ	ルーメン	連続点灯（時間）
強	1000	1.5
中	500	2.5
弱	250	5
先端	120	8

●電源…リチウムイオン充電池（本体内蔵） ●充電時間…5 時間 ●重量…550g
●サイズ…59×41.5×230（H）mm ●防水性能…IP65 ●付属品…USB ケーブル、専用充電器
●ベースはマグネット付きで前後 180° 首振り可能

LED Lights

LED作業灯

1,000 ルーメン
LED

デュアルヘッドライト

ライトの上部先端に
マグネット付き

【充電式】フレキシブルライト

品番 EA758C-236
価格 11,700円（税抜）

明るさ	ルーメン	連続点灯（時間）
前面	500	2～16
後面	500	2～16
両面	1000	1～8

●電源…リチウムイオン充電池（本体内蔵） ●充電時間…4 時間
●サイズ…44.5×65.5×423（H）mm ●重量…320g
●ライトの上部先端にマグネットが付いている為、小さな金属部品を簡単に拾えます。
●[モード切替] 1 回目：前面ライト、2 回目：後面ライト、3 回目：両面ライト
●フレキシブルライトのため、水平方向と垂直方向に 360° 回転して曲げることができます。

600 ルーメン
LED

360°回転の
吊下げフック付き

マグネット付き

【充電式】フレキシブルライト

品番 EA758C-216
価格 14,500円（税抜）

明るさ	ルーメン	連続点灯（時間）
メイン	600	1.5
先端	120	10

●電源…リチウムイオン充電池（本体内蔵） ●充電時間…4 時間
●サイズ…40×35×390（H）mm ●重量…450g
●付属品…USB ケーブル
●マグネット装備により様々な現場で利用可能です。

強力マグネット付き

1000 ルーメン
LED

【充電式】
マグネット付 LED 照明灯

品番 EA815LD-121
価格 9,730 円 (税抜)

明るさ	ルーメン	連続使用時間
強	1000	2 時間
弱	400	5 時間

- 消費電力…10W　●全長…500mm
- 充電時間…4.5 時間　●防水性能…IP54
- 耐衝撃性、耐水性に優れています。
- 360° 回転フック付
- 両端に強力なマグネット付で、あらゆる金属面に取付け可能です。

非接触センサー
スイッチ付

500 ルーメン
LED

【充電式】
LED ヘッドライト

品番 EA758RW-81
価格 4,230 円 (税抜)

明るさ	ルーメン	電池寿命
強(ワイド)	500	2 時間
弱(ワイド)	160	4 時間
強(スポット)	135	4 時間
UV	—	—

- 使用電池…リチウムポリマー電池 (USB ケーブル付)
- サイズ…60×20×36 (H) mm
- 重量…80g　●防水性能…IP44
- フロント COB LED パネルは 230° をカバーできる超広視野フラッドビーム
- 耐久性と伸縮性に優れたヘッドバンド。
- 付属品…Type-C 充電ケーブル ×1 本

In-Vehicle Work Light

建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車、フォークリフト、
消防車などの車載用作業灯に



車載用作業灯

＜共通仕様＞
- 防水・防塵【IP67】
- 電源仕様…ゴムケーブル

ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。

3,150 ルーメン
LED
散光

品番 EA814BG-51
価格 11,800 円 (税抜)

サイズ	重量
158 ×75×95 (H) mm	1.17kg

- 電球…45W
- コード長…450mm
- 電源…DC9 ～ 32V
- 照明装置…LED 球 15 灯
- 取付ねじ径…M8

3,360 ルーメン
LED
散光

品番 EA814BG-61
価格 10,200 円 (税抜)

サイズ	重量
108 ×72×138 (H) mm	0.86kg

- 電球…48W　●コード長…450mm
- 電源…DC9 ～ 32V　●照明装置…LED 球 16 灯
- 取付ねじ径…M10

2,250 ルーメン
LED
散光

品番 EA814BG-41
価格 6,200 円 (税抜)

サイズ	重量
150 ×56×52.5 (H) mm	0.375kg

- 電球…30W　●コード長…200mm
- 電源…DC9 ～ 32V　●照明装置…LED 球 6 灯
- 取付ねじ径…M10

840 ルーメン
LED
散光

品番 EA814BG-1
価格 4,890 円 (税抜)

サイズ	重量
80 ×82×75 (H) mm	0.5kg

- 電球…12W　●コード長…200mm
- 電源…DC10 ～ 30V　●照明装置…LED 球 4 灯
- 取付ねじ径…M8



散光　集光
※ 同時照射のみ

8,400 ルーメン
LED
集光
散光

品番 EA814BG-141
価格 24,500 円 (税抜)

サイズ	重量
562×85×115 (H) mm	2.17kg

- 電球…120W　●コード長…500mm
- 電源…DC10 ～ 30V
- 照明装置…LED 球 40 灯　●取付ねじ径…M8

5,040 ルーメン
LED
集光
散光

品番 EA814BG-121
価格 16,000 円 (税抜)

散光　集光
※ 同時照射のみ

サイズ	重量
357 ×85×115 (H) mm	1.1kg

- 電球…72W　●コード長…500mm
- 電源…DC10 ～ 30V
- 照明装置…LED 球 24 灯　●取付ねじ径…M8

2,520 ルーメン
LED
集光
散光

品番 EA814BG-101
価格 9,990 円 (税抜)



散光　集光
※ 同時照射のみ

サイズ	重量
204 ×85×115 (H) mm	1.1kg

- 電球…36W　●コード長…500mm
- 電源…DC10 ～ 30V
- 照明装置…LED 球 12 灯　●取付ねじ径…M8

Grease Gun
グリースガン

【適合グリースマークについて】

カートリッジ	手詰め

【エアー式】グリースガン

品番 EA166DG-11
価格 7,960 円 (税抜)
● グリップを押すごとにグリースが出ます。

連続吐出タイプ
品番 EA166DG-21
価格 10,900 円 (税抜)
● グリップを押している間グリースが出続けます。

＜共通仕様＞-11, -21

容量 (mℓ)	ノズル長 (mm)	吐出圧力 (MPa)
500	150	33

●筒サイズ…285mm ●エアー使用圧力…0.3 ～ 0.8MPa
●吸水口…1/4"(F) ●ノズルねじサイズ…M10×P1.0
●適用グリース…
カートリッジグリース (400ml) : EA991C-7～10
手詰めグリース

MAX10,000PSIの高出力
高圧、大量のグリース塗布に

グリースポンプ

品番 EA991CD-31
価格 4,080 円 (税抜)

●筒サイズ…285mm
●ノズルねじサイズ…M10×P1.0
●巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。
●ハンドルの動きが制限される狭い場所でのグリス塗布に便利

容量 (mℓ)	ノズル長 (mm)	吐出量 (g/ストローク)
500	150	1.0

手の届きにくい場所に最適な片手操作
長時間使用しても快適

グリースガン (フレキシブルホース付)

品番 EA991CD-101
価格 4,300 円 (税抜)

●筒長…283mm
●ノズルねじサイズ…M10×P1.0
●片手操作式グリーズガン
●巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。
●ビニール製グリップ付き可動式ハンドル

容量 (mℓ)	ノズル長 (mm)	吐出量 (g/ストローク)
500	300	0.5

寒冷地域対応の全天候型

グリースガン (フレキシブルホース付)

品番 EA991CD-111
価格 6,110 円 (税抜)

●筒長…283mm
●ノズルねじサイズ…M10×P1.0
●グリス注入口が大きく、充填量を確保しやすい。
●巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。
●高耐久性プランジャースプリングにより、グリースを圧縮し、エアポットをなくします。

容量 (mℓ)	ノズル長 (mm)	吐出量 (g/ストローク)
500	300	0.9

グリースポンプ

● ノズルねじサイズ… M10×P1.0
● 筒長…273mm
● 頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。

品番	容量 (mℓ)	ノズル長 (mm)	吐出量 (g/ストローク)	税抜価格
EA991CD-11	500	150	1.0	2,880円
フレキシブルホース付				
EA991CD-12	500	300	1.0	3,250円

グリースポンプ

● ノズルねじサイズ… M10×P1.0
● 筒長…273mm

品番	容量 (mℓ)	ノズル長 (mm)	吐出量 (g/ストローク)	税抜価格
EA991CD-21	500	150	1.0	3,010円
フレキシブルホース付				
EA991CD-22	500	300	1.0	3,380円

●バルクローダーバルブ経由または頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。

ミニグリースガン

●ノズルねじサイズ…M10×P1.0
●片手操作式グリースガン
●筒長…182mm
●適用グリース…手詰めグリース
●フレキシブルホースが接続できるポート付き

品番	容量 (mℓ)	ノズル長 (mm)	吐出量 (g/ストローク)	税抜価格
EA991CD-201	120	100	0.4	2,400円

Accessary
アクセサリー

グリースポンプ用フレキシブルホース

カプラー付		
品番	全長	税抜価格
EA991CD-321	300mm	1,130円
EA991CD-322	450mm	1,310円
スプリングガード付		
EA991CD-326	300mm	980円
EA991CD-327	450mm	1,150円
スイベル付		
EA991CD-331	300mm	1,310円
EA991CD-332	450mm	1,480円

●ノズルねじサイズ…M10×P1.0
●手動式グリースガン専用

グリースポンプ用ノズル(ベントノズル)



品番	ノズル	全長	税抜価格
EA991CD-341	13°	150mm	240円

●ノズルねじサイズ…M10×P1.0
●手動式グリースガン専用

グリースポンプ用ノズル(フレキシブル兼用)



品番	仕様	全長	税抜価格
EA991CD-336	ストレート	330mm	4,800円

●ノズルねじサイズ…M10×P1.0
●スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能
●手動&エアー式グリースガン用 ●カプラー付

グリースポンプ用エアー抜きバルブ(オート)

●接続ねじサイズ…M10×P1.0
●グリースガンのエアポケットを効率よく排出します。
●自動式

品番 EA991CD-346 税抜価格 275円

グリースポンプ用ロックカプラー

●レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。

品番	全長	税抜価格
EA991CD-301	93mm	3,930円
EA991CD-302	143mm	6,020円

●6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。
●使用圧力…55MPaまで
●ノズルねじサイズ…M10×P1.0

グリースポンプ用カプラー

●六角ナットで簡単に締め付け可能
●手動式グリースガン専用
●ノズルねじサイズ…M10×P1.0

品番 EA991CD-306 税抜価格 400円

グリースポンプ用カプラー(スイベル付)

●360°回転スイベル付
●45°の位置でロックできます。
●手動式グリースガン専用

品番 EA991CD-311 税抜価格 2,140円

●ノズルねじサイズ…M10×P1.0
●スプリング式ボールチェックバルブにより、圧力を保持することができます。

ピン型ニップル用グリースポンプアダプター

●ピンタイプ用
●全長…42mm
●ねじサイズ…M10×P1.0
●手動式グリースガン専用

品番 EA991CD-316 税抜価格 1,140円

グリースポンプ用充鎮ニップル

●ねじサイズ…M10×P1.0
●ボールチェックを内蔵しています。
※他メーカーのグリースガンには使用できません。

品番 EA991CD-351 税抜価格 220円

Precision Vises Measuring Tools

精密バイス・測定工具

ドリルプレスバイス

●薄型・コンパクトなバイスはドリルスタンド、ベンチとの使用に適しています

品番	サイズ(mm) 口幅	サイズ(mm) 最大開口	重量(kg)	税抜価格
EA525AW-41	80	70	2.5	12,100円
EA525AW-42	100	92	3.3	15,200円
EA525AW-43	120	110	6.1	22,800円

●金属のドリルやボール盤、木工用に
●材質…鋳鉄製

ドリルプレスバイス

●口金に水平、垂直のV溝付のため、丸棒のクランプに最適です

品番	サイズ(mm) 口幅	サイズ(mm) 最大開口	重量(kg)	税抜価格
EA525AW-31	75	70	2.7	13,400円
EA525AW-32	100	100	4.7	16,700円
EA525AW-33	125	125	11.5	25,500円

●バイスはボルトで固定できます。
●材質…鋳鉄製

ドリルプレスバイス(クイックハンドル)

●ハンドルは迅速な動作機構付で、繰り返しの作業状況で特に便利です

品番	サイズ(mm) 口幅	サイズ(mm) 最大開口	重量(kg)	税抜価格
EA525AW-51	150	169	11.5	40,500円

●スピンドルは反時計回り方向に作動します。
●口金に水平、垂直のV溝付　●材質…軟鋼

超精密バイス

●材質…スチール
●平行度・直角度…精度:0.008mm・0.012mm

品番	サイズ(mm) 口幅	サイズ(mm) 最大開口	重量(kg)	税抜価格
EA525AW-1	73	108	3.4	30,400円

[3ウェイ]超精密バイス

●0～90°傾斜できます。
●360°回転ベース(目盛り付)
●材質…工具鋼

品番	サイズ(mm) 口幅	サイズ(mm) 最大開口	重量(kg)	税抜価格
EA525AW-11	50	50	3.5	50,600円
EA525AW-12	100	80	13.4	125,500円

セルフセンターリングバイス

●360°回転ベース(目盛付)
●材質…工具鋼

品番	サイズ(mm) 口幅	サイズ(mm) 最大開口	重量(kg)	税抜価格
EA525AW-21	100	100	14.3	72,900円
EA525AW-22	125	125	26	105,300円
EA525AW-23	150	150	36	133,600円

●挟む物を自動的に中心に配置し、さまざまなサイズのワークピースの加工作業に最適です。

Vブロック(角度調整付)

品番	適応パイプ(mm)	重量(kg)	税抜価格
EA719DB-41	⌀4～40	0.45	18,700円
EA719DB-42	⌀4～57	0.85	22,300円
EA719DB-43	⌀4～57	1.25	26,700円

品番	サイズ(mm)
EA719DB-41	82×25×39(H)
EA719DB-42	101.5×30×50(H)
EA719DB-43	101.5×45×50(H)

●材質…工具鋼
●可変角度…60°(目盛付)　●V溝角度…90°
●角度が必要な穴あけ、フライス加工、セットアップ作業に役立ちます。

[クランプ付]Vブロック

●構成…Vブロック(2個)、クランプ(2個)(一対組合わせ)

(2個価格)

品番	適応サイズ(mm)	サイズ(mm)	税抜価格
EA719DA-21	⌀7～40	70(W)×60(D)×50(H)	29,800円

●精度…平行度・直角度・平面度:0.01mm
●重量…1.16kg×2個

デプスゲージ(アングルゲージ付)



品番	測定範囲	最小目盛	ベース幅	税抜価格
EA725F-41	0～150mm	0.5mm	100mm	970円

●材質…スチール製(錆止め黒染め仕上げ)
●角度…15・30・45°
●深さと角度の両方を測定
●ローレットナットによって最終位置にロックできます。

アングルゲージ付

ディバイダー(スプリング付)

品番	測定範囲	税抜価格
EA725KG-11	75mm	815円
EA725KG-12	100mm	865円
EA725KG-13	150mm	1,140円
EA725KG-14	200mm	1,490円
EA725KG-15	250mm	1,960円
EA725KG-16	300mm	2,280円

●材質…スチール
●スプリング付
★調整ナットで足の開閉を行います。

テーパーゲージ

●最小目盛…(表):0.1mm、(裏):0.005"
●材質…ステンレス
●隙間・管・孔に差し込むだけで、簡単に内径や隙間の寸法が測れます。

品番	測定範囲	税抜価格
EA725SG-10	(表):1～16mm (裏):1/8"～5/8"	1,050円

プロトラクター



●目盛…0～180°、180～0°
●最小読取値…1°

品番 EA720WH-1　税抜価格 1,210円

●竿全長…200mm　●材質…ステンレス
●ローレットナットを調整することでブレードを希望の角度に設定します。

刻印セット

●材質(EA591GA-2～-10)…
本体：高炭素鋼
ケース：プラスチック
●材質(EA591GA-12)…
本体：高炭素鋼
ケース：スチール
※数字の6と9は共用です。

数字(0～9※):9本組

品番	文字サイズ	全長	シャンクサイズ	税抜価格
EA591GA-2	2mm	66mm	6.3mm	800円
EA591GA-3	3mm	68mm	7.9mm	1,100円
EA591GA-4	4mm	68mm	7.9mm	1,170円
EA591GA-5	5mm	68mm	9.2mm	1,550円
EA591GA-6	6mm	68mm	10.9mm	1,990円
EA591GA-8	8mm	68mm	12.6mm	2,790円
EA591GA-10	10mm	85mm	15.5mm	3,040円
EA591GA-12	12mm	85mm	18mm	5,760円

刻印セット

●材質…高炭素鋼
●-2～8:プラスチックケース入
-10・12:スチールケース入

英字(A～Z・&):27本組

品番	文字サイズ	全長	シャンクサイズ	税抜価格
EA591GB-2	2mm	65.8mm	6.3mm	2,400円
EA591GB-3	3mm	68mm	7.9mm	3,290円
EA591GB-4	4mm	68mm	7.9mm	3,500円
EA591GB-5	5mm	68mm	9.2mm	4,660円
EA591GB-6	6mm	68mm	10.9mm	5,960円
EA591GB-8	8mm	68mm	12.6mm	8,360円
EA591GB-10	10mm	85mm	15.5mm	9,120円
EA591GB-12	12mm	85mm	18mm	17,300円

ドラム缶用液面計

●取付ねじ…3/4" NPT
●全長…表示部:115mm、フロート:125mm
●適用…オイル・軽油・水

品番 EA991JG-41　税抜価格 5,450円

●目盛表示…0・50・100・150・210(ℓ)
●通常油や燃料に使うことが多いですが、水や冷却水を含む様々な液体に使用することができます。

ESCO 株式会社エスコ
〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号4階
TEL:06-6532-6226　FAX:06-6541-0929
https://www.esco-net.com/　MAIL:esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式
Twitter/YouTube
フォロー・チャンネル登録はコチラ!

※表示価格の有効期限は2026年12月末日(予定)までとなります。
※生産中止やモデルチェンジ等の諸事情により、廃番とさせていただく場合がございます。