

# 欲しい場所に！ 涼しさ一直線！

今なら  
在庫有り

NAKATOMI

## スポットクーラー (ドレンレス)

品番 EA897TE-12B

価格 100,500 円 (税抜)

- 電源…100V ● コード…2.3m
- サイズ…400 (W) × 430 (D) × 845 (H) mm
- 重量…約 36.5kg ● 風量調節可能 (強・弱)
- 付属品…ドレンホース × 1本
- ドレンレス構造によりドレン水を蒸発させることで面倒な排水作業が不要
- 冷風ダクトが 200° 回転 (手動) できますので、お好みの場所に合わせて使用できます。

	消費電力 (50 / 60Hz)	冷房能力 (50 / 60Hz)	エコ冷媒	ドレンタンク	首振り機能	キャスター
強	950/1140W	2.3kW/2.8kW	R32	4ℓ (ドレンレス)	自動 / 約75°	付き
弱	920/1080W					



工業用

100V



Suiden

## スポットクーラー (一口型)

品番 EA897SA-100H

価格 95,900 円 (税抜)

- 電源…100V ● コード…1.8m
- サイズ…396 × 397 × 833 (H) mm
- 重量…32kg ● 1口冷風タイプ
- 安心 & 長持ちの全閉型ファンモーター搭載
- 前面以外の3面を壁にピタリと寄せられます。
- 延長ダクト (オプション) …冷風用: EA897SD-11 排熱用: EA897SD-12

	消費電力 (50 / 60Hz)	冷房能力 (50 / 60Hz)	エコ冷媒	ドレンタンク	首振り機能	キャスター
	730/900W	2.3kW/2.8kW	R32	5ℓ	なし	φ75mm付



工業用

100V



前面以外の3面は  
壁に寄せられる  
省スペース設計！



ESCO 株式会社エスコ

〒550-0012 大阪市西区立売堀 3-8-14  
TEL: 06-6532-6226 FAX: 06-6541-0929  
https://www.esco-net.com/ MAIL: esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式  
Twitter / YouTube  
フォロー・チャンネル登録はコチラ！

