

品番：EA100AC

品名：冷媒ガス回収機



販売価格	101,000円(税抜)／ 111,100円(税込)			
カタログ価格	101,000円(税抜)／111,100円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/07 13:55現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ				



仕様

メーカー	ロビネア (ROBINAIR)	型番	ROB760A
適応冷媒	R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R410A・R507A	回収能力	ガス回収能力:200g/分以上 (RRC7002による能力)
圧縮機の定格出力	750W ツインシリンダーオイルレス (1HP)	電源	100V 50/60Hz 10A
回収方法	圧縮機方式	回収容器	21L(FC-3)(EA994C-21:別売)
本体サイズ	W265xD265xH350mm	本体重量	15.4kg
自己認証	通商産業省告示第139号の基づく適合性自己認証	付属品	ホース赤 ショルダーベルト IN側スベアフィルタースクリーン アダプターホース 電源アダプター3芯→2芯 IN側フィルター 変換アダプター(UNF7/16-20(1/4ヰ)メス×M10オス) 取説
回収装置側	ブラッドハリソン社(穴3個)		

パワフルな1HPツインコンプレッサーで圧倒的な回収速度

ワンバルブの簡単操作で作業性バツグンです

ダブルコンデンサーにより低電圧でも安定した運転が可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.