

品番：EA100AD

品名：冷媒ガス回収機



販売価格	91,300円(税抜)／100,430円(税込)		
カタログ価格	91,300円(税抜)／100,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/08 12:27現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ロビネア (ROBINAIR)	型番	RG3000J
適応冷媒	R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R410A・R507A・R32	回収能力	ガス回収能力:120g/分以上 (RRC7002による能力)
圧縮機の定格出力	1/3HP	電源	100V 50/60Hz 5A
回収方法	圧縮機方式	回収容器	21L(FC-3) (EA994C-21:別売)
本体サイズ	W175xD320xH240mm	本体重量	8kg
自己認証	通商産業省告示第139号の基づく適合性自己認証	付属品	電源コード 電源アダプター3芯→2芯 アダプターホース IN側フィルター 変換アダプター(UNF7/16-20(1/4")メスXM10オス) ボールバルブ付ホース1.5m赤 取説
回収装置側	ブラッドハリソン社(穴3個)		
小型・軽量モデルで毎分120gの回収量を実現			
ポンプダウンができないルームエアコンに最適			

代替品

--	--



品番 EA100CA-400B
コメント 違い:メ-カ-・その他仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.