

品番：EA101TR

品名：[R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 36,900円(税抜) / 40,590円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 36,900円(税抜) / 40,590円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/04/18 04:22現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 組 |
| カタログページ | 0023ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                              |                                |      |                      |
|------------------------------|--------------------------------|------|----------------------|
| メーカー                         | ロテックス (ROTEX)                  | 型番   | RP7320H              |
| 圧力範囲(MPa)                    | 連成計: -0.1~5.3<br>圧力計: -0.1~5.3 | 仕様   | 100cmホース3本<br>(バルブ付) |
| 接続ポート径                       | UNF1/2-20(5/16"フレア)            | ゲージ径 | φ 68mm               |
| ヒートポンプ仕様                     |                                |      |                      |
| サイトグラス付                      |                                |      |                      |
| ゲージはゼロ調整ねじ付                  |                                |      |                      |
| コントロールバルブ(吹出し防止)付            |                                |      |                      |
| ボールバルブ式のため、90°開閉でバルブ操作が行えます。 |                                |      |                      |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.