品番: EA101TR

品名:[R32·R410A] ボールバルブ式マニホールドキット



販売価格	36,900円 (税抜)/40,590円(税込)				
カタログ価格	36,900円(税抜)/40,590円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/12 00:48現在)				
商品入数	1	販売単位	組		
カタログページ	0023ページ				







仕様

T.14						
メーカー	ロテックス (ROTEX)	型番	RP7320H			
圧力範囲(MPa)	連成計:-0.1~5.3 圧力計:-0.1~5.3	仕様	100cmホース3本 (バルブ付)			
接続ポート径	UNF1/2-20(5/16"フレア)	ゲージ径	φ 68mm			
ヒートポンプ用						
サイトグラス付						

ゲージはゼロ調整ねじ付

コントロールバルブ(吹出し防止)付

ボールバルブ式のため、90°開閉でバルブ操作が行えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.