

品番：EA101TR-8

品名：[R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット



販売価格	44,200円(税抜) / 48,620円(税込)		
カタログ価格	44,200円(税抜) / 48,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/04 04:24現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0023ページ		



#### 仕様

メーカー	ロテックス (ROTEX)	型番	RP7324SL
圧力範囲(MPa)	連成計: -0.1~3.8 圧力計: -0.1~5.3	仕様	150cmホース3本 (バルブ2個付)
ゲージ径	φ80mm	接続ポート径	UNF1/2-20(5/16"フレア)
コントロールバルブ	2個付		
ゲージはゼロ調整ねじ付			
サイトグラス付			
文字盤が大きく圧力目盛が読み取りやすくなっております。			
ボールバルブ式のため、90°開閉でバルブ操作が行えます。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.