

品番 : EA101TS-10

品名 : [R32・R410A]ボールバルブ式デジタルシンクマニホールド



販売価格	28,200円(税抜) / 31,020円(税込)		
カタログ価格	28,200円(税抜) / 31,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/05 15:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ロビネア (ROBINAIR)	型番	RDM4
圧力範囲(MPa)	-0.001~5.0	仕様	マニホールドのみ
ゲージ径	φ 50mm	接続ポート径	UNF1/2-20(5/16"フレア)
電源	CR2450コイン電池×1個(付属)	ゲージ取付ねじ	1/8" NPT
適用冷媒	R32・R410A		

ゼロ調整機能付

ボールバルブ式のため、90°開閉でバルブ操作が行えます。

これ1台でルームエアコンの新設、移設、充填作業OK!

真空引き、リークチェック、冷媒充填までの作業が可能

ラバープロテクター&バックライト機能付

注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品

品番	EA101TS-1
コメント	違い: 連成計、圧力計



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.