

品番 : EA101TS-104

品名 : [マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)



販売価格	66,000円(税抜)／72,600円(税込)		
カタログ価格	66,000円(税抜)／72,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/15 11:24現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0020ページ		



仕様

メーカー	テストー(testo)	型番	0564355055(testo550i)
接続ポート径	UNF7/16"×3(1/4"フレア)	分解能	0.001MPa
精度	フルスケールの±0.5%	適用冷媒	R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、※R744(CO2)、※R744(CO2)は測定範囲(-0.1~6.0MPa)を超える圧力ではご使用いただくことができません。
アプリケーション経由で冷媒更新	R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、	圧力範囲	-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)

	R161、R170、R227、R236fa、 R245fa、R401C、R406A、R407B、 R407D、R41、R411A、R412A、 R413A、R417A、R417B、R417C、 R422A、R426A、R508A、R508B、 R600、RIS89、SP22		
電源	単4電池×3本(付属)	サイズ	77×109×63(H)mm
重量	595g(本体)	付属品	スマートプローブ温度計×2、ケース、 異径アダプタ(1/4"→5/16")
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現			
市場最小のデジタルマニホールド			
軽量コンパクト&堅牢ボディ			
蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能			
testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能			
防水・防塵(保護等級 IP54)			
R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			
測定からレポート作成まで一連の操作がスマホの専用アプリで完了			
暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ			
素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)			
低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示			
温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算			
真空引きモード・気密試験モードを搭載			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.