

品番 : EA101TS-104

品名 : [マルチガス対応] マニホールド(ワイレス)



販売価格	66,000円(税抜) / 72,600円(税込)		
カタログ価格	66,000円(税抜) / 72,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/19 01:20現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0020ページ		



カタログ訂正

26/04/16 ●異径アダプターは付属していません。(No.57 0993)

仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	0564355055 (testo550i)
接続ポート径	UNF7/16"×3(1/4"フレア)	分解能	0.001MPa
精度	フルスケールの±0.5%	適用冷媒	R407H, R23, R290, R1234yf, R442A, R134a, R123, R452B, R438A, R421A, R453a, R401B, R1233zd, R410A, R407A, R407C, R452A, R401A, R422C, R427a, R422B, R424A, R125, R414B, R404A, R408A, R448A, R422D, R12, R114, R421B, R449A, R409A, R420A, R444B, R32, R454A, R124, R402A, R450A, R407F, R416A, R13, R437A, R1234ze, R454B, R402B, R22, R434A, R454C, R455A, R458A, R500, R502, R503, R507, R513A, R600a, R718(H2O), ※R744(CO2) ※R744(CO2)は測定範囲(-0.1~6.0MPa)を超える圧力ではご使用いただくことができません。
アプリケーション経由で冷媒更新	R11, FX80, I12A, R1150, R1270, Pt1000, R14, R142B, R152A, R161, R170, R227, R236fa,	圧力範囲	-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)

	R245fa、R401C、R406A、R407B、 R407D、R41、R411A、R412A、 R413A、R417A、R417B、R417C、 R422A、R426A、R508A、R508B、 R600、RIS89、SP22		
電源	単4電池×3本(付属)	サイズ	77×109×63(H)mm
重量	595g(本体)	付属品	スマートプローブ温度計×2、ケース
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現			
市場最小のデジタルマニホールド			
軽量コンパクト&堅牢ボディ			
蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能			
testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能			
防水・防塵(保護等級 IP54)			
R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能			
測定からレポート作成まで一連の操作がスマホの専用アプリで完了			
暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ			
素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)			
低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示			
温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算			
真空引きモード・気密試験モードを搭載			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.