

品番：EA101V-1

品名：[R600a] マニホールドキット(ボールバルブ式)



販売価格	32,100円(税抜)／35,310円(税込)			
カタログ価格	32,100円(税抜)／35,310円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/27 15:21現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ	0021ページ			



仕様

メーカー	ロテックス (ROTEX)	型番	RP7901S
圧力範囲(MPa)	連成計: -0.1～0.3 圧力計: -0.1～1.0	セット内容	・本体 1個 ・90cmホース4本 (青・赤・黄・黒) 1セット
ゲージ径	φ 68mm	接続ポート径	UNF7/16-20(1/4”フレア)
ノンフロン家庭用冷蔵庫用			
90cmチャージホース×4本(赤・青・黄・黒 各1本)			
サイトグラス付			
ゲージはゼロ調整ねじ付			
R600aは可燃性ガスの為、換気の良い所で作業して下さい。			
ボールバルブ式のため、90°の操作でバルブの開閉作業を行う事ができます。			
耐振ゲージカバー付			
●ノンフロン冷媒は代替フロン(HFC)に対して極めて地球温暖化係数が低く有効的であるが、代替フロンが不燃性なのに対しノンフロン冷媒は可燃性であり、安全性の確保が必要となります。主に代替フロンは日本・米国で使用されており、ノンフロン冷媒は欧州で広く使用されています。欧州市場では約半数が既にノンフロン化しています。			

