

品番 : EA109AD-3

品名 : 3/8"(9.53mm) 軸付パイプ内面ブラシ



販売価格	1,420円(税抜) / 1,562円(税込)		
カタログ価格	1,420円(税抜) / 1,562円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/05/26 20:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0075ページ0982ページ		



シングルステムで、曲げ加工しやすいです

仕様

軸付パイプ内面ブラシ			
電動ドライバードリルで使用できます。			
材質	ステンレス	適合パイプ径	冷媒管:3/8"(9.53mm) 湯管:1/4" 給
シャンク	1/4"六角シャンク	軸径	4.5mm
全長	80mm	ブラシ長	25mm
ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。			
コードレスドライバードリルで使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.