


品番 : EA109AD-5

品名 : 5/8"(15.88mm) 軸付パイプ内面ブラシ



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,460円(税抜) / 1,606円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,460円(税抜) / 1,606円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 55 (2026/05/26 19:40現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0075ページ0982ページ | | |



シングルステムで、曲げ加工しやすいです

仕様

| | | | |
|----------------------------|------------|--------|--------------------------------|
| 軸付パイプ内面ブラシ | | | |
| 電動ドライバードリルで使用できます。 | | | |
| 材質 | ステンレス | 適合パイプ径 | 冷媒管:5/8"(15.88mm) 湯管:1/2" 給 |
| シャンク | 1/4"六角シャンク | 軸径 | 6.0mm |
| 全長 | 80mm | ブラシ長 | 28mm |
| ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。 | | | |
| コードレスドライバードリルで使用できます。 | | | |

代替品

| | | |
|--|------|-----------|
|  | 品番 | EA109AB-4 |
| | コメント | 1/2" ハンド |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

