


品番 : EA109AD-6

品名 : 3/4"(19.05mm) 軸付パイプ内面ブラシ



販売価格	1,200円(税抜) / 1,320円(税込)		
カタログ価格	1,200円(税抜) / 1,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/05/26 19:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0075ページ0982ページ		



シングルステムで、曲げ加工しやすいです

仕様

材質	ステンレス	シャンク	1/4"六角シャンク
コードレスドライバードリルで使用できます。			
全長	80mm		
ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。			
電動ドライバードリルで使用できます。			
軸径	6.5mm	ブラシ長	28mm
軸付パイプ内面ブラシ			
適合パイプ径	冷媒間: 3/4"(19.05) 給湯管: 5 /8"		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.