


品番：EA109AH-23

品名：8.0x120mm 精密用導電ブラシ(銅合金・ステンレス柄)



販売価格	4,780円(税抜) / 5,258円(税込)		
カタログ価格	4,780円(税抜) / 5,258円(税込)		
在庫数	最新在庫: 51 (2026/04/25 06:24現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0596ページ		



品番	線径	全長	毛丈
EA109AH-21	0.038mm	95mm	9.5mm
EA109AH-22	0.038mm	110mm	9.5mm
EA109AH-23	0.038mm	120mm	9.5mm
EA109AH-24	0.038mm	135mm	9.5mm



仕様

ブラシ材質	サンダーロン(銅硫化物の層と接合させたアクリル繊維)	ハンドル材質	ステンレス
線径	0.038mm	全長	120mm
毛幅	8.0mm	毛丈	9.5mm

コロナ放電の促進が必要な静電気に敏感な用途での使用に最適です。

軽量で導電性のあるステンレススチール製ハンドルは、耐薬品性があり非磁性です。

強力な機械的クランプによりブラシファイバーが抜け落ちにくくなっており、接着剤を使用していないため、溶出による表面汚染の心配がありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.