


品番：EA109AL-3

品名：8.0x120mm 耐静電ブラシ(豚毛・ステンス柄)



販売価格	3,760円(税抜)／4,136円(税込)		
カタログ価格	3,760円(税抜)／4,136円(税込)		
在庫数	最新在庫: 40 (2026/03/27 05:15現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0597ページ		



仕様

ブラシ材質	豚毛	ハンドル材質	ステンレス
全長	120mm	毛丈	9.5mm
毛幅	8.0mm		
帯電防止豚毛と耐薬品性ステンスチューブハンドルを備えています。			
最大使用温度は 約193℃ で、比較的高い温度での作業にも対応できます。			
接着剤を一切使用していないため、接着剤の溶出による作業エリアの汚染リスクがありません。クリーンな作業環境が求められる場面で安心して使えます。			
強力な機械的クランプにより、ブラシの毛が抜けにくく、耐久性に優れています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.