

品番 : EA109AZ-16

品名 : 196mm ハ<sup>°</sup>-ツクリ<sup>°</sup>-ニク<sup>°</sup>グ<sup>°</sup> ブラシ(ホ<sup>°</sup> リフ<sup>°</sup> ロピ<sup>°</sup> レン)



販売価格	3,950円(税抜) / 4,345円(税込)		
カタログ価格	3,950円(税抜) / 4,345円(税込)		
在庫数	最新在庫: 24 (2026/04/09 04:53現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0598ページ		



#### 仕様

ブラシ材質	ポリプロピレン	ハンドル材質	プラスチック
毛丈(mm)	69	線径(mm)	0.45
全長(mm)	196	ブラシサイズ	φ 38.1mm

より強力なブラシが必要な金属部品にこびりついたグリースをこすり落とすのに適しています。

金属製フェルールと頑丈なプラスチックハンドルにより、過酷な使用にも耐えられます。

幅広い部品洗浄作業に使用できます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.