


品番 : EA109CC-57

品名 : 57mm コンデンサーブラシ(真鍮製)



販売価格	3,180円(税抜) / 3,498円(税込)		
カタログ価格	3,180円(税抜) / 3,498円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/07/03 21:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0054ページ		



**チューブブラシのタイプについて**


**シングルねじり・シングルステム型**  
 ほとんどの用途に適合し、広く採用されています。  
 一般的にボルト洗浄や、酸のクリーニングなどに適しています。  
 一般的な用途に最も適したタイプです。

**シングルねじり・ダブルステム型**  
 本型は通常の用途のほか、高圧洗浄、酸の洗浄にも適しています。  
 通常の用途のほか、高圧洗浄にも適しています。

**ダブルねじり・ダブルステム型**  
 本型は通常の用途のほか、高圧洗浄、酸の洗浄にも適しています。  
 通常の用途のほか、高圧洗浄にも適しています。

**刷毛の特徴**

- ナイロン毛 - 硬さが適度で磨きやすいため、磨きやすい。
- ステンレス鋼毛 - 耐食性に優れている。
- 刷毛 - 磨きやすいため、磨きやすい。
- 鋼毛 - 硬さが適度で磨きやすいため、磨きやすい。
- 鋼毛 - 硬さが適度で磨きやすいため、磨きやすい。
- 鋼毛 - 硬さが適度で磨きやすいため、磨きやすい。



品名	規格	材質	長さ	径	重量
EA109CA-1	1/4" NPS	真鍮	57mm	φ10mm	0.1kg
EA109CB-1	1/4" NPS	真鍮	57mm	φ10mm	0.1kg
EA109CA-2	1/2" NPS	真鍮	57mm	φ10mm	0.1kg
EA109CB-2	1/2" NPS	真鍮	57mm	φ10mm	0.1kg
EA109CA-3	3/4" NPS	真鍮	57mm	φ10mm	0.1kg
EA109CB-3	3/4" NPS	真鍮	57mm	φ10mm	0.1kg
EA109CA-4	1" NPS	真鍮	57mm	φ10mm	0.1kg
EA109CB-4	1" NPS	真鍮	57mm	φ10mm	0.1kg



異物を掻き落とし、取り除く作業に便利です。

仕様

ねじサイズ	1/4" NPS	材質	真鍮
ブラシ径	57mm		
EA109CA-1、CB-1、旧EA109CA用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.