

品番：EA109CH-11

品名：11.1mm チューブブラシヘッド(ステンレス製)



販売価格	2,270円(税抜) / 2,497円(税込)		
カタログ価格	2,270円(税抜) / 2,497円(税込)		
在庫数	最新在庫: 25 (2026/04/04 09:57現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0054ページ		



チューブブラシのタイプについて

- シングルねじり・シングルステム型**
ほとんどの現場に適合し、広く採用されています。
一般的にボルト洗浄や、細孔クリーニングなどの用途に使用されます。細孔洗浄に特化したタイプも開発されています。
- シングルねじり・ダブルステム型**
ボルトの根本部や細孔の隅々までを洗浄し、ねじり加工をします。元の形状が強く、ねじりがはいるので、異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。
- ダブルねじり・ダブルステム型**
ねじり加工を2重に施し、ねじりがはいるので、シングルよりも洗浄力が強く、洗浄力があがり、洗浄時間が短縮され、作業効率が高くなります。

- 刷毛の特徴**
- ナイロン毛 - 弾力があり硬さの差と柔らかさが適した特徴です。
 - ステンレス - 耐熱、耐アルカリに優れている。耐腐蝕性に十分強いといえます。
 - 羊毛 - ねじり線として存在が少なく、線の摩擦が少なく、柔軟な特徴があります。
 - 猪毛 - 硬毛で汚れが落ちやすく、柔らかい毛は汚れが落ちにくいのが特徴です。
 - 特殊 - 丈夫な素材のため、高圧洗浄機に使用しても壊れにくく、異物を落とすのに適しています。

- ステンレスブラシ**
- 特徴 - 耐熱、耐アルカリに優れている。耐腐蝕性に十分強いといえます。
 - 用途 - 耐熱、耐アルカリに優れている。耐腐蝕性に十分強いといえます。



異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。

仕様

EA109CH用			
ねじ	No.12-24NC	ブラシ径	11.0mm
材質	ブラシ: ステンレス 軸: スチール	重量(g)	44

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.