

品番：EA109CH-11

品名：11.1mm チューブブラシヘッド(ステンレス製)



販売価格	2,270円(税抜) / 2,497円(税込)		
カタログ価格	2,270円(税抜) / 2,497円(税込)		
在庫数	最新在庫: 25 (2026/04/04 11:25現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0054ページ		



チューブブラシのタイプについて

- シングルねじり・シングルステム型**
ほとんどの用途に適合し、広く採用されています。
一般的にボルト洗浄や、細孔クリーニングなどの用途に使用されます。細孔洗浄に特化したタイプも開発されています。
- シングルねじり・ダブルステム型**
ボルトの根本部や、細孔の深部まで、しっかりと洗浄を行います。元の形状が壊れ、歪みが生じるので、高圧洗浄機での使用は避けられます。
- ダブルねじり・ダブルステム型**
4本脚の構造に特化し、ボルトの根本部まで、シングルよりも洗浄力が強く、洗浄力が高まります。洗浄時に発生する振動や、摩擦熱による変形防止に効果的です。

- 刷毛の特徴**
 - ナイロン毛 - 弾力があり硬さの差と柔らかさが適した特徴です。
 - ステンレス - 耐熱、耐アルカリに優れている。耐腐蝕性に優れている。
 - 羊毛 - 極細繊維としなやかさがあり、細孔の隅々まで届かせる効果があります。
 - 硬毛 - 硬毛で汚れを除去し、洗浄力が高まります。柔軟な毛の構造から、細孔の隅々まで届かせることができます。
 - 特殊 - 丈夫な素材から作られるため、高圧洗浄機での使用にも耐えられます。

- ステンレスブラシ**
 - 特徴 - 耐熱、耐アルカリに優れている。耐腐蝕性に優れている。
 - 用途 - 酸またはアルカリ洗浄液の非侵襲的、ステンレス、アルミ製の機械、



異物を掻き落とし、取り除く作業に便利です。

仕様

EA109CH用			
ねじ	No.12-24NC	ブラシ径	11.0mm
材質	ブラシ: ステンレス 軸: スチール	重量(g)	44

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.