

品番：EA109CH-14.3

品名：14.3mm チューブブラシヘッド(ステンレス製)



販売価格	2,380円(税抜) / 2,618円(税込)		
カタログ価格	2,380円(税抜) / 2,618円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/05/26 19:38現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0054ページ		



チューブブラシのタイプについて

- シングルねじり・シングルステム型**
ほとんどの作業に適したタイプです。
一般的にボルト洗浄や、酸のクリーニングなどに適しています。
- シングルねじり・ダブルステム型**
ボルトの両側面に同時に洗浄し、作業効率を向上させます。
- ダブルねじり・ダブルステム型**
ボルトの両側面に同時に洗浄し、作業効率を向上させます。

- 刷毛の特徴**
- ナイロン毛 - 硬さが適度で、磨きすぎることが少ないのが特徴です。
 - ステンレス - 耐熱、耐アルカリに優れている。耐腐蝕性に優れている。
 - 羊毛 - 磨きすぎることが少ないのが特徴です。
 - 鋼毛 - 硬さが適度で、磨きすぎることが少ないのが特徴です。
 - 特殊 - 特殊な形状の刷毛が採用されている。

- ステンレスブラシ**
- 特徴 - 耐熱、耐アルカリに優れている。耐腐蝕性に優れている。
 - 用途 - 主にアルカリ洗浄液での使用。ステンレス、アルミ製の機械。



異物を掻き落とし、取り除く作業に便利です。

仕様

EA109CH用			
ねじ	No.12-24NC	ブラシ径	14.3mm
材質	ブラシ: ステンレス 軸: スチール	重量(g)	48

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.