

品番：EA109CH-16

品名：15.9mm チューブブラシヘッド(ステンレス製)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,440円(税抜) / 2,684円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,440円(税抜) / 2,684円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 20 (2026/04/04 09:57現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0054ページ | | |



チューブブラシのタイプについて

- シングルねじり・シングルステム型**
ほとんどの作業に使用可能、汎用性が高いです。
一般的にボルト洗浄や、細孔クリーニングなどに適しています。
- シングルねじり・ダブルステム型**
ボルトの両面を同時に洗浄し、作業効率を向上させます。
ボルトの両面に同時に作用し、洗浄効果が高まります。
- ダブルねじり・ダブルステム型**
ボルトの両面を同時に洗浄し、作業効率を向上させます。
ボルトの両面に同時に作用し、洗浄効果が高まります。

- 刷毛の特徴**
- ナイロン毛 - 柔らかく磨き落とすのに適しています。
 - ステンレス - 耐熱、耐アルカリに優れています。
 - 刷毛 - ねじり構造により、磨き落とすのに適しています。
 - 軸 - 硬質で磨き落とすのに適しています。
 - 特徴 - 丈夫な構造で、繰り返し使用が可能です。

- ステンレスブラシ**
- 特徴 - 耐熱、耐アルカリに優れています。
 - 用途 - 食品工業、化学工業、医療機器の洗浄に最適です。



異物を掻き落とし、取り除く作業に便利です。

仕様

| | | | |
|----------|-----------------------|-------|--------|
| EA109CH用 | | | |
| ねじ | No.12-24NC | ブラシ径 | 16.0mm |
| 材質 | ブラシ: ステンレス 軸: スチール | 重量(g) | 60 |

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.