

品番 : EA109CH-23.8

品名 : 23.8mm チューブブラシヘッド(ステンレス製)



販売価格	2,810円(税抜) / 3,091円(税込)		
カタログ価格	2,810円(税抜) / 3,091円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/26 19:38現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0054ページ		

チューブブラシのタイプについて

シングルねじり・シングルステム型
 ほとんどの作業に使用され、汎用性が高いです。
 一般的にボルト孔洗浄や、細孔クリーニングなどに適しています。
 細孔に汚れが溜まり、清掃が難しくなるのを防ぐのに効果的です。

シングルねじり・ダブルステム型
 2本のステムを持つ構造のため、洗浄力が強く、汚れが落ちやすくなります。
 一般的にボルト孔の清掃や、細孔のクリーニングなどに適しています。

ダブルねじり・ダブルステム型
 4本のステムを持つ構造のため、洗浄力が最も強く、汚れが落ちやすくなります。
 一般的にボルト孔の清掃や、細孔のクリーニングなどに適しています。

羊毛の特徴

- ナイロン毛 - 硬さが強く磨きやすいため、頑固な汚れを落とすのに効果的です。
- ステンレス毛 - 耐熱、耐酸化性に優れており、腐食性のある環境でも使用できます。
- 羊毛 - 柔らかく、磨きすぎを防止し、表面の仕上げに効果的です。

ステンレスブラシ

- 特徴 - 耐熱、耐酸化性に優れており、腐食性のある環境でも使用できます。
- 用途 - 食品工業や医療機器の清掃、ステンレス、アルミ製品の磨き。

仕様

ねじ	No.12-24NC	ブラシ径	23.8mm
材質	ブラシ: ステンレス 軸: スチール		
EA109CH用			
異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。			
シングルねじり、ダブルステム型			
重量(g)	64		

株式会社エスコ
 大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
 © 2018 ESCO Co.,Ltd.