

品番：EA109CK-16

品名：15.9mm チューブブラシヘッド(ナイロン製)



販売価格	1,150円(税抜) / 1,265円(税込)		
カタログ価格	1,150円(税抜) / 1,265円(税込)		
在庫数	最新在庫: 59 (2026/04/04 12:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0054ページ		



チューブブラシのタイプについて

シングルねじり・シングルステム型
 ほとんどの用途に適合し、汎用性が高いです。
 ・一般的に円筒形、軸のクリーニング部分の広範囲に適用可能。回転方向に手回しによる清掃が可能です。

シングルねじり・ダブルステム型
 本型は本物の鋼管の内部を清掃し、ねじり加工をします。元の形状が強く、ねじり加工による変形を防止し、部分的な清掃が可能です。

ダブルねじり・ダブルステム型
 本型は鋼管の内部を清掃し、ねじり加工をします。シングルねじりよりもねじりが強く、洗浄力があります。洗浄力が高い。通常の用途に適用可能で、工業用に最適です。

刷毛の特徴

- ・ナイロン毛。弾力があり硬さの差と柔らかさが適した特徴です。
- ・ステンレス。耐熱、耐酸化性に優れている。非磁性に仕上げられている。
- ・刷毛。ねじり加工によるねじり加工が、軸の清掃を容易にする効果があります。
- ・硬毛。硬毛で汚れを除去し、磨き上げます。柔軟な毛の構造から、ねじり加工が容易です。
- ・特徴。ステンレス鋼管のねじり加工に耐え、ねじり加工のねじりがありません。



簡単に曲げ加工ができます。

仕様

EA109CH用			
ねじ	No.12-24NC	ブラシ径	16.0mm
重量	39g	材質	ブラシ:ナイロン 軸:スチール

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.