

品番：EA109CK-19

品名：19.0mm チューブブラシヘッド(ナイロン製)



販売価格	1,200円(税抜) / 1,320円(税込)		
カタログ価格	1,200円(税抜) / 1,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 30 (2026/04/04 09:57現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0054ページ		



チューブブラシのタイプについて

シングルねじり・シングルステム型
ほとんどの用途に適合し、汎用性が高いです。
一般的にストローク洗浄や、磨き・クリーニングなどの用途に使用されます。磨き加工しやすくなる特徴があります。

シングルねじり・ダブルステム型
ダブルステム構造の採用により、洗浄力、耐久性を向上させます。元の形状が強く、変形しにくいので、高圧洗浄に適しています。また、磨き加工も容易です。

ダブルねじり・ダブルステム型
4本ねじり構造を採用し、洗浄力が高いです。シングルねじり構造に比べて、磨き加工が容易です。洗浄力が高いので、磨き加工の用途にも適しています。

刷毛の特徴

- ナイロン毛 - 弾力があり磨き効果と柔らかさが両立しています。
- ステンレス 軸、磨き加工に優れている。非磁性で錆びにくい。
- 刷毛 - ねじり構造として洗浄力が高くなり、磨き効果も向上します。
- 軸 - 磨き加工で表面が粗くなる場合があります。その場合、磨き加工の効果が低下する可能性があります。
- 軸 - ステンレス鋼製のため、高圧洗浄に優れています。



簡単に曲げ加工ができます。

仕様

EA109CH用			
ねじ	No.12-24NC	ブラシ径	19.0mm
材質	ブラシ:ナイロン 軸:スチール		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.