


品番：EA109N-15


品名：230x600-1000mm(38mm) ローラー刷毛セット



販売価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
カタログ価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/01 03:09現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0156ページ		



化学繊維の毛材質  
軟毛や硬毛繊維よりも空気で強い研擦を  
用立てて使用できることが多く、  
ポリエスチレン、毛が硬く、薬品に強い、  
耐熱性がある。  
ナイロン……弾力性が低く、化学繊維毛の  
なかでは最も耐熱性に優れる。



### 仕様

毛幅	230mm	替えローラー毛幅	225mm
毛丈	13mm	内径	38mm
伸縮柄長	600~1000mm (作業高さ:2.5m)	毛材質	ナイロン
柄材質	ハンドル:ファイバーグラス パイプ:アルミ	伸縮柄の段数	2段
先端ねじ径	3/4" Acme		

ローラー2本入り

水性、合成樹脂、塩化ビニール用

伸縮柄を外してハンディーとしてもご使用いただけます。

先端ねじは、ワンタッチ着脱式

ボタンを押すだけでねじを外さず、ねじ付きツールをすばやく交換できます。

ペイントローラーなどのアタッチメントを接続していても、ねじれたり緩んだりすることがありません。

適合アクセサリは下記のその他関連からお選びください。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.