


品番：EA109N-30

品名：230mmx 700-1200mm ロ-ラー刷毛セット(伸縮ハンドル)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 2,850円(税抜) / 3,135円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,850円(税抜) / 3,135円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/07/01 10:51現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
| カタログページ | 0154ページ | | |



取り外し可能飛びはね防止カバー付

仕様

| | | | |
|-----|---------|------|------------|
| 毛幅 | 230mm | 毛丈 | 9.5mm |
| 内径 | 38mm | 伸縮柄長 | 700~1200mm |
| 毛材質 | ポリエステル毛 | | |

水、油性塗料用

中程度の毛羽ローラーは滑らかで均一な仕上がりです。

壁や天井、床などの塗装に向いています。

伸縮柄を外してハンディーとしてもご使用いただけます。

取り外し可能飛びはね防止カバー付

透明なので塗装している間も装着でき、塗料の飛びはねを防ぎます。

カバーの向きは自由に回転させ調整することができます。

ローラー刷毛を立てて置く際に塗料が床に垂れるのを防ぎます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.