

品番 : EA109ND-121

品名 : 50.8mm(5mm) ローラー刷毛セット(ローラー2個)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 1,690円(税抜) / 1,859円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,690円(税抜) / 1,859円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/02/07 16:18現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0155ページ | | |



| | |
|---------------------------------|------------------------|
| EA109ND-101～110～121～130色ローラーの特徴 | |
| 色番 | 黒 |
| 用途 | ゴムアクリルタッチアップ、 |
| 特徴 | 耐候性に優れ、溶剤系・油性系・水性系の塗装に |
| シリカ | 高強度の塗装、特に油性系のタッチアップに |
| 特徴 | 漆喰によるタッチアップに |
| シリカ | 高強度の塗装、特に油性系のタッチアップに |
| 特徴 | 漆喰によるタッチアップに |
| シリカ | 油性系の塗装に |
| 特徴 | 油性タッチアップに |
| 注意 | 溶剤系・油性系塗料での使用場所に注意 |

仕様

| | | |
|---------|--|--|
| <セット内容> | 2点セット EA109ND-131(ローラー 2本入り)×1パック EA109ND-120(ハンドル)×1本 | |
|---------|--|--|

EA109ND-131(ローラー)仕様

- ・毛材質:ポリエステル
- ・サイズ:2インチ(50.8mm)
- ・毛丈:5mm
- ・短毛
- ・毛幅:50mm
- ・ローラー外径:24mm
- ・ローラー内径:18mm
- ・重量:20g

仕上げ塗装のタッチアップに最適です。

EA109NE-120(ハンドル)仕様

- ・材質:軸:スチール、グリップ:プラスチック
- ・ハンドル全長:320mm
- ・軸径:6mm
- ・重量:110g

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

