

品番：EA109ND-302

品名：700-1200mm(13mm) 伸縮柄付モップ



販売価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
カタログ価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/01 08:50現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0155ページ		



仕様

<セット内容>	3点セット EA109ND-300(ホルダー)×1台 EA109ND-307(モップ)×1枚 EA109NB-101(70~120cm 伸縮 ハンドル)×1本		
EA109ND-300(ホルダー)仕様 ・床モップ用ホルダー ・材質:アルミ ・サイズ:500(W)×90(D)×15(H)mm ・重量:530g ・ねじサイズ:18mm ・モップ取付方法:マジックテープ式			
EA109ND-307(モップ)仕様 ・材質:ポリウレタン ・毛形状:中毛 ・毛丈:13mm ・サイズ:515×150mm ・重量:90g			
EA109NB-101(伸縮ハンドル)仕様 ・材質:本体:アルミ、先端ネジ部:プラスチック ・装着方法:ねじ込み式 ・全長:70~120cm(2段切替) ・ハンドル径:1段目:22mm、2段目:19mm ・重量:206g			
伸縮ハンドルはEA109NB-102,-103にも使用できます。			

塗布面の平滑性、塗布量の均一性に優れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.