

品番：EA109ND-32

品名：150x305mm(6mm) 無泡ローラー刷毛(溶剤用)



販売価格	2,000円(税抜) / 2,200円(税込)		
カタログ価格	2,000円(税抜) / 2,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/14 19:36現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0152ページ		



平滑面



化学繊維の毛材質
鉄骨や鋼材などよりも硬度で強い繊維を
断面が丸く滑らかなことに加え、
ポリエステル…毛が硬く、薬品に強い。
柔軟性が優れる。
ナイロン…弾力性がある。化学繊維の毛の
なかでは最も柔軟性に優れる。



仕様

毛幅	150mm	毛丈	13mm
仕様	平滑面	軸径	6mm
適応塗面	鉄部	適応塗料	変性エポキシ錆止め塗料、一般錆止め塗料
毛材質	ポリエステル	軸材質	スチール
ハンドルサイズ	100(W)×305(L)mm	ローラーサイズ	φ35×150mm
付属品	ローラー×2本	用途	油性、水性用
使用ローラー刷毛	EA109ND-42		

鉄骨などの錆止め及び、上塗りに最適です。

無泡タイプ

※塗装時に気泡が出にくい構造

高粘度・速乾塗料にも負けない耐久性

泡が殆ど出ません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

