

品番 : EA109ND-33

品名 : 175x305mm(6mm) 無泡ローラー刷毛(溶剤用)



販売価格	2,950円(税抜) / 3,245円(税込)		
カタログ価格	2,950円(税抜) / 3,245円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/02/07 17:43現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0152ページ		



平滑面



化学繊維の毛材質

柔軟で滑りや纏結よりも堅硬で強い研磨を

可能とする。耐溶剤性が高く、

ポリエスチル・毛が硬い、堅硬に強い。

ナイロン・彈力性がある、化学繊維毛の

なかでは最も耐溶剤性に優れる。



仕様

毛幅	175mm	毛丈	13mm
仕様	平滑面	軸径	6mm
適応塗面	鉄部	適応塗料	変性エポキシ錆止め塗料、一般錆止め塗料
毛材質	ポリエスチル	軸材質	スチール
ハンドルサイズ	100(W)×305(L)mm	ローラーサイズ	Φ50×175mm
付属品	ローラー×2本	用途	油性、水性用
使用ローラー刷毛	EA109ND-43		

鉄骨などの錆止め及び、上塗りに最適です。

無泡タイプ

※塗装時に気泡が出にくい構造

高粘度・速乾塗料にも負けない耐久性

泡が殆ど出ません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

